

SAIBC-WDF-D-PN-6.5-C5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Manapság gyakran van szükség egyedi kábelhosszakra. Ezen követelményeknek megfelelően a Weidmüller egyedileg szerelhető dugaszolható csatlakozások széles választékát kínálja.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Verzió | Panel feed-through, Pólusszám: 4, Kódolás: D kódolású, M12, 50 V |
| Rendelési szám | 1380670000 |
| Típus | SAIBC-WDF-D-PN-6.5-C5 |
| GTIN (EAN) | 4050118182385 |
| Qty. | 1 Stück |

SAIBC-WDF-D-PN-6.5-C5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | |
|-------------|------|
| Nettó tömeg | 25 g |
|-------------|------|

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

| | | | |
|------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|
| Csatlakozás típusa | Krimpelhető csatlakozás | Dugaszolási ciklusok | ≥ 200 |
| Ház fő anyaga | CuZn | Ház hőmérsékleti tartománya | -40 ... +85 ° C |
| Kábelátmérő | 6,5 mm | Kábelátmérő, max. | 6,7 mm |
| Kábelátmérő, min. | 6,3 mm | Kódolás | D kódolású |
| Menetes gyűrű anyaga | Sárgaréz, nikkelezett | Névleges feszültség | 50 V |
| Névleges áram | 4 A | Pólusszám | 4 |
| Szennyezés súlyossága | 3 | Tömszelencék | M 16 |
| Vezeték-keresztmetszet, max. | 0,5 mm ² | Vezeték-keresztmetszet, min. | 0,34 mm ² |
| Védelmi osztály | IP67 | Árnyékolás csatlakozás | Igen |
| Érintkező felület | Aranyozott | | |

Szabványok

| | | | |
|--|--|-------------------------------|-------------------------------------|
| Shock and vibration proof according to | DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 61373 KAT2 (Bogie) | Vasúti járművek tűzbiztonsága | According to EN 45545, HL1 - HL3 |
|--|--|-------------------------------|-------------------------------------|

Általános műszaki adatok

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------|------------|
| Csatlakozás típusa | Krimpelhető csatlakozás | Csatlakozási menet | M12 |
| Dugaszolási ciklusok | ≥ 200 | Ház fő anyaga | CuZn |
| Ház hőmérsékleti tartománya | -40 ... +85 ° C | Kódolás | D kódolású |
| Menetes gyűrű anyaga | Sárgaréz, nikkelezett | Névleges feszültség | 50 V |
| Névleges áram | 4 A | Pólusszám | 4 |
| Szennyezés súlyossága | 3 | Tömszelencék | M 16 |
| Védelmi osztály | IP67 | Érintkező felület | Aranyozott |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002925 | ETIM 7.0 | EC002925 |
| ETIM 8.0 | EC002925 | ETIM 9.0 | EC002925 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-01-06 | ECLASS 9,1 | 27-44-01-06 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-01-06 | ECLASS 11.0 | 27-44-01-06 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-01-06 | ECLASS 13.0 | 27-44-01-06 |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | Oea6d931-f9e9-40a6-89d9-8d67103189d3 |

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|-------------|--|
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
| Kiadványok | FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN |

SAIBC-WDF-D-PN-6.5-C5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

...M12-höz



A Weidmüller az érzékelő - működtető elem kábelezéshez szükséges szerszámok és tartozékok széles választékát kínálja.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--------------|
| Típus | SAI-CEH-M12D-KCR075 | Verzió |
| Rendelési szám | 1381770000 | Présszerszám |
| GTIN (EAN) | 4050118183900 | |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | SAI-TMCDC | Verzió |
| Rendelési szám | 1381710000 | Présszerszám |
| GTIN (EAN) | 4050118183764 | |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | SAI-CEH075 | Verzió |
| Rendelési szám | 1381760000 | Présszerszám |
| GTIN (EAN) | 4050118183832 | |
| Qty. | 1 Stück | |