

SAIBC-WDF-D-PN-6.5-C5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Individuella kabellängder krävs ofta nuförtiden. För att uppfylla detta krav erbjuder Weidmüller ett brett utbud av kontaktdon för fri konfektionering.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Vägggenomföring, Antal poler: 4, Kodering: D-kodad, M12, 50 V
Art.nr.	1380670000
Typ	SAIBC-WDF-D-PN-6.5-C5
GTIN (EAN)	4050118182385
Förp.	1 Stück

SAIBC-WDF-D-PN-6.5-C5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt 25 g

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Anslutningstyp	Crimpanslutning	Antal poler	4
Förskruvningar	M 16	Kabeldiameter	6,5 mm
Kabeldiameter max.	6,7 mm	Kabeldiameter min.	6,3 mm
Kapslingsmaterial	CuZn	Kodering	D-kodad
Kontaktyta	förgylld	Ledardiameter, max.	0,5 mm ²
Ledardiameter, min.	0,34 mm ²	Material låsring	Mässing, förnicklad
Märkspänning	50 V	Märkström	4 A
Nedsmutningsgrad	3	Skärmanslutning	Ja
Skyddsklass	IP67	Stickcykler	≥ 200
Temperaturområde kapsling	-40 ... +85 °C		

Normer

Brandskydd i spårbundna fordon	According to EN 45545, HL1 - HL3	Stöt- och vibrationssäker motsvarande	DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 61373 KAT2 (Bogie)
--------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	--

Tekniska data allmänt

Anslutningsgंगा	M12	Anslutningstyp	Crimpanslutning
Antal poler	4	Förskruvningar	M 16
Kapslingsmaterial	CuZn	Kodering	D-kodad
Kontaktyta	förgylld	Material låsring	Mässing, förnicklad
Märkspänning	50 V	Märkström	4 A
Nedsmutningsgrad	3	Skyddsklass	IP67
Stickcykler	≥ 200	Temperaturområde kapsling	-40 ... +85 °C

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ECLASS 9.0	27-44-01-06	ECLASS 9.1	27-44-01-06
ECLASS 10.0	27-44-01-06	ECLASS 11.0	27-44-01-06
ECLASS 12.0	27-44-01-06	ECLASS 13.0	27-44-01-06

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0ea6d931-f9e9-40a6-89d9-8d67103189d3

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

SAIBC-WDF-D-PN-6.5-C5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

...för M12



Weidmüller har ett brett utbud av verktyg och tillbehör för givar-/ställdonsledningar.

Allmänna beställningsdata

Typ	SAI-CEH-M12D-KCR075	Artikelbeteckning
Art.nr.	1381770000	Crimpverktyg
GTIN (EAN)	4050118183900	
Förp.	1 Stück	
Typ	SAI-TMCD	Artikelbeteckning
Art.nr.	1381710000	Crimpverktyg
GTIN (EAN)	4050118183764	
Förp.	1 Stück	
Typ	SAI-CEH075	Artikelbeteckning
Art.nr.	1381760000	Crimpverktyg
GTIN (EAN)	4050118183832	
Förp.	1 Stück	