

SAIB-WDF-5-M20**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dina kringutrustning bör matas med större effekt. Med vårt nya M12-kontaktdon är mer än 250 V och 2 A möjligt utan problem. De kompakta A-, K-, L-, S- och T-kodade M12-kontaktdonen är utformade för överföring av upp till 630 V AC eller 60 V DC och 12 A.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Vägggenomföring, Antal poler: 5, Kodering: A-kodad, M12, 60 V
Art.nr.	1383070000
Typ	SAIB-WDF-5-M20
GTIN (EAN)	4050118185225
Förp.	1 Stück

SAIB-WDF-5-M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt 30 g

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Anslutningstyp	Skruvanslutning	Antal poler	5
Förskruvningar	M 20	Isolationshållfasthet	10 ⁸ Ω
Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning	Kodering	A-kodad
Kontaktmaterial	CuZn	Kontakttyta	förgylld
Ledardiameter, max.	1,5 mm ²	Ledardiameter, min.	0,14 mm ²
Material låsring	Zinkpressgjutning	Märkspänning	60 V
Märkström	Kontakter 1-4 8 A, kontakt 5 2 A, 2 A (8-polig)	Nedsmuttningsgrad	3
Skärmanslutning	Nej	Skyddsklass	IP67
Stickcykler	≥ 100	Temperaturområde kapsling	-40 ... +85 °C

Tekniska data allmänt

Anslutningsgänga	M12	Anslutningstyp	Skruvanslutning
Antal poler	5	Förskruvningar	M 20
Isolationshållfasthet	10 ⁸ Ω	Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning
Kodering	A-kodad	Kontaktmaterial	CuZn
Kontakttyta	förgylld	Material låsring	Zinkpressgjutning
Märkspänning	60 V	Nedsmuttningsgrad	3
Skyddsklass	IP67	Stickcykler	≥ 100
Temperaturområde kapsling	-40 ... +85 °C		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ECLASS 9.0	27-44-01-06	ECLASS 9.1	27-44-01-06
ECLASS 10.0	27-44-01-06	ECLASS 11.0	27-44-01-06
ECLASS 12.0	27-44-01-06	ECLASS 13.0	27-44-01-06

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

SAIB-WDF-5-M20**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Ritningar****Polschema**