

BG GHDE LED TL PT6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Energiahatékony vészhelyzet világítás hosszú élettartammal**

- **kifejlesztés és használat a DIN EN 60598-2-22 szerint**
- LED lámpa a nehéz környezeti körülményekhez (rázkódás és vibráció, hőmérséklet-tartomány)
- a fluoreszcens lámpáknál nagyobb energiahatékonyság és hosszabb élettartam
- Világsszerte használható a többfeszültségű bemenetnek köszönhetően (20 V...60 VDC)
- magas szintű tűzvédelmi besorolás V0
- Fény irányítás egy oldalra
- 5 W teljesítmény

Változatok

- Csatlakoztatható nagy teljesítményű csatlakozóhoz és kerek csatlakozóhoz
- Előszerelt 2,5 mm²

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	1390850000
Típus	BG GHDE LED TL PT6
GTIN (EAN)	4050118190977

BG GHDE LED TL PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Magasság	46 mm	Magasság (coll)	1,811 inch
Szélesség	104 mm	Szélesség (coll)	4,094 inch
Hossz	181 mm	Hossz, inch	7,126 inch
Nettó tömeg	616 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...60 °C
-------------------	----------------

Általános adatok

Csatlakozás típusa	nyitott vezetékvég/ hossz 2 m	Eltérés mértéke	1.5 mm (2-9 Hz)
Felszerelési pozíció, telepítési figyelmeztetés	Tetszőleges	Fényszín (CCT)	6000K
Gyorsulás csúcsértéke, L típus	70 m/s ²	Gyorsulás mértéke	5 m/s ² (@ 9-200 Hz)
Halogén	Igen (PVC vezeték)	Magasság	≤ 3000 m
Megszakító	< 10 A	Rezgésállóság, EN 60721-3-3	3M3 osztály, EN 60721-3-3
Rövidzárlat-védelem	belső	Szennyezés súlyossága	2
Szigetelési feszültség	< 500 V (ház / PE)	Szilikon	Nem
Túlfeszültség kategória	II	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Vezetéktípus	Heluwind WK 103w-T 3G1,5 (AD 8 mm)	Védelmi osztály	IP65 hozzá tartozó házzal
Védettségi osztály	II	Ütésállóság, EN 60721-3-3	3M3 osztály

Névleges adatok IEC 60598-1 szerint

Bekapcsolási áram	0.5 A @ 0.1 ms	Bemeneti feszültség	100...265 V DC (45...65 Hz)
Névleges feszültség	265 V	Névleges teljesítmény	7 W
Teljesítményveszteség	< 2 W		

Besorolások

ETIM 6.0	EC001959	ETIM 7.0	EC001959
ETIM 8.0	EC001959	ETIM 9.0	EC001959
ECLASS 9.0	27-11-06-40	ECLASS 9,1	27-11-06-40
ECLASS 10.0	27-11-06-40	ECLASS 11.0	27-11-06-40
ECLASS 12.0	27-11-06-40	ECLASS 13.0	27-11-06-40

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	730dada5-5c8b-4737-8e0b-847db05af8d5

BG GHDE LED TL PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

UL File Number Search UL weboldal

Tanúsítvány száma (cULus) E345151

Letöltések

Approval/Certificate/Document of
Conformity[FieldPower LED](#)

Katalógusok




[Catalogues in PDF-format](#)

BG GHDE LED TL PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok



BG GHDE LED TL PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

Tartozékok

Tömítések

**Az intelligens kábelezési megoldásokkal értékes időt és pénzt takaríthat meg.**

A FieldPower® moduláris rendszer minden kábelezési feladathoz ideális megoldást kínál.

Előre összeszerelt kábelekhez használható összehajtható tömítések

Tömítések M16 és M20 menettel A tömítésbe működtető és jelzőeszközök építhetők be

Általános rendelési adatok

Típus	RKDG D9 PT6	Verzió
Rendelési szám	4329610000	Field Power® tömítőbetét, Összehajtható tömítés, IP65 hozzá tartozó
GTIN (EAN)	4032248668687	házzal, IP65, hozzá tartozó házzal, EPDM, 7 mm ² , 9 mm ²
Qty.	10 Stück	

1-as méret



A FieldPower® tokozatok nagyon robusztusak és megfelelnek a legmagasabb, 5 VA UL éghetőségi osztály követelményeinek.

- A „TS 35 PT6” kalapsín-modul és a PT6 csatlakoztató egység egyszerűen felpattintható.
- A csuklós lezárások konfekcionált dugaszolható kábelek használatát is lehetővé teszik.
- A magas fedélváltozatok lehetővé teszik az eszköz telepítését.

A kábelvégelzárókat a tartozékok között találja.

Általános rendelési adatok

Típus	GH PT6	Verzió
Rendelési szám	1070140000	FieldPower® házak, 181 mm, 104 mm, 42 mm, IP65, kész
GTIN (EAN)	4032248825813	állapotban, üvegszál erősítésű polikarbonát, fekete
Qty.	10 Stück	