

THM WO VIN 24.5/62 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A THM WriteOn kábeljelölőket vezetők és kábelek jelölésére lehet használni 36 mm átmérőig. Az átlátszó ragasztószalag rögzíti és védi a nyomtatást a jelölő felületén.

- Jelölés védelme szennyeződés és ledörzsölődés ellen átlátszó ragasztószalagba csomagolással.
- Egyszerű és gyors nyomtatás a kiváló minőségű THM Plus S hőnyomtatóval

Általános rendelési adatok

Verzió	THM, Vezeték és kábeljelölők, 5.1 - 13.7 mm, 24.5 x 62 mm, fehér
Rendelési szám	1391410000
Típus	THM WO VIN 24.5/62 WS
GTIN (EAN)	4050118191530
Qty.	1 Stück
kompatibilis nyomtató	2599430000 2599440000

THM WO VIN 24.5/62 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	0,065 mm	Mélység (coll)	0,003 inch
Magasság	24,5 mm	Magasság (coll)	0,965 inch
Szélesség	62 mm	Szélesség (coll)	2,441 inch
Nettó tömeg	683 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...80 °C
------------------------------	-------------

Általános adatok

Anyag	Vinil fólia	
Címkemező mérete	25 x 24.5 mm	
Halogén	Igen	
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	Etikett-tekercs
Jelölők száma kombinációként	1 Etikett-tekercs = Vezeték és kábeljelölők	
Nyomtatás típusa	üres	
Ragasztóanyag	Poliakrilát ragasztó	
Szám tekercsenként	2 000	
Szélesség	62 mm	
Szín	fehér	
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	
UL 969 tanúsítvány	Nem	
Változat	Öntapadós	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...80 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	80 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	

Vezeték és kábeljelölők

Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	0,75 - 95 mm ²	Halogén	Igen
Szövegmező magassága	19,05 mm	Szövegmező szélessége	24,5 mm
Vezeték külső átm.	5,1 - 13,7 mm	Vezeték külső átmérő, max.	13,7 mm
Vezeték külső átmérő, min.	5,1 mm	Vezeték-keresztmetszet, max.	95 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	0,75 mm ²		

Besorolások


ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9,1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format



THM WO VIN 24.5/62 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON MM 110/360 SW	Verzió
Rendelési szám	4005070000	Festékszalag
GTIN (EAN)	4050118390049	
Qty.	1 Stück	