

## THM WO VIN 24.5/62 WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



THM WriteOn kabelmärkning på rullar används för märkning av ledare och kablar med en yttre diameter på upp till 36 mm. Den transparenta tejpens fäster och skyddar den märkta textytan.

- Skydda märkningen mot smuts och nötning genom att vika över den transparenta remsan.
- Enkel och snabb märkning med högkvalitativa termotransferskrivare

## Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	THM, Ledar- och kabelmärkning, 5.1 - 13.7 mm, 24.5 x 62 mm, vit
Art.nr.	<a href="#">1391410000</a>
Typ	THM WO VIN 24.5/62 WS
GTIN (EAN)	4050118191530
Förp.	1 Stück
anpassad skrivare	<a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>

## THM WO VIN 24.5/62 WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	0,065 mm	Byggdjup (tum)	0,003 inch
Höjd	24,5 mm	Bygghöjd (tum)	0,965 inch
Bredd	62 mm	Byggbredd (tum)	2,441 inch
Nettovikt	683 g		

## Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...80 °C
---------------------------------	-------------

## Allmänna data

Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	Etikettrulle
Antal märkningar per kombination	1 Etikettrulle = Ledar- och kabelmärkning	
Antal per rulle	2 000	
Bredd	62 mm	
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	
Färgkod	vit	
Godkännande enligt UL 969	Nej	
Halogener	Ja	
Limma	Polyakrylatlim	
Material	Vinylfilm	
Teckenfältets storlek	25 x 24,5 mm	
Temperaturområde för användning	-40...80 °C	
Temperaturområde för användning max.	80 °C	
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	
Typ av märkning	neutral	
Utförande	självhäftande	

## Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Ja	Ledararea	0,75 - 95 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, max.	95 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, min.	0,75 mm <sup>2</sup>
Ledarytterdiameter	5,1 - 13,7 mm	Ledarytterdiameter, max.	13,7 mm
Ledarytterdiameter, min.	5,1 mm	Textfältsbredd	24,5 mm
Textfältshöjd	19,05 mm		

## Klassificeringar


ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>



## THM WO VIN 24.5/62 WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

## Färgband



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertechniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2005070000</a>	Färgband
GTIN (EAN)	4050118390049	
Förp.	1 Stück	