

PF RS 80 GN 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Flexibilní - flexibilnější - Profilform**

Modulární kryty v profilovém tvaru – pružný modulární systém obsahující barevné a transparentní plastové profily a nosné moduly

Kombinace standardních roztečí namontovaná bok po boku v libovolném uspořádání a metrické zboží přesně uříznuté na milimetry vytváří dokonalou rovnováhu mezi pružností a hospodárností:

- Profily roztečí se standardními šířkami v rozsahu od 5 mm do 45 mm umožňují provést montáž všech standardních formátů PCB karet.
- Variabilní délky zajišťují maximální hustotu součástí i s většími elektronickými součástkami.
- Různé variace instalací znamenají, že montáž krytu přímo je snadné jako zaklapnutí příchytěk na svorkovnici
- Proti externím vlivům chrání modul spolehlivě solidní kryty.

Recept na úspěch: variabilní profily + modulární tvar komponent = pružná koncepce, která nabízí velkou povrchovou plochu na kartě PCB.

Modulární koncepce je určena pro moduly s velkými prostorovými požadavky a je vhodná i pro malá množství a odlišné šířky.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Skříň montážní lišty, RS 80 Světlá zelená, Extrudovaný profil, Šířka: 2000 mm
Objednací číslo	1396730000
Typ	PF RS 80 GN 2000MM
GTIN (EAN)	4050118202229
Množství	2 m

PF RS 80 GN 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	15,7 mm	Hloubka (v palcích)	0,618 inch
Výška	84 mm	Výška (v palcích)	3,307 inch
Šířka	2 000 mm	Šířka (v palcích)	78,74 inch
Čistá hmotnost	156 g		

Obecné údaje

Barevný	Světlá zelená	Barevný graf (podobné)	RAL 6021
Stupeň krytí	IP20 v instalovaném stavu		

Klasifikace

ETIM 7.0	EC002779	ETIM 8.0	EC002779
ETIM 9.0	EC002779	ECLASS 11.0	27-18-27-92
ECLASS 12.0	27-18-27-92	ECLASS 13.0	27-19-06-01

Důležitá poznámka

Informace o produktu

K dispozici jsou 3 výšky profilů krytů a koncových desek:
 Montáž lišty bez krytu: TS32 = 45 mm, TS35x7,5 = 40,5 mm
 Montáž lišty s nízkým krytem: TS32 = 72 mm, TS35x7,5 = 67,5 mm
 Montáž lišty s vysokým krytem: TS32 = 91 mm, TS35x7,5 = 86,5 mm
 Přímá montáž bez krytu / s nízkým krytem / s vysokým krytem: 17 / 44 / 63 mm
 Rozměry DPS:
 Tloušťka: 1,6 (±0,2) mm, šířka: 67,8 (+0,2) mm
 Velikost RS segmentu = délka DPS - 4,5 mm
 >Velikost ADP segmentu = délka DPS - 2 mm
 Příklad:
 Délka DPS 160 mm, RS segment = 155,5 mm, ADP = 158 mm

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Katalogy	Catalogues in PDF-format

