

PF RS 80 GN 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rugalmas - rugalmasabb - Profilform**

Moduláris tokozás profilformában - a rugalmas moduláris rendszer, amely színes és átlátszó műanyagprofilokat és hordozómodulokat tartalmaz

A szabványos osztásközök egymás mellé helyezése bármilyen elrendezésben, és a méteráru milliméteres pontosságú vágása a tökéletes egyensúlyt jelenti a rugalmasság és a gazdasági hatékonyság között:

- Standard szélességű profilok 5 mm - 45 mm osztásközzel, minden szabványos NYÁK-formátumra felszerelhetők.
- A változtatható magasság maximális alkatrész-sűrűséget tesz lehetővé, még nagyobb elektronikai alkatrészek esetén is.
- A különböző felszerelési változatok miatt a tokozat közvetlen felszerelése olyan egyszerű, mint az alkatrészek kapcsolására pattintása
- A kemény fedelek megbízhatóan védik a modulokat a külső hatások ellen

A siker receptje: változtatható profil + moduláris alkatrészek = rugalmas készülékház-konceptió, amely nagy felületet biztosít a NYÁK-ok számára.

A moduláris koncepciót a nagy helyigényű modulokhoz alakítottuk ki, és kis alkatrészmennyiség és különböző szélességek esetén alkalmazható.

Általános rendelési adatok

Verzió	Szerelősín ház, RS 80 Halványzöld, Extrudált profil, Szélesség: 2000 mm
Rendelési szám	1396730000
Típus	PF RS 80 GN 2000MM
GTIN (EAN)	4050118202229
Qty.	2 m

PF RS 80 GN 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	15,7 mm	Mélység (coll)	0,618 inch
Magasság	84 mm	Magasság (coll)	3,307 inch
Szélesség	2 000 mm	Szélesség (coll)	78,74 inch
Nettó tömeg	156 g		

Általános adatok

Szín	Halványzöld	Színskála (hasonló)	RAL 6021
Védelmi osztály	IP20 felszerelt állapotban		

Besorolások

ETIM 7.0	EC002779	ETIM 8.0	EC002779
ETIM 9.0	EC002779	ECLASS 11.0	27-18-27-92
ECLASS 12.0	27-18-27-92	ECLASS 13.0	27-19-06-01

Fontos megjegyzés

Termékinformáció	3 magasság érhető el a takaróprofil és a véglemezek esetében: TS szerelés burkolat nélkül: TS 32 = 45 mm, TS35x7,5 = 40,5 mm TS szerelés alacsony burkolattal: TS 32 = 72 mm, TS 35x7,5 = 67,5 mm TS szerelés magas burkolattal: TS 32 = 91 mm, TS 35x7,5 = 86,5 mm Közvetlen szerelés, burkolat nélkül/alacsony/magas burkolattal: 17 / 44 / 63 mm A nyomtatott áramköri lap méretei: Vastagság: 1,6 (±0,2) mm, szélesség: 67,8 (+0,2) mm Az RS szakasz mérete = a nyomtatott áramköri lap hossza - 4,5 mm Az ADP rész mérete = nyomtatott áramköri lap hossza - 2 mm Példa: Nyomtatott áramköri lap hossza 160 mm, RS szakasz = 155,5 mm, ADP szakasz = 158 mm
------------------	--

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

