

IE-AD-M12XRJ45-90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Általános rendelési adatok

Verzió	Adapter, RJ45 90°, M12, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67, M12-hüvely RJ45-hüvelyre
Rendelési szám	1400610000
Típus	IE-AD-M12XRJ45-90
GTIN (EAN)	4050118202519
Qty.	1 Stück

A létrehozás dátuma 2024. május 12. 16:25:10 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

IE-AD-M12XRJ45-90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Falvastagság, min.	0,9 mm	Falvastagság, max.	3 mm
Nettó tömeg	6,2 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-25 °C...85 °C
-------------------	----------------

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Dugaszolási ciklusok	≥ 100 (M12), 750 (RJ45)	Ház fő anyaga	Cink présöntvény
Kategória	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	Kódolás	X kódolású
Névleges feszültség	50 V	Pólusszám	8
Szigetelés erőssége	100 MΩ	Védelmi osztály	IP67
Érintkező anyaga	Cu-ötvözet	Érintkező felület	Aranyozott

Általános információk

Pólusszám	8	1. csatlakozás	RJ45 90°
2. csatlakozás	M12	Árucikk leírása	Adapter, hajlított
Konfiguráció	M12-hüvely RJ45-hüvelyre	Ház fő anyaga	Cink présöntvény
Kategória	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	Csatlakozási menet	M12
Érintkező anyaga	Cu-ötvözet	Érintkező felület	Aranyozott
Árnyékolás	360° árnyékoló érintkező	Védelmi osztály	IP67
Dugaszolási ciklusok	≥ 100 (M12), 750 (RJ45)		

Szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-2-109, IEC 60603-7-51
----------------------	---------------------------------

Villamos tulajdonságok

Névleges feszültség	50 V	Szigetelés erőssége	100 MΩ
---------------------	------	---------------------	--------

Általános műszaki adatok

Csatlakozási menet	M12	Dugaszolási ciklusok	≥ 100 (M12), 750 (RJ45)
Ház fő anyaga	Cink présöntvény	Kódolás	X kódolású
Névleges feszültség	50 V	Pólusszám	8
Szigetelés erőssége	100 MΩ	Védelmi osztály	IP67
Érintkező anyaga	Cu-ötvözet	Érintkező felület	Aranyozott

Besorolások

ETIM 6.0	EC000313	ETIM 7.0	EC000313
ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ECLASS 9.0	27-44-03-20	ECLASS 9,1	19-17-01-25
ECLASS 10.0	27-44-03-20	ECLASS 11.0	27-44-03-20
ECLASS 12.0	27-44-03-20	ECLASS 13.0	27-44-03-20

IE-AD-M12XRJ45-90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E471884

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	DUXR.E316369 PROFINET Manufacturer's Declaration
Engineering Data	CAD data – STEP
Product Change Notification	20200827 Technische Änderung zu M12-X-codeRJ45 Adapter 20200827 Technical change to M12 X-codeRJ45 adapter
User Documentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Manual
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-AD-M12XRJ45-90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Rajzok


Product image




Méretrajz



Méretrajz




Méretrajz



Szerelési kivágás

Cut out



IE-AD-M12XRJ45-90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmüller.com

Tartozékok

Screwty® tömszelence szerszám nyomaték funkcióval



Az ideális eszköz mindenféle alkalmazáshoz

A Screwty® az ideális, általános célú szerszám minden általánosan használt szenzor- és aktuátorkábel megszorításához. A Screwty® használatával még a nehezen hozzáférhető kerek csatlakozódugaszok is kezelhetők. A csatlakozókat különösebb erőfeszítés nélkül, egyszerű forgató mozdulattal lehet megszorítani vagy kilazítani. A Screwty® egyedülálló és általános megoldás, mivel más gyártók legtöbb (több mint 90%) kábeléhez és csatlakozójához is használható. A Screwty® egy nyélből és egy hagyományos 1/4"-os adapterből áll. Ezért minden mérethez használható: M12 és M8 kerek csatlakozó, M12F és M8F egyedi igényekre szabható dugaszok és aljzatok, valamint minden M23 dugasz és aljzat.

Általános rendelési adatok

Típus	SCREWTY SET -DM	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	1920000000	Tömszelence szerszám M8-as, M12-es vezetékekhez és csatlakozókhoz	Kartondoboz
GTIN (EAN)	4032248436859		
Qty.	1 Stück		
Típus	SCREWTY-M12 F-DM	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	1900021000	Tömszelence-szerszám M12 csatlakozókhoz	Kartondoboz
GTIN (EAN)	4032248436828		
Qty.	1 Stück		

Screwty® tömszelence szerszám



Az ideális eszköz mindenféle alkalmazáshoz

A Screwty® az ideális, általános célú szerszám minden általánosan használt szenzor- és aktuátorkábel megszorításához. A Screwty® használatával még a nehezen hozzáférhető kerek csatlakozódugaszok is kezelhetők. A csatlakozókat különösebb erőfeszítés nélkül, egyszerű forgató mozdulattal lehet megszorítani vagy kilazítani. A Screwty® egyedülálló és általános megoldás, mivel más gyártók legtöbb (több mint 90%) kábeléhez és csatlakozójához is használható. A Screwty® egy nyélből és egy hagyományos 1/4"-os adapterből áll. Ezért minden mérethez használható: M12 és M8 kerek csatlakozó, M12F és M8F egyedi igényekre szabható dugaszok és aljzatok, valamint minden M23 dugasz és aljzat.

Általános rendelési adatok

Típus	SCREWTY- M12 F	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	1900020000	Tömszelence-szerszám M12 csatlakozókhoz	Kartondoboz
GTIN (EAN)	4032248375851		
Qty.	1 Stück		
Típus	SCREWTY SET	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	1910000000	Tömszelence szerszám M8-as, M12-es vezetékekhez és csatlakozókhoz	Kartondoboz
GTIN (EAN)	4032248436842		
Qty.	1 Stück		

IE-AD-M12XRJ45-90**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok****Vezetékezés**