

**PLUG VPU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Omfattande tillbehör för hela produktsortimentet

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	VPU-serien, Tillbehör
Art.nr.	<a href="#">1402570000</a>
Typ	PLUG VPU
GTIN (EAN)	4050118204360
Förp.	10 Stück

## PLUG VPU

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	21,5 mm	Byggdjup (tum)	0,846 inch
Höjd	8 mm	Bygghöjd (tum)	0,315 inch
Bredd	11,6 mm	Byggbredd (tum)	0,457 inch
Nettovikt	1,96 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C...70
-----------------	-------------

## Allmänna data

Färgkod	svart	Segment	Energifördelning
Utförande	Stickkontakt, med märkning		

## Anslutningsdata fjärrmeddelande

Anslutningstyp	PUSH IN	Avisoleringslängd	8 mm
Ledaranslutningsarea, entrådig, max.	1,5 mm <sup>2</sup>	Ledaranslutningsarea, entrådig, min.	0,14 mm <sup>2</sup>

## Märkdata IEC/EN

Märkspänning (AC)	250 V
-------------------	-------

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000490	ETIM 7.0	EC000490
ETIM 8.0	EC000490	ETIM 9.0	EC000490
ECLASS 9.1	27-13-92-90	ECLASS 11.0	27-13-08-92
ECLASS 12.0	27-17-90-90	ECLASS 13.0	27-17-90-90

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	