

IE-CSPD5US0150VAPVAP-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Általános rendelési adatok

Verzió	Rendszerkábel, PushPull Power, PushPull Power, PUR, 15 m
Rendelési szám	1403680150
Típus	IE-CSPD5US0150VAPVAP-X
GTIN (EAN)	4050118205428
Qty.	1 Stück

IE-CSPD5US0150VAPVAP-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Hossz	15 m	Hossz, inch	590,551 inch
Nettó tömeg	2 060 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-50 °C...80 °C	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...80 °C
Telepítési hőmérséklet	-40 °C...80 °C		

Szabványok

Csatlakozó, standard	in accordance with PROFINET specification
----------------------	--

Villamos tulajdonságok

Névleges feszültség	24 V	Áramtovábbítási kapacitás 50 °C-on	16 A
---------------------	------	------------------------------------	------

Általános szabványok

Csatlakozó, standard	in accordance with PROFINET specification
----------------------	--

Dugó

Csatlakozó, bal	PushPull Power, IP67, hüvelyes érintkező, egyenes, csatlakozó, Cink présöntvény, árnyékolatlan	Csatlakozó, jobb	PushPull Power, IP67, female contact, straight, plug, Zinc diecast, unshielded
-----------------	---	------------------	---

Dugó, bal

Csatlakozó, bal	PushPull Power, IP67, hüvelyes érintkező, egyenes, csatlakozó, Cink présöntvény, árnyékolatlan
-----------------	---

Dugó, jobb

Csatlakozó, jobb	PushPull Power, IP67, female contact, straight, plug, Zinc diecast, unshielded
------------------	---

Kábel mechanikai jellemzői és anyagjellemzői

Halogén	Nem	Lángterjedéssel szembeni ellenállás	in accordance with IEC 60332-1-2
Min. hajlítási sugár, csak egyszer	5 x kábelátmérő		

IE-CSPD5US0150VAPVAP-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Kábel szerkezet

Keresztmetszet	5*1,5 mm ²	Köpeny anyaga	PUR
Köpeny színe	szürke (RAL 7001-hoz hasonló)	Köpenyátmérő, max.	9 mm
Szigetelés	TPE	Vezeték anyag	szigeteltetlen vörösréz huzal
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 16	Vezetékek száma	5
Árnyékolás	árnyékolatlan		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000993	ETIM 7.0	EC003248
ETIM 8.0	EC003248	ETIM 9.0	EC003248
ECLASS 9.0	27-06-20-01	ECLASS 9.1	27-06-23-90
ECLASS 10.0	27-06-01-05	ECLASS 11.0	27-06-01-05
ECLASS 12.0	27-06-01-05	ECLASS 13.0	27-06-01-05

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

User Documentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

Tartozékok

Üres



A TM-I elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban. Különböző különböző címkehossz választható, a hosszú karakterláncoknak köszönhetően pedig tökéletesen igényeinek megfelelő feliratot választhat. Egyszerű szétválasztás és szerelés a projektjelző mezőnek köszönhetően. Az előre rögzített hüvelyek és a címkék utólagos behelyezése miatt rendkívül sokoldalúan használható

A TM-I speciális profilja egyszerű szerelést és erős rögzítést biztosít. Számos kereskedelemben kapható hüvellyel kompatibilis. A MultiCard formátumnak köszönhetően a címkék gyorsan és kényelmesen feliratozhatók a PrintJet CONNECT nyomtatóval, plotterrel vagy az STI tollal.

- Egyszerű szétválasztás és szerelés a projektjelző mezőnek köszönhetően.
- Elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban
- Az előre rögzített hüvelyek és a címkék utólagos behelyezése miatt rendkívül sokoldalúan használható
- A CLI T hüvelyek P-Ink vagy STI toll használatával nem feliratozhatók

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	TM-I 18 MC NE WS	Verzió
Rendelési szám	1718431044	TM-I, Behelyezhető jelölők, 18 x 4 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190349011	
Qty.	320 Stück	

Tartozékok

Üres



A TM-I elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban. Különböző különböző címkehossz választható, a hosszú karakterláncoknak köszönhetően pedig tökéletesen igényeinek megfelelő feliratot választhat. Egyszerű szétválasztás és szerelés a projektjelző mezőnek köszönhetően. Az előre rögzített hüvelyek és a címkék utólagos behelyezése miatt rendkívül sokoldalúan használható

A TM-I speciális profilja egyszerű szerelést és erős rögzítést biztosít. Számos kereskedelemben kapható hüvellyel kompatibilis. A MultiCard formátumnak köszönhetően a címkék gyorsan és kényelmesen feliratozhatók a PrintJet CONNECT nyomtatóval, plotterrel vagy az STI tollal.

- Egyszerű szétválasztás és szerelés a projektjelző mezőnek köszönhetően.
- Elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban
- Az előre rögzített hüvelyek és a címkék utólagos behelyezése miatt rendkívül sokoldalúan használható
- A CLI T hüvelyek P-Ink vagy STI toll használatával nem feliratozhatók

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	TM-I 12 MC NE WS	Verzió
Rendelési szám	1718411044	TM-I, Behelyezhető jelölők, 12 x 4 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190348977	
Qty.	320 Stück	