

**SAI-Y-7/8 3P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Основные данные для заказа**

Исполнение	Y-образный соединитель, 7/8"
Номер для заказа	<a href="#">1413920000</a>
Тип	SAI-Y-7/8 3P
GTIN (EAN)	4050118214925
Кол.	1 шт.

## SAI-Y-7/8 3P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Масса нетто 70 g

## Общие данные

Вид защиты	IP67	Диапазон температур корпуса	-30...+90 °C
Кодировка	нет	Количество полюсов	3
Материал контактов, вилка	CuZn	Материал контактов, гнездо	CuZn
Наружный диаметр провода	-	Номинальное напряжение	300 V
Номинальный ток	12 A	Основной материал корпуса	PUR
Поверхность контакта	Au (золото)	Соединительная резьба	7/8"
Степень загрязнения	3	Циклы коммутации	≥ 50
Экранированное соединение	Нет		

## Данные соединений

Групповой выход — вставной разъем	Штекер 7/8 дюйма	Момент затяжки	7/8": 1.5 Nm
Одиночный выход 1 — вставной разъем	Гнездо 7/8 дюйма	Одиночный выход 2 — вставной разъем	Гнездо 7/8 дюйма

## Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Вид защиты	IP67	Диапазон температур корпуса	-30...+90 °C
Кодировка	нет	Количество полюсов	3
Номинальное напряжение	300 V	Номинальный ток	12 A
Основной материал корпуса	PUR	Поверхность контакта	Au (золото)
Степень загрязнения	3	Циклы коммутации	≥ 50
Экранированное соединение	Нет		

## Классификации

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ECLASS 9.0	27-44-01-06	ECLASS 9.1	27-44-01-06
ECLASS 10.0	27-44-01-06	ECLASS 11.0	27-44-01-06
ECLASS 12.0	27-44-01-06	ECLASS 13.0	27-44-01-06

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

**SAI-Y-7/8 3P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Загрузки

Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

**SAI-Y-7/8 3P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

### Габаритный чертеж, Схема соединений

