

## RSV1,6 S9 GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



A kép illusztráció

Négyszögletes dugaszoló csatlakozó krimpelhető érintkezőkhöz. Univerzális összekapcsolásként használható, de PDC változatokkal. A krimpelhető érintkező nagy csatlakozósűrűséget garantál. Itt CS 1.6 vagy CB 1.6 érintkezők használhatók. A dugaszoló csatlakozók kódolhatók és az ellentétes oldali csatlakozóhoz rögzíthetők. Kartondobozba csomagolva szállítjuk.

- 0,13 - 3,31 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 630 V (IEC) / 600 V (UL)
- 17 A (IEC) / 10 A (UL)

## Általános rendelési adatok

Verzió	NYÁK dugaszoló csatlakozó, dugasz, 5.00 mm, Pólusszám: 9, 180°, Krimpelhető csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
Rendelési szám	<a href="#">1415100000</a>
Típus	RSV1,6 S9 GR
GTIN (EAN)	4008190025526
Qty.	25 Stück
Termékadatok	IEC: 630 V / 17 A UL: 600 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12
Csomagolás	Doboz

A létrehozás dátuma 2024. május 22. 5:41:45 CEST

A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## RSV1,6 S9 GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	29 mm	Mélység (coll)	1,142 inch
Magasság	27 mm	Magasság (coll)	1,063 inch
Szélesség	30 mm	Szélesség (coll)	1,181 inch
Nettó tömeg	10,8 g		

## System Parameters

Termékcsalád	OMNIMATE Signal - sorozat RSV	Csatlakozás típusa	Terepi csatlakozás
Vezetékcsatlakozás-technika	Krimpelhető csatlakozás	Osztás, mm (P)	5 mm
Osztás, inch (P)	0,197 "	Vezeték kimeneti irány	180°
Pólusszám	9	L1, mm	10 mm
L1, inch	0,394 "	Sorok száma	3
Érintkezősorok száma	3	Érintésvédelem a DIN VDE 57 106 szerint	Érintésbiztos dugaszolás
Érintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint	IP20 dugaszolt	Kódolható	Igen
Csupaszolási hossz	4 mm	Dugaszolási ciklusok	25
Dugaszolási erő/pólus, max.	9 N	Húzóerő / pólus, max.	18 N

## Anyagjellemzők

Szigetelőanyag	PA 66/6	Szín	Kavicsszürke
Színskála (hasonló)	RAL 7032	Szigetelőanyag csoport	I
Kúszóútképzési összehasonlítási szám (CTI)	≥ 600	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Érintkező anyaga	Cu-ötvözet	Tárolási hőmérséklet, min.	-40 °C
Tárolási hőmérséklet, max.	70 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-50 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	100 °C	Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min.	-25 °C
Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max.	100 °C		

## Névleges adatok IEC szerint

szabvány szerint tesztelve	IEC 60664-1, IEC 61984	Névleges áram, min. pólusszám (Tu=20 °C)	17 A
Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=20 °C)	13 A	Névleges áram, min. pólusszám (Tu=40°C)	15 A
Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=40°C)	11,5 A	Névleges feszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez	630 V
Névleges feszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez	400 V	Névleges feszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez	250 V
Névleges lökőfeszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez	4 kV	Névleges lökőfeszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez	4 kV
Névleges lökőfeszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyeződés mértékéhez	4 kV	Rövid idejű határáram ellenállás	3 x 1s mit 120 A

## Csomagolás

Csomagolás	Doboz	VPE hosszúság	193 mm
VPE szélesség	134 mm	VPE magasság	43 mm

## RSV1,6 S9 GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

## Műszaki adatok


## Csatlakoztatható vezetékek

Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.	0,13 mm <sup>2</sup>	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	3,31 mm <sup>2</sup>
Flexibilis, min. H05(07) V-K	0,2 mm <sup>2</sup>	Flexibilis, max. H05(07) V-K	2,5 mm <sup>2</sup>

## CSA névleges adatok

Intézet (CSA)		Tanúsítvány száma (CSA)	53975-13
Névleges feszültség (C felhasználási csoport / CSA)	600 V	Névleges áram (C felhasználási csoport / CSA)	13 A
Vezeték keresztmetszet, AWG, min.	AWG 26	Vezeték keresztmetszet, AWG, max.	AWG 12
Hivatkozás a tanúsítási értékekre	A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt.		

## UL 1059 névleges adatok

Intézet (UR)		Tanúsítvány száma (UR)	E92202
Hivatkozás a tanúsítási értékekre	A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt.		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002638	ETIM 7.0	EC002638
ETIM 8.0	EC002638	ETIM 9.0	EC002638
ECLASS 9.0	27-44-03-09	ECLASS 9.1	27-44-03-09
ECLASS 10.0	27-44-03-09	ECLASS 11.0	27-46-02-02
ECLASS 12.0	27-46-02-02	ECLASS 13.0	27-46-02-02

## Fontos megjegyzés

IPC megfelelés	A termékek fejlesztése, gyártása és szállítása a nemzetközileg elismert IPC-A-610 szabvány „megengedhető” kategóriája szerint történt. A termékekkel kapcsolatos további követelményeket kérésre kiértékeljük.		
Megjegyzések	<ul style="list-style-type: none"><li>További változatok külön kérésre</li><li>A névleges áram a névleges keresztmetszettől és a minimális pólusszámtól függ.</li><li>Sorok közötti hézag: lásd a furatelrendezést</li><li>A névleges keresztmetszet a használt krímpelhető érintkezőtől függ.</li><li>A névleges adatok kizárólag magától a komponenstől függenek. A más komponensek felé érvényes hézagokat és kúszóutakat a vonatkozó alkalmazási szabvány szerint kell tervezni.</li><li>Kábel max. külső átmérője (szigeteléssel): 3,5 mm</li><li>A termék hosszú idejű tárolása 50 °C átlagos hőmérsékleten és maximum 70% páratartalommal, 36 hónap</li></ul>		

## RSV1,6 S9 GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR)	E92202

## Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">Declaration of the Manufacturer</a>
Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	<a href="#">MB DEVICE MANUF. EN</a> <a href="#">FL 72H SAMPLE SER EN</a> <a href="#">PO OMNIMATE EN</a> <a href="#">PO OMNIMATE EN</a>

## RSV1,6 S9 GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Rajzok

www.weidmueller.com

### Dimensional drawing




### Dimensional drawing



poles	dimension male plug / female plug					mounting cut-out	
	A	B	C	D	E	a	b
4	23,0	25,0	10,0	12,0	17,0	20,3	18,1
6	23,0	30,0	10,0	17,0	23,0	25,1	18,1
9	29,0	30,0	16,1	17,0	23,0	25,1	24,0
12	29,0	35,0	16,1	22,0	23,0	30,0	24,0
18	29,0	46,0	16,1	33,0	23,0	40,5	24,0
24	33,0	46,0	20,0	33,0	27,0	40,5	28,3
36	33,0	61,0	20,0	48,0	27,0	55,5	28,3

### Graph



## RSV1,6 S9 GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Csapos érintkező, standard



## A megbízható érintkezés érdekében - CB/CS sajtoló érintkező.

Az RSV házak és a Weidmüller sajtoló érintkezőinek kombinációja lehetővé teszi azt, hogy az Ön alkalmazásainak egyedi követelményei szerint kerüljön felhasználásra.

A rendszertől függően a következő lehetőségek állnak rendelkezésre a termékekkel kapcsolatban:

- Az érintkezők biztonságos központosítása a háromrészes tűskecsúcsokkal
- Az érintkezők rendkívül megbízhatók, mivel négy ponton érintkeznek egymással
- Lezáró csat a konzolos rugóban az érintkezők biztonságos rögzítéséhez a burkolaton belül
- Csapos érintkezők két hosszúságban a vezető csapos érintkezők alkalmazásához
- Akár 100 dugaszolási ciklus (őn változat)
- Akár 500 dugaszolási ciklus (arany változat)

A Weidmüller megfelelően kiválasztott, kiváló minőségű szerszámai professzionális munkavégzést tesznek lehetővé.

## Általános rendelési adatok

Típus	CS1,6E18-16 SN I2,5	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">1427600000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló		Doboz
GTIN (EAN)	4008190090654	érintkező, Csapos &ndash; standard, ónozott, Max. rögzítési		
Qty.	250 Stück	tartomány : 1.5 mm <sup>2</sup>		
Típus	CS1,6E14-12 AU,75 I3,5	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">1428600000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló		Doboz
GTIN (EAN)	4008190078867	érintkező, Csapos &ndash; standard, Aranyozott, Max. rögzítési		
Qty.	250 Stück	tartomány : 2.5 mm <sup>2</sup>		
Típus	CS1,6E22-20 AU,75 I2,5	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">1424600000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló		Doboz
GTIN (EAN)	4008190186562	érintkező, Csapos &ndash; standard, Aranyozott, Max. rögzítési		
Qty.	250 Stück	tartomány : 0.5 mm <sup>2</sup>		
Típus	CS1,6R22-20 AU,75 I1,8	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">1422500000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses		Tekercs
GTIN (EAN)	4008190093648	csomagolás, Csapos &ndash; standard, Aranyozott, Max. rögzítési		
Qty.	5 000 Stück	tartomány : 0.5 mm <sup>2</sup>		
Típus	CS1,6E22-20 SN I2,5	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">1425600000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló		Doboz
GTIN (EAN)	4008190048884	érintkező, Csapos &ndash; standard, ónozott, Max. rögzítési		
Qty.	250 Stück	tartomány : 0.5 mm <sup>2</sup>		
Típus	CS1,6E14-12 SN I3,5	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">1429600000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló		Doboz
GTIN (EAN)	4008190030728	érintkező, Csapos &ndash; standard, ónozott, Max. rögzítési		
Qty.	250 Stück	tartomány : 2.5 mm <sup>2</sup>		

## RSV1,6 S9 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	CS1,6E26-24 AU,75 I1,4	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">1420600000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló		Doboz
GTIN (EAN)	4008190082772	érintkező, Csapos &ndash; standard, Aranyozott, Max. rögzítési		
Qty.	250 Stück	tartomány : 0.25 mm <sup>2</sup>		
Típus	CS1,6R26-24 SN I1,4	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">1421500000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses		Tekercs
GTIN (EAN)	4008190064310	csomagolás, Csapos &ndash; standard, ónozott, Max. rögzítési		
Qty.	5 000 Stück	tartomány : 0.25 mm <sup>2</sup>		
Típus	CS1,6R18-16 AU,75 I3,5	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">1582260000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses		Tekercs
GTIN (EAN)	4008190184100	csomagolás, Csapos &ndash; standard, Aranyozott, Max. rögzítési		
Qty.	4 000 Stück	tartomány : 1.5 mm <sup>2</sup>		
Típus	CS1,6E18-16 SN I3,5	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">1582270000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló		Doboz
GTIN (EAN)	4008190126049	érintkező, Csapos &ndash; standard, ónozott, Max. rögzítési		
Qty.	250 Stück	tartomány : 1.5 mm <sup>2</sup>		
Típus	CS1,6R18-16 SN I3,5	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">1582280000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses		Tekercs
GTIN (EAN)	4008190029401	csomagolás, Csapos &ndash; standard, ónozott, Max. rögzítési		
Qty.	4 000 Stück	tartomány : 1.5 mm <sup>2</sup>		
Típus	CS1,6R22-20 SN I1,8	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">1423500000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses		Tekercs
GTIN (EAN)	4008190085063	csomagolás, Csapos &ndash; standard, ónozott, Max. rögzítési		
Qty.	5 000 Stück	tartomány : 0.5 mm <sup>2</sup>		
Típus	CS1,6E22-20 SN I1,8	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">1423600000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló		Doboz
GTIN (EAN)	4008190061876	érintkező, Csapos &ndash; standard, ónozott, Max. rögzítési		
Qty.	250 Stück	tartomány : 0.5 mm <sup>2</sup>		
Típus	CS1,6E18-16 AU,75 I3,5	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">1582250000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló		Doboz
GTIN (EAN)	4008190135614	érintkező, Csapos &ndash; standard, Aranyozott, Max. rögzítési		
Qty.	250 Stück	tartomány : 1.5 mm <sup>2</sup>		
Típus	CS1,6R18-16 AU,75 I2,5	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">1426500000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses		Tekercs
GTIN (EAN)	4008190159146	csomagolás, Csapos &ndash; standard, Aranyozott, Max. rögzítési		
Qty.	5 000 Stück	tartomány : 1.5 mm <sup>2</sup>		
Típus	CS1,6R14-12 SN I4,2	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">1582320000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses		Tekercs
GTIN (EAN)	4008190008680	csomagolás, Csapos &ndash; standard, ónozott, Max. rögzítési		
Qty.	3 000 Stück	tartomány : 2.5 mm <sup>2</sup>		
Típus	CS1,6E18-16 AU,75 I2,5	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">1426600000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló		Doboz
GTIN (EAN)	4008190182861	érintkező, Csapos &ndash; standard, Aranyozott, Max. rögzítési		
Qty.	250 Stück	tartomány : 1.5 mm <sup>2</sup>		
Típus	CS1,6R26-24 AU,75 I1,4	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">1420500000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses		Tekercs
GTIN (EAN)	4008190117931	csomagolás, Csapos &ndash; standard, Aranyozott, Max. rögzítési		
Qty.	5 000 Stück	tartomány : 0.25 mm <sup>2</sup>		
Típus	CS1,6R14-12 AU,75 I3,5	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">1428500000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses		Tekercs
GTIN (EAN)	4008190023201	csomagolás, Csapos &ndash; standard, Aranyozott, Max. rögzítési		
Qty.	3 000 Stück	tartomány : 2.5 mm <sup>2</sup>		

A létrehozás dátuma 2024. május 22. 5:41:45 CEST

A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## RSV1,6 S9 GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	CS1,6R14-12 SN I3,5	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">1429500000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses		Tekercs
GTIN (EAN)	4008190113919	csomagolás, Csapos &ndash; standard, ónozott, Max. rögzítési		
Qty.	4 000 Stück	tartomány : 2.5 mm <sup>2</sup>		
Típus	CS1,6R14-12 AU,75 I4,2	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">1582300000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses		Tekercs
GTIN (EAN)	4008190020668	csomagolás, Csapos &ndash; standard, Aranyozott, Max. rögzítési		
Qty.	3 000 Stück	tartomány : 2.5 mm <sup>2</sup>		
Típus	CS1,6RB18-16 AU,75 I3,5	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">1017080000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses		
GTIN (EAN)	4032248727711	csomagolás, Csapos &ndash; standard, Aranyozott, Max. rögzítési		
Qty.	4 000 Stück	tartomány : 1.5 mm <sup>2</sup>		
Típus	CS1,6R18-16 SN I2,5	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">1427500000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses		Tekercs
GTIN (EAN)	4008190014551	csomagolás, Csapos &ndash; standard, ónozott, Max. rögzítési		
Qty.	5 000 Stück	tartomány : 1.5 mm <sup>2</sup>		
Típus	CS1,6E14-12 AU,75 I4,2	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">1582290000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló		Doboz
GTIN (EAN)	4008190015244	érintkező, Csapos &ndash; standard, Aranyozott, Max. rögzítési		
Qty.	250 Stück	tartomány : 2.5 mm <sup>2</sup>		
Típus	CS1,6R22-20 SN I2,5	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">1425500000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses		Tekercs
GTIN (EAN)	4008190004781	csomagolás, Csapos &ndash; standard, ónozott, Max. rögzítési		
Qty.	5 000 Stück	tartomány : 0.5 mm <sup>2</sup>		
Típus	CS1,6R22-20 AU,75 I2,5	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">1424500000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses		Tekercs
GTIN (EAN)	4008190158811	csomagolás, Csapos &ndash; standard, Aranyozott, Max. rögzítési		
Qty.	5 000 Stück	tartomány : 0.5 mm <sup>2</sup>		
Típus	CS1,6E22-20 AU,75 I1,8	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">1422600000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló		Doboz
GTIN (EAN)	4008190090463	érintkező, Csapos &ndash; standard, Aranyozott, Max. rögzítési		
Qty.	250 Stück	tartomány : 0.5 mm <sup>2</sup>		
Típus	CS1,6E26-24 SN I1,4	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">1421600000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló		Doboz
GTIN (EAN)	4008190009939	érintkező, Csapos &ndash; standard, ónozott, Max. rögzítési		
Qty.	250 Stück	tartomány : 0.25 mm <sup>2</sup>		
Típus	CS1,6E14-12 SN I4,2	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">1582310000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló		Doboz
GTIN (EAN)	4008190032975	érintkező, Csapos &ndash; standard, ónozott, Max. rögzítési		
Qty.	250 Stück	tartomány : 2.5 mm <sup>2</sup>		



## RSV1,6 S9 GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Kódoló elemek

**Csakis azokat csatlakoztatja, amelyeket csatlakoztatni kell: a megfelelő csatlakozót a megfelelő helyre.**

A kódoló elemek és a lezáró eszközök világosan hozzárendelik a csatlakozóelemeket a gyártási folyamat és a működtetés során

A kódoló elemek és a lezáró eszközök az összeszerelés előtt vagy a kábelek összeszerelésének fázisában kerülnek behelyezésre. A Weidmüller alternatíva: online konfigurálható a változás konfigurátorral a szállítás előtti előzetes kódoláshoz.

A csatlakozóelemeket ezentúl nem lehet pontatlanul összeszerelni, vagy helytelenül csatlakoztatni.

Az előny: nincs hibakeresés a gyártás során, és nincsenek működési hibák a használat során.

## Általános rendelési adatok

Típus	RSV1,6 KO	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">1567430000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, Kódoló elem, fekete,		Doboz
GTIN (EAN)	4008190169756	Pólusszám: 1		
Qty.	50 Stück			

## RSV1,6 S9 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmüller.com

## Tartozékok

## Csapos érintkező, hosszú

A megbízható érintkezés érdekében - CB/CS  
sajtoló érintkező.

Az RSV házak és a Weidmüller sajtoló érintkezőinek kombinációja lehetővé teszi azt, hogy az Ön alkalmazásainak egyedi követelményei szerint kerüljön felhasználásra.

A rendszertől függően a következő lehetőségek állnak rendelkezésre a termékekkel kapcsolatban:

- Az érintkezők biztonságos központosítása a háromrészes tűskecsúcsokkal
- Az érintkezők rendkívül megbízhatók, mivel négy ponton érintkeznek egymással
- Lezáró csat a konzolos rugóban az érintkezők biztonságos rögzítéséhez a burkolaton belül
- Csapos érintkezők két hosszúságban a vezető csapos érintkezők alkalmazásához
- Akár 100 dugaszolási ciklus (őn változat)
- Akár 500 dugaszolási ciklus (arany változat)

A Weidmüller megfelelően kiválasztott, kiváló minőségű szerszámai professzionális munkavégzést tesznek lehetővé.

## Általános rendelési adatok

Típus	CSL1,6E18-16 SN I2,5	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">1427700000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló		Doboz
GTIN (EAN)	4008190057725	érintkező, Csapos – hosszú, ónozott, Max. rögzítési tartomány :		
Qty.	250 Stück	1.5 mm <sup>2</sup>		
Típus	CSL1,6E26-24 SN I1,4	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">1421700000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló		Doboz
GTIN (EAN)	4008190109042	érintkező, Csapos – hosszú, ónozott, Max. rögzítési tartomány :		
Qty.	250 Stück	0.25 mm <sup>2</sup>		
Típus	CSL1,6E18-16 SN I3,5	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">1582350000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló		Doboz
GTIN (EAN)	4008190033620	érintkező, Csapos – hosszú, ónozott, Max. rögzítési tartomány :		
Qty.	250 Stück	1.5 mm <sup>2</sup>		
Típus	CSL1,6E14-12 SN I3,5	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">1429700000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló		Doboz
GTIN (EAN)	4008190065577	érintkező, Csapos – hosszú, ónozott, Max. rögzítési tartomány :		
Qty.	250 Stück	2.5 mm <sup>2</sup>		
Típus	CSL1,6R18-16 SN I3,5	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">1582360000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses		Doboz
GTIN (EAN)	4008190063214	csomagolás, Csapos – hosszú, ónozott, Max. rögzítési		
Qty.	4 000 Stück	tartomány : 1.5 mm <sup>2</sup>		
Típus	CSL1,6E22-20 SN I1,8	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">1423700000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló		Doboz
GTIN (EAN)	4008190001766	érintkező, Csapos – hosszú, ónozott, Max. rögzítési tartomány :		
Qty.	250 Stück	0.5 mm <sup>2</sup>		

## RSV1,6 S9 GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	CSL1,6E22-20 SN I2,5	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">1425700000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló		Doboz
GTIN (EAN)	4008190175016	érintkező, Csapos&ndash; hosszú, ónozott, Max. rögzítési tartomány :		
Qty.	250 Stück	0.5 mm <sup>2</sup>		
Típus	CSL1,6E26-24 AU,75 I1,4	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">1420700000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló		Doboz
GTIN (EAN)	4008190130176	érintkező, Csapos&ndash; hosszú, Aranyozott, Max. rögzítési		
Qty.	250 Stück	tartomány : 0.25 mm <sup>2</sup>		
Típus	CSL1,6R18-16 AU,75 I2,5	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">1565790000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses		Doboz
GTIN (EAN)	4008190021870	csomagolás, Csapos&ndash; hosszú, Aranyozott, Max. rögzítési		
Qty.	5 000 Stück	tartomány : 1.5 mm <sup>2</sup>		
Típus	CSL1,6E18-16 AU,75 I2,5	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">1426700000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló		Doboz
GTIN (EAN)	4008190170516	érintkező, Csapos&ndash; hosszú, Aranyozott, Max. rögzítési		
Qty.	250 Stück	tartomány : 1.5 mm <sup>2</sup>		
Típus	CSL1,6R26-24 SN I1,4	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">1565900000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses		Doboz
GTIN (EAN)	4008190139797	csomagolás, Csapos&ndash; hosszú, ónozott, Max. rögzítési		
Qty.	5 000 Stück	tartomány : 0.25 mm <sup>2</sup>		
Típus	CSL1,6E14-12 AU,75 I4,2	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">1582370000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló		Doboz
GTIN (EAN)	4008190055608	érintkező, Csapos&ndash; hosszú, Aranyozott, Max. rögzítési		
Qty.	250 Stück	tartomány : 2.5 mm <sup>2</sup>		
Típus	CSL1,6R22-20 SN I1,8	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">1565870000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses		Doboz
GTIN (EAN)	4008190086596	csomagolás, Csapos&ndash; hosszú, ónozott, Max. rögzítési		
Qty.	5 000 Stück	tartomány : 0.5 mm <sup>2</sup>		
Típus	CSL1,6R22-20 AU,75 I2,5	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">1565820000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses		Doboz
GTIN (EAN)	4008190130732	csomagolás, Csapos&ndash; hosszú, Aranyozott, Max. rögzítési		
Qty.	5 000 Stück	tartomány : 0.5 mm <sup>2</sup>		
Típus	CSL1,6E18-16 AU,75 I3,5	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">1582330000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló		Doboz
GTIN (EAN)	4008190066079	érintkező, Csapos&ndash; hosszú, Aranyozott, Max. rögzítési		
Qty.	250 Stück	tartomány : 1.5 mm <sup>2</sup>		
Típus	CSL1,6E14-12 AU,75 I3,5	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">1428700000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló		Doboz
GTIN (EAN)	4008190098353	érintkező, Csapos&ndash; hosszú, Aranyozott, Max. rögzítési		
Qty.	250 Stück	tartomány : 2.5 mm <sup>2</sup>		
Típus	CSL1,6E22-20 AU,75 I2,5	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">1424700000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló		Doboz
GTIN (EAN)	4008190143350	érintkező, Csapos&ndash; hosszú, Aranyozott, Max. rögzítési		
Qty.	250 Stück	tartomány : 0.5 mm <sup>2</sup>		
Típus	CSL1,6E14-12 SN I4,2	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">1582390000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló		Doboz
GTIN (EAN)	4008190166762	érintkező, Csapos&ndash; hosszú, ónozott, Max. rögzítési tartomány :		
Qty.	250 Stück	2.5 mm <sup>2</sup>		
Típus	CSL1,6E22-20 AU,75 I1,8	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">1422700000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló		Doboz
GTIN (EAN)	4008190168667	érintkező, Csapos&ndash; hosszú, Aranyozott, Max. rögzítési		
Qty.	250 Stück	tartomány : 0.5 mm <sup>2</sup>		

A létrehozás dátuma 2024. május 22. 5:41:45 CEST

A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## RSV1,6 S9 GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	CSL1,6R14-12 SN I3,5	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1565780000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses		Doboz
GTIN (EAN)	4008190056735	csomagolás, Csapos&ndash; hosszú, ónozott, Max. rögzítési		
Qty.	4 000 Stück	tartomány : 2.5 mm <sup>2</sup>		
Típus	CSL1,6R18-16 SN I2,5	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1565810000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses		Doboz
GTIN (EAN)	4008190056803	csomagolás, Csapos&ndash; hosszú, ónozott, Max. rögzítési		
Qty.	5 000 Stück	tartomány : 1.5 mm <sup>2</sup>		

## Húzásmentesítők



## Gyakori terhelési változásokhoz: a dugaszolható csatlakozók "összekötése"

Kábelsarus csatlakozás  
A törésgátló többre is képes, mint csupán enyhíteni a vezetéket érintő feszültséget:

Egyszerűen pattintsa rá a csatlakozóra és

- kötegelt vezetékek
- vezető kábelek
- használja csatlakoztatási és leválasztási segítségként

A csatlakozási pontokat nem érte kár, tiszta rendezett vezetékelés és könnyen kezelhető.

Felhasználói előnyök: állandó, nagy terhelhetőségű csatlakozók durva ipari környezetbe és hétköznapi felhasználásra, továbbfejlesztett rendszer rendelkezésre állás.

## Általános rendelési adatok

Típus	RSV1,6 ZE12 BK BX	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1563300000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, Húzásmentesítő, fekete,		Doboz
GTIN (EAN)	4008190095871	Pólusszám: 12		
Qty.	25 Stück			

## Adapterek sínre szereléshez



## Pattintsa fel, és használja!

A vezérlőszekrény áramköri lapjából: felpattintható vagy felszerelt talpak biztosítják a dugaszolható csatlakozók és a kapocs sín közötti kapcsolatot.

Az összes szabványos mérettel kompatibilis: TS 15 vagy TS 35. Kombinált láb vagy más változatok állnak rendelkezésre.

A gyors alternatíva csavaros csatlakozásokhoz: egyedülállóan könnyű felszerelés és szervíz.

A kapocs sín rögzítőlábai lehetővé teszik a dugaszolható csatlakozórendszerek univerzális használatát a modulon, a házban és a vezérlőszekrényben, így nincs szükség barkácsolt megoldásokra.

## Általános rendelési adatok

Típus	RSV1,6 RF12/35X15 SW	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1690140000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, Bepattintható láb, fekete,		Doboz
GTIN (EAN)	4008190863005	Pólusszám: 12		
Qty.	10 Stück			

A létrehozás dátuma 2024. május 22. 5:41:45 CEST

A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## RSV1,6 S9 GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tartozékok


Típus	RSV1,6 RF12/35X7.5 SW	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">1582940000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, Bepattintható láb, fekete,		Doboz
GTIN (EAN)	4008190068486	Pólusszám: 12		
Qty.	10 Stück			





male plug



female plug




mounting cut-out  
wall thickness : 1,3 - 2,3mm  
recommended : 1,5 - 2,0mm






For the mounting of PCBs, it should be noted that the rated data given in the catalogue relates only to the connection elements. The necessary creepage and clearance paths must be observed in connection with the respective applicant in accordance with VDE 0110. The current-carrying capacity and pitch tolerance is to be determined according to DIN IEC 326 part 3 very fine.

Weidmueller connectors are tested to the DIN VDE 0627 standard, and are valid for its field of application. Provided that the connectors are used to the intended purpose, all requirements with respect to the occurring of electrical, mechanical, thermic and corrosive stress will be satisfied.



	dimension male plug / female plug					mounting cut-out	
poles	A	B	C	D	E	a $\pm 0,3$	b $\pm 0,3$
4	23,0	25,0	10,8	12,8	17,8	20,3	18,1
6	23,0	30,0	10,8	17,6	17,8	25,1	18,1
9	29,0	30,0	16,6	17,6	23,8	25,1	24,0
12	29,0	35,0	16,6	22,6	23,8	30,0	24,0
18	29,0	46,0	16,6	33,0	23,8	40,5	24,0
24	33,0	46,0	20,6	33,0	27,8	40,5	28,3
36	33,0	61,0	20,6	48,0	27,8	55,5	28,3

General tolerance: DIN ISO 2768-mK						Cat.no.: 1419100000	
		94488/5 29.06.18 HELIS_MA 00				1 14928 (15)	
		Modification				Drawing no. Issue no. Sheet 01 of 01 sheets	
			Date	Name	<div>RSV 1.6 S36</div> <div>STECKERGEHAEUSE</div> <div>PLUG MOULDING</div>		
		Drawn	25.05.2011	LANG_T			
		Responsible		LANG_T			
		Checked	12.07.2018	HERTEL_S			
		Approved		LANG_T			
Scale: 10:1		Product file: RSV 1.6 CRIMP			7265		
Supersedes: .							