

## HDC HP 250 M CM3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A krimp (sajtol) csatlakozások olyan elektronikai és mechanikai kötést biztosítanak a vezeték és az érintkező között, ami egyszerre biztonságos és megbízható. Az optimális krimpcsatlakozás gázzáró és korrózióálló.

## Általános rendelési adatok

Verzió	HDC-betét, Érintkező, Krimpelhető csatlakozás
Rendelési szám	<a href="#">1415410000</a>
Típus	HDC HP 250 M CM3
GTIN (EAN)	4050118216370
Qty.	1 Stück

## HDC HP 250 M CM3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	41,21 g
-------------	---------

## Általános adatok

Anyag	Rézötvözet	Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás
Halogénmentes	false	Szín	fekete
Típus	Érintkező		

## Változat

Anyag	Rézötvözet	Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás
-------	------------	--------------------	-------------------------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-04	ECLASS 9,1	27-44-02-04
ECLASS 10.0	27-44-02-04	ECLASS 11.0	27-44-02-04
ECLASS 12.0	27-44-02-04	ECLASS 13.0	27-44-02-04

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
User Documentation	<a href="#">1487780000_00_11_13_BPZ_HDC_HP250-550_web.pdf</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

## HDC HP 250 M CM3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Krimpelhető érintkezők, CM3



A krimp (sajtol) csatlakozások olyan elektronikai és mechanikai kötést biztosítanak a vezeték és az érintkező között, ami egyszerre biztonságos és megbízható. Az optimális krimp csatlakozás gázzáró és korrózióálló.

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC-C-M3-SM4.0AG	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1682260000</a>	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, CM 3, Érintkező,
GTIN (EAN)	4008190473990	Vezeték-keresztmetszet, max.: 4, fordított, Rézötvözet
Qty.	100 Stück	
Típus	HDC-C-M3-SM6.0AG	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1682280000</a>	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, CM 3, Érintkező,
GTIN (EAN)	4008190474010	Vezeték-keresztmetszet, max.: 6, fordított, Rézötvözet
Qty.	100 Stück	
Típus	HDC-C-M3-SM10.0AG	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1682300000</a>	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, CM 3, Érintkező,
GTIN (EAN)	4008190474034	Vezeték-keresztmetszet, max.: 10, fordított, Rézötvözet
Qty.	100 Stück	
Típus	HDC-C-M3-SM2.5AG	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1698140000</a>	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, CM 3, Érintkező,
GTIN (EAN)	4008190885052	Vezeték-keresztmetszet, max.: 2.5, fordított, Rézötvözet
Qty.	100 Stück	
Típus	HDC-C-M3-SM1.5AG	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1698120000</a>	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, CM 3, Érintkező,
GTIN (EAN)	4008190885038	Vezeték-keresztmetszet, max.: 1.5, fordított, Rézötvözet
Qty.	100 Stück	