

CC-M 58/35 2X3 ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



MetalliCard jsou k dispozici z hliníku nebo nerezové oceli a splňují širokou řadu požadavků na značení. Pochromované hliníkové značky jsou levnou alternativou pro mnoho aplikací a osvědčily se zvláště svým hlubokým kontrastem vícebarevného tisku.

V technologicky náročném chemickém a zpracovatelském průmyslu jste s nerezovými značkami MetalliCard v bezpečí díky jejich vynikající odolnosti. Jejich formáty pokrývají potřeby celého spektra systémové identifikace. Malé vybavení nebo typové desky, zajišťují vysoce kvalitní značicí proces. MetalliCard také nabízí optimální instalační vlastnosti. MetalliCard lze použít univerzálně díky různým možnostem připevnění: vázání, nýtování, použití držáků nebo lišt na štítky, nebo v kombinaci s nerezovými vázacími pásy.

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Verze	MetalliCard, Značky na přístroje, 58 x 34.8 mm, Stříbrná
Objednací číslo	1415670000
Typ	CC-M 58/35 2X3 ST
GTIN (EAN)	4050118217063
Množství	100 ks

CC-M 58/35 2X3 ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0,5 mm	Hloubka (v palcích)	0,02 inch
Výška	58 mm	Výška (v palcích)	2,283 inch
Šířka	34,8 mm	Šířka (v palcích)	1,37 inch
Čistá hmotnost	7,77 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-55...130 °C
-------------------------	--------------

Obecné údaje

Barevný	Stříbrná	
Doporučená odvětví	Energie, Proces	
Materiál	Mikroleptaná nerezová ocel 1,4301 (ST), Nerezavějící ocel 1.4301	
Počet značek na kombinaci	1 MetalliCard = Značky na přístroje	
Počet značek v balení	Forma napájení	MetalliCard
Rozsah provozní teploty	-55...130 °C	
Rozsah provozní teploty, max.	130 °C	
Rozsah provozní teploty, min.	-55 °C	
Velikost pole na označení	56 x 33 mm	
Šířka	34,8 mm	

Značky na přístroje

Průměr vyvrtané díry	3,4 mm
----------------------	--------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Katalogy	Catalogues in PDF-format

CC-M 58/35 2X3 ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Příklad použití



CC-M 58/35 2X3 ST**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****Doplňkové produkty****Všeobecné objednací údaje**

Typ	INLAY CC-M 58/35
-----	------------------

Objednací číslo	6415950000
-----------------	----------------------------

GTIN (EAN)	4050118217254
------------	---------------

Množství	1 ks
----------	------

Typ	PRIMER CC-M
-----	-------------

Objednací číslo	6068020000
-----------------	----------------------------

GTIN (EAN)	4050118416534
------------	---------------

Množství	100 ks
----------	--------