

RSV1,6 S12 GR


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

Négyszögletes dugaszoló csatlakozó krimpelhető érintkezőkhöz. Univerzális összekapcsolásként használható, de PDC változatokkal. A krimpelhető érintkező nagy csatlakozósűrűséget garantál. Itt CS 1.6 vagy CB 1.6 érintkezők használhatók. A dugaszoló csatlakozók kódolhatók és az ellentétes oldali csatlakozóhoz rögzíthetők. Kartondobozba csomagolva szállítjuk.

- 0,13 - 3,31 mm² (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 630 V (IEC) / 600 V (UL)
- 17 A (IEC) / 10 A (UL)

Általános rendelési adatok

Verzió	NYÁK dugaszoló csatlakozó, dugasz, 5.00 mm, Pólusszám: 12, 180°, Krimpelhető csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
Rendelési szám	1416100000
Típus	RSV1,6 S12 GR
GTIN (EAN)	4008190100889
Qty.	25 Stück
Termékadatok	IEC: 630 V / 17 A UL: 600 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12
Csomagolás	Doboz

A létrehozás dátuma 2024. május 15. 20:13:44 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

RSV1,6 S12 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	29 mm	Mélység (coll)	1,142 inch
Magasság	27 mm	Magasság (coll)	1,063 inch
Szélesség	35 mm	Szélesség (coll)	1,378 inch
Nettó tömeg	11 g		

System Parameters

Termékcsalád	OMNIMATE Signal - sorozat RSV	Csatlakozás típusa	Terepi csatlakozás
Vezetékcsatlakozás-technika	Krimpelhető csatlakozás	Osztás, mm (P)	5 mm
Osztás, inch (P)	0,197 "	Vezeték kimeneti irány	180°
Pólusszám	12	L1, mm	15 mm
L1, inch	0,591 "	Sorok száma	3
Érintkezősorok száma	4	Érintésvédelem a DIN VDE 57 106 szerint	Érintésbiztos dugaszolás
Érintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint	IP20 dugaszolt	Kódolható	Igen
Csupaszolási hossz	4 mm	Dugaszolási ciklusok	25
Dugaszolási erő/pólus, max.	9 N	Húzóerő / pólus, max.	18 N

Anyagjellemzők

Szigetelőanyag	PA 66/6	Szín	Kavicsszürke
Színskála (hasonló)	RAL 7032	Szigetelőanyag csoport	I
Kúszóútképzési összehasonlítási szám (CTI)	≥ 600	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Érintkező anyaga	Cu-ötvözet	Tárolási hőmérséklet, min.	-40 °C
Tárolási hőmérséklet, max.	70 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-50 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	100 °C	Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min.	-25 °C
Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max.	100 °C		

Névleges adatok IEC szerint

szabvány szerint tesztelve	IEC 60664-1, IEC 61984	Névleges áram, min. pólusszám (Tu=20 °C)	17 A
Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=20 °C)	13 A	Névleges áram, min. pólusszám (Tu=40°C)	15 A
Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=40°C)	11,5 A	Névleges feszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez	630 V
Névleges feszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez	400 V	Névleges feszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez	250 V
Névleges lökfeszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez	4 kV	Névleges lökfeszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez	4 kV
Névleges lökfeszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyeződésmértékéhez	4 kV	Rövid idejű határáram ellenállás	3 x 1s mit 120 A

Csomagolás

Csomagolás	Doboz	VPE hosszúság	240 mm
VPE szélesség	149 mm	VPE magasság	39 mm

RSV1,6 S12 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Csatlakoztatható vezetékek

Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.

0,13 mm²

Flexibilis, min. H05(07) V-K

0,2 mm²

Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.

3,31 mm²

Flexibilis, max. H05(07) V-K

2,5 mm²

CSA névleges adatok

Intézet (CSA)



Tanúsítvány száma (CSA)

53975-13

Névleges feszültség (C felhasználási csoport / CSA)

600 V

Névleges áram (C felhasználási csoport / CSA)

13 A

Vezeték keresztmetszet, AWG, min.

AWG 26

Vezeték keresztmetszet, AWG, max.

AWG 12

Hivatkozás a tanúsítási értékekre

A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt.

UL 1059 névleges adatok

Intézet (UR)



Tanúsítvány száma (UR)

E92202

Hivatkozás a tanúsítási értékekre

A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt.

Besorolások

ETIM 6.0

EC002638

ETIM 7.0

EC002638

ETIM 8.0

EC002638

ETIM 9.0

EC002638

ECLASS 9.0

27-44-03-09

ECLASS 9,1

27-44-03-09

ECLASS 10.0

27-44-03-09

ECLASS 11.0

27-46-02-02

ECLASS 12.0

27-46-02-02

ECLASS 13.0

27-46-02-02

Fontos megjegyzés

IPC megfelelés

A termékek fejlesztése, gyártása és szállítása a nemzetközileg elismert IPC-A-610 szabvány „megengedhető” kategóriája szerint történt. A termékekkel kapcsolatos további követelményeket kérésre kiértékeljük.

Megjegyzések

- További változatok külön kérésre
- A névleges áram a névleges keresztmetszettől és a minimális pólusszámtól függ.
- Sorok közötti hézag: lásd a furatelrendezést
- A névleges keresztmetszet a használt krímpelhető érintkezőtől függ.
- A névleges adatok kizárólag magától a komponenstől függenek. A más komponensek felé érvényes hézagokat és kúszóutakat a vonatkozó alkalmazási szabvány szerint kell tervezni.
- Kábel max. külső átmérője (szigeteléssel): 3,5 mm
- A termék hosszú idejű tárolása 50 °C átlagos hőmérsékleten és maximum 70% páratartalommal, 36 hónap

RSV1,6 S12 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR)	E92202

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	Declaration of the Manufacturer
Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	MB DEVICE MANUF. EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN PO OMNIMATE EN

RSV1,6 S12 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok

www.weidmueller.com

Dimensional drawing



Dimensional drawing



poles	dimension male plug / female plug					mounting cut-out	
	A	B	C	D	E	a ±0.2	b ±0.2
4	23.0	25.0	10.0	12.0	17.0	20.3	18.1
6	23.0	30.0	10.0	12.0	17.0	25.1	18.1
9	29.0	30.0	16.1	12.0	23.0	25.1	24.0
12	29.0	35.0	16.1	12.0	23.0	30.0	24.0
18	29.0	46.0	16.1	12.0	23.0	40.5	24.0
24	33.0	46.0	20.0	12.0	27.0	40.5	28.3
36	33.0	61.0	20.0	12.0	27.0	55.5	28.3

Graph



RSV1,6 S12 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

Tartozékok

Csapos érintkező, standard



A megbízható érintkezés érdekében - CB/CS sajtoló érintkező.

Az RSV házak és a Weidmüller sajtoló érintkezőinek kombinációja lehetővé teszi azt, hogy az Ön alkalmazásainak egyedi követelményei szerint kerüljön felhasználásra.

A rendszertől függően a következő lehetőségek állnak rendelkezésre a termékekkel kapcsolatban:

- Az érintkezők biztonságos központosítása a háromrészes tűskecsúcsokkal
- Az érintkezők rendkívül megbízhatók, mivel négy ponton érintkeznek egymással
- Lezáró csat a konzolos rugóban az érintkezők biztonságos rögzítéséhez a burkolaton belül
- Csapos érintkezők két hosszúságban a vezető csapos érintkezők alkalmazásához
- Akár 100 dugaszolási ciklus (őn változat)
- Akár 500 dugaszolási ciklus (arany változat)

A Weidmüller megfelelően kiválasztott, kiváló minőségű szerszámai professzionális munkavégzést tesznek lehetővé.

Általános rendelési adatok

Típus	CS1,6E22-20 SN I1,8	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1423600000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló		Doboz
GTIN (EAN)	4008190061876	érintkező, Csapos – standard, ónozott, Max. rögzítési		
Qty.	250 Stück	tartomány : 0.5 mm ²		
Típus	CS1,6R14-12 SN I3,5	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1429500000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses		Tekercs
GTIN (EAN)	4008190113919	csomagolás, Csapos – standard, ónozott, Max. rögzítési		
Qty.	4 000 Stück	tartomány : 2.5 mm ²		
Típus	CS1,6R18-16 AU,75 I2,5	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1426500000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses		Tekercs
GTIN (EAN)	4008190159146	csomagolás, Csapos – standard, Aranyozott, Max. rögzítési		
Qty.	5 000 Stück	tartomány : 1.5 mm ²		
Típus	CS1,6R22-20 SN I1,8	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1423500000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses		Tekercs
GTIN (EAN)	4008190085063	csomagolás, Csapos – standard, ónozott, Max. rögzítési		
Qty.	5 000 Stück	tartomány : 0.5 mm ²		
Típus	CS1,6R22-20 AU,75 I1,8	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1422500000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses		Tekercs
GTIN (EAN)	4008190093648	csomagolás, Csapos – standard, Aranyozott, Max. rögzítési		
Qty.	5 000 Stück	tartomány : 0.5 mm ²		
Típus	CS1,6R22-20 AU,75 I2,5	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1424500000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses		Tekercs
GTIN (EAN)	4008190158811	csomagolás, Csapos – standard, Aranyozott, Max. rögzítési		
Qty.	5 000 Stück	tartomány : 0.5 mm ²		

RSV1,6 S12 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	CS1,6E14-12 SN I3,5	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1429600000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló		Doboz
GTIN (EAN)	4008190030728	érintkező, Csapos – standard, ónozott, Max. rögzítési		
Qty.	250 Stück	tartomány : 2.5 mm ²		
Típus	CS1,6RB18-16 AU,75 I3,5	Verzió	Termékadatok	
Rendelési szám	1017080000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses		
GTIN (EAN)	4032248727711	csomagolás, Csapos – standard, Aranyozott, Max. rögzítési		
Qty.	4 000 Stück	tartomány : 1.5 mm ²		
Típus	CS1,6R26-24 AU,75 I1,4	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1420500000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses		Tekercs
GTIN (EAN)	4008190117931	csomagolás, Csapos – standard, Aranyozott, Max. rögzítési		
Qty.	5 000 Stück	tartomány : 0.25 mm ²		
Típus	CS1,6E18-16 SN I3,5	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1582270000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló		Doboz
GTIN (EAN)	4008190126049	érintkező, Csapos – standard, ónozott, Max. rögzítési		
Qty.	250 Stück	tartomány : 1.5 mm ²		
Típus	CS1,6R14-12 SN I4,2	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1582320000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses		Tekercs
GTIN (EAN)	4008190008680	csomagolás, Csapos – standard, ónozott, Max. rögzítési		
Qty.	3 000 Stück	tartomány : 2.5 mm ²		
Típus	CS1,6E26-24 AU,75 I1,4	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1420600000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló		Doboz
GTIN (EAN)	4008190082772	érintkező, Csapos – standard, Aranyozott, Max. rögzítési		
Qty.	250 Stück	tartomány : 0.25 mm ²		
Típus	CS1,6E18-16 AU,75 I2,5	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1426600000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló		Doboz
GTIN (EAN)	4008190182861	érintkező, Csapos – standard, Aranyozott, Max. rögzítési		
Qty.	250 Stück	tartomány : 1.5 mm ²		
Típus	CS1,6E22-20 AU,75 I1,8	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1422600000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló		Doboz
GTIN (EAN)	4008190090463	érintkező, Csapos – standard, Aranyozott, Max. rögzítési		
Qty.	250 Stück	tartomány : 0.5 mm ²		
Típus	CS1,6R18-16 SN I2,5	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1427500000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses		Tekercs
GTIN (EAN)	4008190014551	csomagolás, Csapos – standard, ónozott, Max. rögzítési		
Qty.	5 000 Stück	tartomány : 1.5 mm ²		
Típus	CS1,6R18-16 SN I3,5	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1582280000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses		Tekercs
GTIN (EAN)	4008190029401	csomagolás, Csapos – standard, ónozott, Max. rögzítési		
Qty.	4 000 Stück	tartomány : 1.5 mm ²		
Típus	CS1,6E18-16 AU,75 I3,5	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1582250000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló		Doboz
GTIN (EAN)	4008190135614	érintkező, Csapos – standard, Aranyozott, Max. rögzítési		
Qty.	250 Stück	tartomány : 1.5 mm ²		
Típus	CS1,6R14-12 AU,75 I3,5	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1428500000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses		Tekercs
GTIN (EAN)	4008190023201	csomagolás, Csapos – standard, Aranyozott, Max. rögzítési		
Qty.	3 000 Stück	tartomány : 2.5 mm ²		
Típus	CS1,6R26-24 SN I1,4	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1421500000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses		Tekercs
GTIN (EAN)	4008190064310	csomagolás, Csapos – standard, ónozott, Max. rögzítési		
Qty.	5 000 Stück	tartomány : 0.25 mm ²		

A létrehozás dátuma 2024. május 15. 20:13:44 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

RSV1,6 S12 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	CS1,6E14-12 AU,75 I3,5	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1428600000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló		Doboz
GTIN (EAN)	4008190078867	érintkező, Csapos – standard, Aranyozott, Max. rögzítési		
Qty.	250 Stück	tartomány : 2.5 mm ²		
Típus	CS1,6E22-20 SN I2,5	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1425600000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló		Doboz
GTIN (EAN)	4008190048884	érintkező, Csapos – standard, ónozott, Max. rögzítési		
Qty.	250 Stück	tartomány : 0.5 mm ²		
Típus	CS1,6E14-12 AU,75 I4,2	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1582290000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló		Doboz
GTIN (EAN)	4008190015244	érintkező, Csapos – standard, Aranyozott, Max. rögzítési		
Qty.	250 Stück	tartomány : 2.5 mm ²		
Típus	CS1,6E18-16 SN I2,5	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1427600000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló		Doboz
GTIN (EAN)	4008190090654	érintkező, Csapos – standard, ónozott, Max. rögzítési		
Qty.	250 Stück	tartomány : 1.5 mm ²		
Típus	CS1,6R18-16 AU,75 I3,5	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1582260000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses		Tekercs
GTIN (EAN)	4008190184100	csomagolás, Csapos – standard, Aranyozott, Max. rögzítési		
Qty.	4 000 Stück	tartomány : 1.5 mm ²		
Típus	CS1,6E14-12 SN I4,2	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1582310000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló		Doboz
GTIN (EAN)	4008190032975	érintkező, Csapos – standard, ónozott, Max. rögzítési		
Qty.	250 Stück	tartomány : 2.5 mm ²		
Típus	CS1,6E26-24 SN I1,4	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1421600000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló		Doboz
GTIN (EAN)	4008190009939	érintkező, Csapos – standard, ónozott, Max. rögzítési		
Qty.	250 Stück	tartomány : 0.25 mm ²		
Típus	CS1,6R22-20 SN I2,5	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1425500000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses		Tekercs
GTIN (EAN)	4008190004781	csomagolás, Csapos – standard, ónozott, Max. rögzítési		
Qty.	5 000 Stück	tartomány : 0.5 mm ²		
Típus	CS1,6R14-12 AU,75 I4,2	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1582300000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses		Tekercs
GTIN (EAN)	4008190020668	csomagolás, Csapos – standard, Aranyozott, Max. rögzítési		
Qty.	3 000 Stück	tartomány : 2.5 mm ²		
Típus	CS1,6E22-20 AU,75 I2,5	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1424600000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló		Doboz
GTIN (EAN)	4008190186562	érintkező, Csapos – standard, Aranyozott, Max. rögzítési		
Qty.	250 Stück	tartomány : 0.5 mm ²		

RSV1,6 S12 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Adapterek sínre szereléshez

**Pattintsa fel, és használja!**

A vezérlőszekrény áramköri lapjából: felpattintható vagy felszerelt talpak biztosítják a dugaszolható csatlakozók és a kapocssínek közötti kapcsolatot.

Az összes szabványos mérettel kompatibilis: TS 15 vagy TS 35. Kombinált láb vagy más változatok állnak rendelkezésre.

A gyors alternatíva csavaros csatlakozásokhoz: egyedülállóan könnyű felszerelés és szervíz.

A kapocssínek rögzítőlábai lehetővé teszik a dugaszolható csatlakozórendszerek univerzális használatát a modulon, a házban és a vezérlőszekrényben, így nincs szükség barkácsolt megoldásokra.

Általános rendelési adatok

Típus	RSV1,6 RF12/35X15 SW	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1690140000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, Bepattintható láb, fekete,		Doboz
GTIN (EAN)	4008190863005	Pólusszám: 12		
Qty.	10 Stück			
Típus	RSV1,6 RF12/35X7.5 SW	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1582940000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, Bepattintható láb, fekete,		Doboz
GTIN (EAN)	4008190068486	Pólusszám: 12		
Qty.	10 Stück			

Kódoló elemek

**Csakis azokat csatlakoztatja, amelyeket csatlakoztatni kell: a megfelelő csatlakozót a megfelelő helyre.**

A kódoló elemek és a lezáró eszközök világosan hozzárendelik a csatlakozóelemeket a gyártási folyamat és a működtetés során

A kódoló elemek és a lezáró eszközök az összeszerelés előtt vagy a kábelek összeszerelésének fázisában kerülnek behelyezésre. A Weidmüller alternatíva: online konfigurálható a változás konfigurátorral a szállítás előtti előzetes kódoláshoz.

A csatlakozóelemeket ezentúl nem lehet pontatlanul összeszerelni, vagy helytelenül csatlakoztatni.

Az előny: nincs hibakeresés a gyártás során, és nincsenek működési hibák a használat során.

Általános rendelési adatok

Típus	RSV1,6 KO	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1567430000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, Kódoló elem, fekete,		Doboz
GTIN (EAN)	4008190169756	Pólusszám: 1		
Qty.	50 Stück			

RSV1,6 S12 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmüller.com

Tartozékok

Csapos érintkező, hosszú

A megbízható érintkezés érdekében - CB/CS
sajtoló érintkező.

Az RSV házak és a Weidmüller sajtoló érintkezőinek kombinációja lehetővé teszi azt, hogy az Ön alkalmazásainak egyedi követelményei szerint kerüljön felhasználásra.

A rendszertől függően a következő lehetőségek állnak rendelkezésre a termékekkel kapcsolatban:

- Az érintkezők biztonságos központosítása a háromrészes tűskecsúcsokkal
- Az érintkezők rendkívül megbízhatók, mivel négy ponton érintkeznek egymással
- Lezáró csat a konzolos rugóban az érintkezők biztonságos rögzítéséhez a burkolaton belül
- Csapos érintkezők két hosszúságban a vezető csapos érintkezők alkalmazásához
- Akár 100 dugaszolási ciklus (őn változat)
- Akár 500 dugaszolási ciklus (arany változat)

A Weidmüller megfelelően kiválasztott, kiváló minőségű szerszámai professzionális munkavégzést tesznek lehetővé.

Általános rendelési adatok

Típus	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
CSL1,6R22-20 SN I1,8	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám: 1565870000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses		Doboz
GTIN (EAN): 4008190086596	csomagolás, Csapos – hosszú, ónozott, Max. rögzítési		
Qty.: 5 000 Stück	tartomány : 0.5 mm ²		
CSL1,6R26-24 SN I1,4	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám: 1565900000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses		Doboz
GTIN (EAN): 4008190139797	csomagolás, Csapos – hosszú, ónozott, Max. rögzítési		
Qty.: 5 000 Stück	tartomány : 0.25 mm ²		
CSL1,6E22-20 SN I1,8	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám: 1423700000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló		Doboz
GTIN (EAN): 4008190001766	érintkező, Csapos – hosszú, ónozott, Max. rögzítési tartomány :		
Qty.: 250 Stück	0.5 mm ²		
CSL1,6R22-20 AU,75 I2,5	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám: 1565820000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses		Doboz
GTIN (EAN): 4008190130732	csomagolás, Csapos – hosszú, Aranyozott, Max. rögzítési		
Qty.: 5 000 Stück	tartomány : 0.5 mm ²		
CSL1,6E14-12 SN I3,5	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám: 1429700000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló		Doboz
GTIN (EAN): 4008190065577	érintkező, Csapos – hosszú, ónozott, Max. rögzítési tartomány :		
Qty.: 250 Stück	2.5 mm ²		
CSL1,6E22-20 AU,75 I2,5	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám: 1424700000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló		Doboz
GTIN (EAN): 4008190143350	érintkező, Csapos – hosszú, Aranyozott, Max. rögzítési		
Qty.: 250 Stück	tartomány : 0.5 mm ²		

RSV1,6 S12 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	CSL1,6E26-24 AU,75 I1,4	Verzió	Termékkadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1420700000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló		Doboz
GTIN (EAN)	4008190130176	érintkező, Csapos– hosszú, Aranyozott, Max. rögzítési		
Qty.	250 Stück	tartomány : 0.25 mm ²		
Típus	CSL1,6R14-12 SN I3,5	Verzió	Termékkadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1565780000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses		Doboz
GTIN (EAN)	4008190056735	csomagolás, Csapos– hosszú, ónozott, Max. rögzítési		
Qty.	4 000 Stück	tartomány : 2.5 mm ²		
Típus	CSL1,6E22-20 SN I2,5	Verzió	Termékkadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1425700000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló		Doboz
GTIN (EAN)	4008190175016	érintkező, Csapos– hosszú, ónozott, Max. rögzítési tartomány :		
Qty.	250 Stück	0.5 mm ²		
Típus	CSL1,6R18-16 SN I3,5	Verzió	Termékkadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1582360000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses		Doboz
GTIN (EAN)	4008190063214	csomagolás, Csapos– hosszú, ónozott, Max. rögzítési		
Qty.	4 000 Stück	tartomány : 1.5 mm ²		
Típus	CSL1,6R18-16 SN I2,5	Verzió	Termékkadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1565810000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses		Doboz
GTIN (EAN)	4008190056803	csomagolás, Csapos– hosszú, ónozott, Max. rögzítési		
Qty.	5 000 Stück	tartomány : 1.5 mm ²		
Típus	CSL1,6E26-24 SN I1,4	Verzió	Termékkadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1421700000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló		Doboz
GTIN (EAN)	4008190109042	érintkező, Csapos– hosszú, ónozott, Max. rögzítési tartomány :		
Qty.	250 Stück	0.25 mm ²		
Típus	CSL1,6E18-16 AU,75 I2,5	Verzió	Termékkadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1426700000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló		Doboz
GTIN (EAN)	4008190170516	érintkező, Csapos– hosszú, Aranyozott, Max. rögzítési		
Qty.	250 Stück	tartomány : 1.5 mm ²		
Típus	CSL1,6E18-16 SN I2,5	Verzió	Termékkadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1427700000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló		Doboz
GTIN (EAN)	4008190057725	érintkező, Csapos– hosszú, ónozott, Max. rögzítési tartomány :		
Qty.	250 Stück	1.5 mm ²		
Típus	CSL1,6E22-20 AU,75 I1,8	Verzió	Termékkadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1422700000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló		Doboz
GTIN (EAN)	4008190168667	érintkező, Csapos– hosszú, Aranyozott, Max. rögzítési		
Qty.	250 Stück	tartomány : 0.5 mm ²		
Típus	CSL1,6E18-16 SN I3,5	Verzió	Termékkadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1582350000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló		Doboz
GTIN (EAN)	4008190033620	érintkező, Csapos– hosszú, ónozott, Max. rögzítési tartomány :		
Qty.	250 Stück	1.5 mm ²		
Típus	CSL1,6E14-12 AU,75 I3,5	Verzió	Termékkadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1428700000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló		Doboz
GTIN (EAN)	4008190098353	érintkező, Csapos– hosszú, Aranyozott, Max. rögzítési		
Qty.	250 Stück	tartomány : 2.5 mm ²		
Típus	CSL1,6R18-16 AU,75 I2,5	Verzió	Termékkadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1565790000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses		Doboz
GTIN (EAN)	4008190021870	csomagolás, Csapos– hosszú, Aranyozott, Max. rögzítési		
Qty.	5 000 Stück	tartomány : 1.5 mm ²		
Típus	CSL1,6E14-12 AU,75 I4,2	Verzió	Termékkadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1582370000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló		Doboz
GTIN (EAN)	4008190055608	érintkező, Csapos– hosszú, Aranyozott, Max. rögzítési		
Qty.	250 Stück	tartomány : 2.5 mm ²		

A létrehozás dátuma 2024. május 15. 20:13:44 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

RSV1,6 S12 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	CSL1,6E14-12 SN I4,2	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1582390000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló		Doboz
GTIN (EAN)	4008190166762	érintkező, Csapos – hosszú, ónozott, Max. rögzítési tartomány :		
Qty.	250 Stück	2.5 mm ²		
Típus	CSL1,6E18-16 AU,75 I3,5	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1582330000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló		Doboz
GTIN (EAN)	4008190066079	érintkező, Csapos – hosszú, Aranyozott, Max. rögzítési		
Qty.	250 Stück	tartomány : 1.5 mm ²		

Húzásmentesítők



Gyakori terhelési változásokhoz: a dugaszolható csatlakozók "összekötése"

Kábelsarus csatlakozás
A törésgátló többre is képes, mint csupán enyhíteni a vezetéket érintő feszültséget:

Egyszerűen pattintsa rá a csatlakozóra és


- kötegelt vezetékek
- vezető kábelek
- használja csatlakoztatási és leválasztási segítségként

A csatlakozási pontokat nem érte kár, tiszta rendezett vezetékelés és könnyen kezelhető.


Felhasználói előnyök: állandó, nagy terhelhetőségű csatlakozók durva ipari környezetbe és hétköznapi felhasználásra, továbbfejlesztett rendszer rendelkezésre állás.

Általános rendelési adatok


Típus	RSV1,6 ZE12 BK BX	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1563300000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, Húzásmentesítő, fekete,		Doboz
GTIN (EAN)	4008190095871	Pólusszám: 12		
Qty.	25 Stück			






male plug



female plug




mounting cut-out
wall thickness : 1,3 - 2,3mm
recommended : 1,5 - 2,0mm






For the mounting of PCBs, it should be noted that the rated data given in the catalogue relates only to the connection elements. The necessary creepage and clearance paths must be observed in connection with the respective applicant in accordance to VDE 0110. The current-carrying capacity and pitch tolerance is to be determined according to DIN IEC 326 part 3 very fine.

Weidmueller connectors are tested to the DIN VDE 0627 standard, and are valid for its field of application. Provided that the connectors are used to the intended purpose, all requirements with respect to the occurring of electrical, mechanical, thermic and corrosive stress will be satisfied.



	dimension male plug / female plug					mounting cut-out	
poles	A	B	C	D	E	a $\pm 0,3$	b $\pm 0,3$
4	23,0	25,0	10,8	12,8	17,8	20,3	18,1
6	23,0	30,0	10,8	17,6	17,8	25,1	18,1
9	29,0	30,0	16,6	17,6	23,8	25,1	24,0
12	29,0	35,0	16,6	22,6	23,8	30,0	24,0
18	29,0	46,0	16,6	33,0	23,8	40,5	24,0
24	33,0	46,0	20,6	33,0	27,8	40,5	28,3
36	33,0	61,0	20,6	48,0	27,8	55,5	28,3

General tolerance: DIN ISO 2768-mK 	94488/5 29.06.18 HELIS_MA 00				Cat.no.: 1419100000	
	Modification				1 14928 15	
		Date	Name	<div style="text-align: center;"> RSV 1.6 S36 STECKERGEHAEUSE PLUG MOULDING </div>		
	Drawn	25.05.2011	LANG_T			
	Responsible		LANG_T			
Scale: 10:1	Checked	12.07.2018	HERTEL_S			
Supersedes: .	Approved		LANG_T	Product file: RSV 1.6 CRIMP 7265		