

## RSV1,6 S24 GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



A kép illusztráció

Négyszögletes dugaszoló csatlakozó krimpelhető érintkezőkhöz. Univerzális összekapcsolásként használható, de PDC változatokkal. A krimpelhető érintkező nagy csatlakozósűrűséget garantál. Itt CS 1.6 vagy CB 1.6 érintkezők használhatók. A dugaszoló csatlakozók kódolhatók és az ellentétes oldali csatlakozóhoz rögzíthetők. Kartondobozba csomagolva szállítjuk.

- 0,13 - 3,31 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 630 V (IEC) / 600 V (UL)
- 17 A (IEC) / 10 A (UL)

## Általános rendelési adatok

|                |   |
|----------------|---|
| Verzió         | NYÁK dugaszoló csatlakozó, dugasz, 5.00 mm, Pólusszám: 24, 180°, Krimpelhető csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz |
| Rendelési szám | <a href="#">1418100000</a>  |
| Típus          | RSV1,6 S24 GR   |
| GTIN (EAN)     | 4008190186913   |
| Qty.           | 20 Stück  |
| Termékadatok   | IEC: 630 V / 17 A<br>UL: 600 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12   |
| Csomagolás     | Doboz   |

A létrehozás dátuma 2024. május 22. 8:02:23 CEST

A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## RSV1,6 S24 GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |         |                  |            |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Mélység     | 33 mm   | Mélység (coll)   | 1,299 inch |
| Magasság    | 27 mm   | Magasság (coll)  | 1,063 inch |
| Szélesség   | 46 mm   | Szélesség (coll) | 1,811 inch |
| Nettó tömeg | 17,46 g |                  |            |

## System Parameters

|                                       |                               |   |                          |
|---------------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------|
| Termékcsalád                          | OMNIMATE Signal - sorozat RSV | Csatlakozás típusa                      | Terepi csatlakozás       |
| Vezetékcsatlakozás-technika           | Krimpelhető csatlakozás       | Osztás, mm (P)                          | 5 mm                     |
| Osztás, inch (P)                      | 0,197 "                       | Vezeték kimeneti irány                  | 180°                     |
| Pólusszám                             | 24                            | L1, mm                                  | 25 mm                    |
| L1, inch                              | 0,984 "                       | Sorok száma                             | 4                        |
| Érintkezősorok száma                  | 6                             | Érintésvédelem a DIN VDE 57 106 szerint | Érintésbiztos dugaszolás |
| Érintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint | IP20 dugaszolt                | Kódolható                               | Igen                     |
| Csupaszolási hossz                    | 4 mm                          | Dugaszolási ciklusok                    | 25                       |
| Dugaszolási erő/pólus, max.           | 9 N                           | Húzóerő / pólus, max.                   | 18 N                     |

## Anyagjellemzők

|  |            |   |              |
|--|------------|---|--------------|
| Szigetelőanyag                             | PA 66/6    | Szín                                    | Kavicsszürke |
| Színskála (hasonló)                        | RAL 7032   | Szigetelőanyag csoport                  | I            |
| Kúszóútképzési összehasonlítási szám (CTI) | ≥ 600      | UL 94 éghetőségi osztály                | V-0          |
| Érintkező anyaga                           | Cu-ötvözet | Tárolási hőmérséklet, min.              | -40 °C       |
| Tárolási hőmérséklet, max.                 | 70 °C      | Üzemi hőmérséklet, min.                 | -50 °C       |
| Üzemi hőmérséklet, max.                    | 100 °C     | Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min. | -25 °C       |
| Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max.    | 100 °C     |   |              |

## Névleges adatok IEC szerint

|  |                        |   |                  |
|--|------------------------|---|------------------|
| szabvány szerint tesztelve   | IEC 60664-1, IEC 61984 | Névleges áram, min. pólusszám (Tu=20 °C)  | 17 A             |
| Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=20 °C)                                    | 13 A                   | Névleges áram, min. pólusszám (Tu=40°C)   | 15 A             |
| Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=40°C)                                     | 11,5 A                 | Névleges feszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez     | 630 V            |
| Névleges feszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez     | 400 V                  | Névleges feszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez    | 250 V            |
| Névleges lökfeszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez   | 4 kV                   | Névleges lökfeszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 4 kV             |
| Névleges lökfeszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyeződésmértékéhez | 4 kV                   | Rövid idejű határáram ellenállás  | 3 x 1s mit 120 A |

## Csomagolás

|               |        |               |        |
|---------------|--------|---------------|--------|
| Csomagolás    | Doboz  | VPE hosszúság | 239 mm |
| VPE szélesség | 148 mm | VPE magasság  | 39 mm  |

## RSV1,6 S24 GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

## Műszaki adatok


## Csatlakoztatható vezetékek

|   |                      |   |                      |
|---|----------------------|---|----------------------|
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. | 0,13 mm <sup>2</sup> | Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. | 3,31 mm <sup>2</sup> |
| Flexibilis, min. H05(07) V-K                    | 0,2 mm <sup>2</sup>  | Flexibilis, max. H05(07) V-K                    | 2,5 mm <sup>2</sup>  |

## CSA névleges adatok

|   |   |   |          |
|---|---|---|----------|
| Intézet (CSA)                                       |  | Tanúsítvány száma (CSA)                       | 53975-13 |
| Névleges feszültség (C felhasználási csoport / CSA) | 600 V   | Névleges áram (C felhasználási csoport / CSA) | 13 A     |
| Vezeték keresztmetszet, AWG, min.                   | AWG 26  | Vezeték keresztmetszet, AWG, max.             | AWG 12   |
| Hivatkozás a tanúsítási értékekre                   | A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt.                        |   |          |

## UL 1059 névleges adatok

|                                   |   |                        |        |
|-----------------------------------|---|------------------------|--------|
| Intézet (UR)                      |  | Tanúsítvány száma (UR) | E92202 |
| Hivatkozás a tanúsítási értékekre | A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt.                          |                        |        |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002638    | ETIM 7.0    | EC002638    |
| ETIM 8.0    | EC002638    | ETIM 9.0    | EC002638    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-03-09 | ECLASS 9.1  | 27-44-03-09 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-03-09 | ECLASS 11.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-46-02-02 | ECLASS 13.0 | 27-46-02-02 |

## Fontos megjegyzés

|                |  |  |  |
|----------------|--|--|--|
| IPC megfelelés | A termékek fejlesztése, gyártása és szállítása a nemzetközileg elismert IPC-A-610 szabvány „megengedhető” kategóriája szerint történt. A termékekkel kapcsolatos további követelményeket kérésre kiértékeljük.   |  |  |
| Megjegyzések   | <ul style="list-style-type: none"> <li>További változatok külön kérésre</li> <li>A névleges áram a névleges keresztmetszettől és a minimális pólusszámtól függ.</li> <li>Sorok közötti hézag: lásd a furatelrendezést</li> <li>A névleges keresztmetszet a használt krímpelhető érintkezőtől függ.</li> <li>A névleges adatok kizárólag magától a komponenstől függenek. A más komponensek felé érvényes hézagokat és kúszóutakat a vonatkozó alkalmazási szabvány szerint kell tervezni.</li> <li>Kábel max. külső átmérője (szigeteléssel): 3,5 mm</li> <li>A termék hosszú idejű tárolása 50 °C átlagos hőmérsékleten és maximum 70% páratartalommal, 36 hónap</li> </ul> |  |  |

## RSV1,6 S24 GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                        |             |
|------------------------|-------------|
| ROHS                   | Megfelel    |
| UL File Number Search  | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (UR) | E92202      |

## Letöltések

|   |   |
|---|---|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | <a href="#">Declaration of the Manufacturer</a>   |
| Engineering Data                            | <a href="#">CAD data – STEP</a>   |
| Product Change Notification                 | <a href="#">20220207 RSV – Adjustment geometry and markings</a><br><a href="#">20220207 RSV – Anpassung Geometrie und Markierungen</a>          |
| Katalógusok                                 | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>  |
| Kiadványok                                  | <a href="#">MB DEVICE MANUF. EN</a><br><a href="#">FL 72H SAMPLE SER EN</a><br><a href="#">PO OMNIMATE EN</a><br><a href="#">PO OMNIMATE EN</a> |


## RSV1,6 S24 GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


www.weidmueller.com

## Rajzok

### Dimensional drawing




### Dimensional drawing



| poles | dimension male plug / female plug |      |      |      |      | mounting cut-out |      |
|-------|-----------------------------------|------|------|------|------|------------------|------|
|       | A                                 | B    | C    | D    | E    | a                | b    |
| 4     | 23,0                              | 25,0 | 10,0 | 12,0 | 17,0 | 20,3             | 18,1 |
| 6     | 23,0                              | 30,0 | 10,0 | 17,0 | 17,0 | 25,1             | 18,1 |
| 9     | 29,0                              | 30,0 | 16,1 | 17,0 | 23,0 | 25,1             | 24,0 |
| 12    | 29,0                              | 35,0 | 16,1 | 22,0 | 23,0 | 30,0             | 24,0 |
| 18    | 29,0                              | 46,0 | 16,1 | 33,0 | 23,0 | 40,5             | 24,0 |
| 24    | 33,0                              | 46,0 | 20,0 | 33,0 | 27,0 | 40,5             | 28,3 |
| 36    | 33,0                              | 61,0 | 20,0 | 48,0 | 27,0 | 55,5             | 28,3 |

### Graph



## RSV1,6 S24 GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Csapos érintkező, standard



## A megbízható érintkezés érdekében - CB/CS sajtoló érintkező.

Az RSV házak és a Weidmüller sajtoló érintkezőinek kombinációja lehetővé teszi azt, hogy az Ön alkalmazásainak egyedi követelményei szerint kerüljön felhasználásra.

A rendszertől függően a következő lehetőségek állnak rendelkezésre a termékekkel kapcsolatban:

- Az érintkezők biztonságos központosítása a háromrészes tűskecsúcsokkal
- Az érintkezők rendkívül megbízhatók, mivel négy ponton érintkeznek egymással
- Lezáró csat a konzolos rugóban az érintkezők biztonságos rögzítéséhez a burkolaton belül
- Csapos érintkezők két hosszúságban a vezető csapos érintkezők alkalmazásához
- Akár 100 dugaszolási ciklus (ón változat)
- Akár 500 dugaszolási ciklus (arany változat)

A Weidmüller megfelelően kiválasztott, kiváló minőségű szerszámai professzionális munkavégzést tesznek lehetővé.

## Általános rendelési adatok

| Típus          | CS1,6E18-16 SN I2,5        | Verzió  | Termékadatok | Csomagolás |
|----------------|----------------------------|---|--------------|------------|
| Rendelési szám | <a href="#">1427600000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló     |              | Doboz      |
| GTIN (EAN)     | 4008190090654              | érintkező, Csapos &ndash; standard, ónozott, Max. rögzítési     |              |            |
| Qty.           | 250 Stück                  | tartomány : 1.5 mm <sup>2</sup>                                 |              |            |
| Típus          | CS1,6E14-12 AU,75 I3,5     | Verzió  | Termékadatok | Csomagolás |
| Rendelési szám | <a href="#">1428600000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló     |              | Doboz      |
| GTIN (EAN)     | 4008190078867              | érintkező, Csapos &ndash; standard, Aranyozott, Max. rögzítési  |              |            |
| Qty.           | 250 Stück                  | tartomány : 2.5 mm <sup>2</sup>                                 |              |            |
| Típus          | CS1,6E22-20 AU,75 I2,5     | Verzió  | Termékadatok | Csomagolás |
| Rendelési szám | <a href="#">1424600000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló     |              | Doboz      |
| GTIN (EAN)     | 4008190186562              | érintkező, Csapos &ndash; standard, Aranyozott, Max. rögzítési  |              |            |
| Qty.           | 250 Stück                  | tartomány : 0.5 mm <sup>2</sup>                                 |              |            |
| Típus          | CS1,6R22-20 AU,75 I1,8     | Verzió  | Termékadatok | Csomagolás |
| Rendelési szám | <a href="#">1422500000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses     |              | Tekercs    |
| GTIN (EAN)     | 4008190093648              | csomagolás, Csapos &ndash; standard, Aranyozott, Max. rögzítési |              |            |
| Qty.           | 5 000 Stück                | tartomány : 0.5 mm <sup>2</sup>                                 |              |            |
| Típus          | CS1,6E22-20 SN I2,5        | Verzió  | Termékadatok | Csomagolás |
| Rendelési szám | <a href="#">1425600000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló     |              | Doboz      |
| GTIN (EAN)     | 4008190048884              | érintkező, Csapos &ndash; standard, ónozott, Max. rögzítési     |              |            |
| Qty.           | 250 Stück                  | tartomány : 0.5 mm <sup>2</sup>                                 |              |            |
| Típus          | CS1,6E14-12 SN I3,5        | Verzió  | Termékadatok | Csomagolás |
| Rendelési szám | <a href="#">1429600000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló     |              | Doboz      |
| GTIN (EAN)     | 4008190030728              | érintkező, Csapos &ndash; standard, ónozott, Max. rögzítési     |              |            |
| Qty.           | 250 Stück                  | tartomány : 2.5 mm <sup>2</sup>                                 |              |            |

## RSV1,6 S24 GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |   |              |            |
|----------------|----------------------------|---|--------------|------------|
| Típus          | CS1,6E26-24 AU,75 I1,4     | Verzió  | Termékadatok | Csomagolás |
| Rendelési szám | <a href="#">1420600000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló     |              | Doboz      |
| GTIN (EAN)     | 4008190082772              | érintkező, Csapos &ndash; standard, Aranyozott, Max. rögzítési  |              |            |
| Qty.           | 250 Stück                  | tartomány : 0.25 mm <sup>2</sup>                                |              |            |
| Típus          | CS1,6R26-24 SN I1,4        | Verzió  | Termékadatok | Csomagolás |
| Rendelési szám | <a href="#">1421500000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses     |              | Tekercs    |
| GTIN (EAN)     | 4008190064310              | csomagolás, Csapos &ndash; standard, ónozott, Max. rögzítési    |              |            |
| Qty.           | 5 000 Stück                | tartomány : 0.25 mm <sup>2</sup>                                |              |            |
| Típus          | CS1,6R18-16 AU,75 I3,5     | Verzió  | Termékadatok | Csomagolás |
| Rendelési szám | <a href="#">1582260000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses     |              | Tekercs    |
| GTIN (EAN)     | 4008190184100              | csomagolás, Csapos &ndash; standard, Aranyozott, Max. rögzítési |              |            |
| Qty.           | 4 000 Stück                | tartomány : 1.5 mm <sup>2</sup>                                 |              |            |
| Típus          | CS1,6E18-16 SN I3,5        | Verzió  | Termékadatok | Csomagolás |
| Rendelési szám | <a href="#">1582270000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló     |              | Doboz      |
| GTIN (EAN)     | 4008190126049              | érintkező, Csapos &ndash; standard, ónozott, Max. rögzítési     |              |            |
| Qty.           | 250 Stück                  | tartomány : 1.5 mm <sup>2</sup>                                 |              |            |
| Típus          | CS1,6R18-16 SN I3,5        | Verzió  | Termékadatok | Csomagolás |
| Rendelési szám | <a href="#">1582280000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses     |              | Tekercs    |
| GTIN (EAN)     | 4008190029401              | csomagolás, Csapos &ndash; standard, ónozott, Max. rögzítési    |              |            |
| Qty.           | 4 000 Stück                | tartomány : 1.5 mm <sup>2</sup>                                 |              |            |
| Típus          | CS1,6R22-20 SN I1,8        | Verzió  | Termékadatok | Csomagolás |
| Rendelési szám | <a href="#">1423500000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses     |              | Tekercs    |
| GTIN (EAN)     | 4008190085063              | csomagolás, Csapos &ndash; standard, ónozott, Max. rögzítési    |              |            |
| Qty.           | 5 000 Stück                | tartomány : 0.5 mm <sup>2</sup>                                 |              |            |
| Típus          | CS1,6E22-20 SN I1,8        | Verzió  | Termékadatok | Csomagolás |
| Rendelési szám | <a href="#">1423600000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló     |              | Doboz      |
| GTIN (EAN)     | 4008190061876              | érintkező, Csapos &ndash; standard, ónozott, Max. rögzítési     |              |            |
| Qty.           | 250 Stück                  | tartomány : 0.5 mm <sup>2</sup>                                 |              |            |
| Típus          | CS1,6E18-16 AU,75 I3,5     | Verzió  | Termékadatok | Csomagolás |
| Rendelési szám | <a href="#">1582250000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló     |              | Doboz      |
| GTIN (EAN)     | 4008190135614              | érintkező, Csapos &ndash; standard, Aranyozott, Max. rögzítési  |              |            |
| Qty.           | 250 Stück                  | tartomány : 1.5 mm <sup>2</sup>                                 |              |            |
| Típus          | CS1,6R18-16 AU,75 I2,5     | Verzió  | Termékadatok | Csomagolás |
| Rendelési szám | <a href="#">1426500000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses     |              | Tekercs    |
| GTIN (EAN)     | 4008190159146              | csomagolás, Csapos &ndash; standard, Aranyozott, Max. rögzítési |              |            |
| Qty.           | 5 000 Stück                | tartomány : 1.5 mm <sup>2</sup>                                 |              |            |
| Típus          | CS1,6R14-12 SN I4,2        | Verzió  | Termékadatok | Csomagolás |
| Rendelési szám | <a href="#">1582320000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses     |              | Tekercs    |
| GTIN (EAN)     | 4008190008680              | csomagolás, Csapos &ndash; standard, ónozott, Max. rögzítési    |              |            |
| Qty.           | 3 000 Stück                | tartomány : 2.5 mm <sup>2</sup>                                 |              |            |
| Típus          | CS1,6E18-16 AU,75 I2,5     | Verzió  | Termékadatok | Csomagolás |
| Rendelési szám | <a href="#">1426600000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló     |              | Doboz      |
| GTIN (EAN)     | 4008190182861              | érintkező, Csapos &ndash; standard, Aranyozott, Max. rögzítési  |              |            |
| Qty.           | 250 Stück                  | tartomány : 1.5 mm <sup>2</sup>                                 |              |            |
| Típus          | CS1,6R26-24 AU,75 I1,4     | Verzió  | Termékadatok | Csomagolás |
| Rendelési szám | <a href="#">1420500000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses     |              | Tekercs    |
| GTIN (EAN)     | 4008190117931              | csomagolás, Csapos &ndash; standard, Aranyozott, Max. rögzítési |              |            |
| Qty.           | 5 000 Stück                | tartomány : 0.25 mm <sup>2</sup>                                |              |            |
| Típus          | CS1,6R14-12 AU,75 I3,5     | Verzió  | Termékadatok | Csomagolás |
| Rendelési szám | <a href="#">1428500000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses     |              | Tekercs    |
| GTIN (EAN)     | 4008190023201              | csomagolás, Csapos &ndash; standard, Aranyozott, Max. rögzítési |              |            |
| Qty.           | 3 000 Stück                | tartomány : 2.5 mm <sup>2</sup>                                 |              |            |

A létrehozás dátuma 2024. május 22. 8:02:23 CEST

A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## RSV1,6 S24 GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |   |              |            |
|----------------|----------------------------|---|--------------|------------|
| Típus          | CS1,6R14-12 SN I3,5        | Verzió  | Termékadatok | Csomagolás |
| Rendelési szám | <a href="#">1429500000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses     |              | Tekercs    |
| GTIN (EAN)     | 4008190113919              | csomagolás, Csapos &ndash; standard, ónozott, Max. rögzítési    |              |            |
| Qty.           | 4 000 Stück                | tartomány : 2.5 mm <sup>2</sup>                                 |              |            |
| Típus          | CS1,6R14-12 AU,75 I4,2     | Verzió  | Termékadatok | Csomagolás |
| Rendelési szám | <a href="#">1582300000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses     |              | Tekercs    |
| GTIN (EAN)     | 4008190020668              | csomagolás, Csapos &ndash; standard, Aranyozott, Max. rögzítési |              |            |
| Qty.           | 3 000 Stück                | tartomány : 2.5 mm <sup>2</sup>                                 |              |            |
| Típus          | CS1,6RB18-16 AU,75 I3,5    | Verzió  | Termékadatok | Csomagolás |
| Rendelési szám | <a href="#">1017080000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses     |              |            |
| GTIN (EAN)     | 4032248727711              | csomagolás, Csapos &ndash; standard, Aranyozott, Max. rögzítési |              |            |
| Qty.           | 4 000 Stück                | tartomány : 1.5 mm <sup>2</sup>                                 |              |            |
| Típus          | CS1,6R18-16 SN I2,5        | Verzió  | Termékadatok | Csomagolás |
| Rendelési szám | <a href="#">1427500000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses     |              | Tekercs    |
| GTIN (EAN)     | 4008190014551              | csomagolás, Csapos &ndash; standard, ónozott, Max. rögzítési    |              |            |
| Qty.           | 5 000 Stück                | tartomány : 1.5 mm <sup>2</sup>                                 |              |            |
| Típus          | CS1,6E14-12 AU,75 I4,2     | Verzió  | Termékadatok | Csomagolás |
| Rendelési szám | <a href="#">1582290000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló     |              | Doboz      |
| GTIN (EAN)     | 4008190015244              | érintkező, Csapos &ndash; standard, Aranyozott, Max. rögzítési  |              |            |
| Qty.           | 250 Stück                  | tartomány : 2.5 mm <sup>2</sup>                                 |              |            |
| Típus          | CS1,6R22-20 SN I2,5        | Verzió  | Termékadatok | Csomagolás |
| Rendelési szám | <a href="#">1425500000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses     |              | Tekercs    |
| GTIN (EAN)     | 4008190004781              | csomagolás, Csapos &ndash; standard, ónozott, Max. rögzítési    |              |            |
| Qty.           | 5 000 Stück                | tartomány : 0.5 mm <sup>2</sup>                                 |              |            |
| Típus          | CS1,6R22-20 AU,75 I2,5     | Verzió  | Termékadatok | Csomagolás |
| Rendelési szám | <a href="#">1424500000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses     |              | Tekercs    |
| GTIN (EAN)     | 4008190158811              | csomagolás, Csapos &ndash; standard, Aranyozott, Max. rögzítési |              |            |
| Qty.           | 5 000 Stück                | tartomány : 0.5 mm <sup>2</sup>                                 |              |            |
| Típus          | CS1,6E22-20 AU,75 I1,8     | Verzió  | Termékadatok | Csomagolás |
| Rendelési szám | <a href="#">1422600000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló     |              | Doboz      |
| GTIN (EAN)     | 4008190090463              | érintkező, Csapos &ndash; standard, Aranyozott, Max. rögzítési  |              |            |
| Qty.           | 250 Stück                  | tartomány : 0.5 mm <sup>2</sup>                                 |              |            |
| Típus          | CS1,6E26-24 SN I1,4        | Verzió  | Termékadatok | Csomagolás |
| Rendelési szám | <a href="#">1421600000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló     |              | Doboz      |
| GTIN (EAN)     | 4008190009939              | érintkező, Csapos &ndash; standard, ónozott, Max. rögzítési     |              |            |
| Qty.           | 250 Stück                  | tartomány : 0.25 mm <sup>2</sup>                                |              |            |
| Típus          | CS1,6E14-12 SN I4,2        | Verzió  | Termékadatok | Csomagolás |
| Rendelési szám | <a href="#">1582310000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló     |              | Doboz      |
| GTIN (EAN)     | 4008190032975              | érintkező, Csapos &ndash; standard, ónozott, Max. rögzítési     |              |            |
| Qty.           | 250 Stück                  | tartomány : 2.5 mm <sup>2</sup>                                 |              |            |



## RSV1,6 S24 GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Kódoló elemek

**Csakis azokat csatlakoztatja, amelyeket csatlakoztatni kell: a megfelelő csatlakozót a megfelelő helyre.**

A kódoló elemek és a lezáró eszközök világosan hozzárendelik a csatlakozóelemeket a gyártási folyamat és a működtetés során

A kódoló elemek és a lezáró eszközök az összeszerelés előtt vagy a kábelek összeszerelésének fázisában kerülnek behelyezésre. A Weidmüller alternatíva: online konfigurálható a változás konfigurátorral a szállítás előtti előzetes kódoláshoz.

A csatlakozóelemeket ezentúl nem lehet pontatlanul összeszerelni, vagy helytelenül csatlakoztatni.

Az előny: nincs hibakeresés a gyártás során, és nincsenek működési hibák a használat során.

## Általános rendelési adatok

| Típus          | RSV1,6 KO                  | Verzió  | Termékadatok | Csomagolás |
|----------------|----------------------------|---|--------------|------------|
| Rendelési szám | <a href="#">1567430000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, Kódoló elem, fekete, |              | Doboz      |
| GTIN (EAN)     | 4008190169756              | Pólusszám: 1  |              |            |
| Qty.           | 50 Stück                   |   |              |            |

## RSV1,6 S24 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Csapos érintkező, hosszú

A megbízható érintkezés érdekében - CB/CS  
sajtoló érintkező.

Az RSV házak és a Weidmüller sajtoló érintkezőinek kombinációja lehetővé teszi azt, hogy az Ön alkalmazásainak egyedi követelményei szerint kerüljön felhasználásra.

A rendszertől függően a következő lehetőségek állnak rendelkezésre a termékekkel kapcsolatban:

- Az érintkezők biztonságos központosítása a háromrészes tűskecsúcsokkal
- Az érintkezők rendkívül megbízhatók, mivel négy ponton érintkeznek egymással
- Lezáró csat a konzolos rugóban az érintkezők biztonságos rögzítéséhez a burkolaton belül
- Csapos érintkezők két hosszúságban a vezető csapos érintkezők alkalmazásához
- Akár 100 dugaszolási ciklus (őn változat)
- Akár 500 dugaszolási ciklus (arany változat)

A Weidmüller megfelelően kiválasztott, kiváló minőségű szerszámai professzionális munkavégzést tesznek lehetővé.

## Általános rendelési adatok

| Típus          | CSL1,6E18-16 SN I2,5       | Verzió  | Termékadatok | Csomagolás |
|----------------|----------------------------|---|--------------|------------|
| Rendelési szám | <a href="#">1427700000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló     |              | Doboz      |
| GTIN (EAN)     | 4008190057725              | érintkező, Csapos – hosszú, ónozott, Max. rögzítési tartomány : |              |            |
| Qty.           | 250 Stück                  | 1.5 mm <sup>2</sup>   |              |            |
| Típus          | CSL1,6E26-24 SN I1,4       | Verzió  | Termékadatok | Csomagolás |
| Rendelési szám | <a href="#">1421700000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló     |              | Doboz      |
| GTIN (EAN)     | 4008190109042              | érintkező, Csapos – hosszú, ónozott, Max. rögzítési tartomány : |              |            |
| Qty.           | 250 Stück                  | 0.25 mm <sup>2</sup>  |              |            |
| Típus          | CSL1,6E18-16 SN I3,5       | Verzió  | Termékadatok | Csomagolás |
| Rendelési szám | <a href="#">1582350000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló     |              | Doboz      |
| GTIN (EAN)     | 4008190033620              | érintkező, Csapos – hosszú, ónozott, Max. rögzítési tartomány : |              |            |
| Qty.           | 250 Stück                  | 1.5 mm <sup>2</sup>   |              |            |
| Típus          | CSL1,6E14-12 SN I3,5       | Verzió  | Termékadatok | Csomagolás |
| Rendelési szám | <a href="#">1429700000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló     |              | Doboz      |
| GTIN (EAN)     | 4008190065577              | érintkező, Csapos – hosszú, ónozott, Max. rögzítési tartomány : |              |            |
| Qty.           | 250 Stück                  | 2.5 mm <sup>2</sup>   |              |            |
| Típus          | CSL1,6R18-16 SN I3,5       | Verzió  | Termékadatok | Csomagolás |
| Rendelési szám | <a href="#">1582360000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses     |              | Doboz      |
| GTIN (EAN)     | 4008190063214              | csomagolás, Csapos – hosszú, ónozott, Max. rögzítési            |              |            |
| Qty.           | 4 000 Stück                | tartomány : 1.5 mm <sup>2</sup>                                 |              |            |
| Típus          | CSL1,6E22-20 SN I1,8       | Verzió  | Termékadatok | Csomagolás |
| Rendelési szám | <a href="#">1423700000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló     |              | Doboz      |
| GTIN (EAN)     | 4008190001766              | érintkező, Csapos – hosszú, ónozott, Max. rögzítési tartomány : |              |            |
| Qty.           | 250 Stück                  | 0.5 mm <sup>2</sup>   |              |            |

## RSV1,6 S24 GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |  |               |            |
|----------------|----------------------------|--|---------------|------------|
| Típus          | CSL1,6E22-20 SN I2,5       | Verzió   | Termékkadatok | Csomagolás |
| Rendelési szám | <a href="#">1425700000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló  |               | Doboz      |
| GTIN (EAN)     | 4008190175016              | érintkező, Csapos&ndash; hosszú, ónozott, Max. rögzítési tartomány : 0.5 mm <sup>2</sup>   |               |            |
| Qty.           | 250 Stück                  |  |               |            |
| Típus          | CSL1,6E26-24 AU,75 I1,4    | Verzió   | Termékkadatok | Csomagolás |
| Rendelési szám | <a href="#">1420700000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló  |               | Doboz      |
| GTIN (EAN)     | 4008190130176              | érintkező, Csapos&ndash; hosszú, Aranyozott, Max. rögzítési tartomány : 0.25 mm <sup>2</sup>   |               |            |
| Qty.           | 250 Stück                  |  |               |            |
| Típus          | CSL1,6R18-16 AU,75 I2,5    | Verzió   | Termékkadatok | Csomagolás |
| Rendelési szám | <a href="#">1565790000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses csomagolás, Csapos&ndash; hosszú, Aranyozott, Max. rögzítési tartomány : 1.5 mm <sup>2</sup> |               | Doboz      |
| GTIN (EAN)     | 4008190021870              |  |               |            |
| Qty.           | 5 000 Stück                |  |               |            |
| Típus          | CSL1,6E18-16 AU,75 I2,5    | Verzió   | Termékkadatok | Csomagolás |
| Rendelési szám | <a href="#">1426700000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló  |               | Doboz      |
| GTIN (EAN)     | 4008190170516              | érintkező, Csapos&ndash; hosszú, Aranyozott, Max. rögzítési tartomány : 1.5 mm <sup>2</sup>  |               |            |
| Qty.           | 250 Stück                  |  |               |            |
| Típus          | CSL1,6R26-24 SN I1,4       | Verzió   | Termékkadatok | Csomagolás |
| Rendelési szám | <a href="#">1565900000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses csomagolás, Csapos&ndash; hosszú, ónozott, Max. rögzítési tartomány : 0.25 mm <sup>2</sup>   |               | Doboz      |
| GTIN (EAN)     | 4008190139797              |  |               |            |
| Qty.           | 5 000 Stück                |  |               |            |
| Típus          | CSL1,6E14-12 AU,75 I4,2    | Verzió   | Termékkadatok | Csomagolás |
| Rendelési szám | <a href="#">1582370000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló  |               | Doboz      |
| GTIN (EAN)     | 4008190055608              | érintkező, Csapos&ndash; hosszú, Aranyozott, Max. rögzítési tartomány : 2.5 mm <sup>2</sup>  |               |            |
| Qty.           | 250 Stück                  |  |               |            |
| Típus          | CSL1,6R22-20 SN I1,8       | Verzió   | Termékkadatok | Csomagolás |
| Rendelési szám | <a href="#">1565870000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses csomagolás, Csapos&ndash; hosszú, ónozott, Max. rögzítési tartomány : 0.5 mm <sup>2</sup>    |               | Doboz      |
| GTIN (EAN)     | 4008190086596              |  |               |            |
| Qty.           | 5 000 Stück                |  |               |            |
| Típus          | CSL1,6R22-20 AU,75 I2,5    | Verzió   | Termékkadatok | Csomagolás |
| Rendelési szám | <a href="#">1565820000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses csomagolás, Csapos&ndash; hosszú, Aranyozott, Max. rögzítési tartomány : 0.5 mm <sup>2</sup> |               | Doboz      |
| GTIN (EAN)     | 4008190130732              |  |               |            |
| Qty.           | 5 000 Stück                |  |               |            |
| Típus          | CSL1,6E18-16 AU,75 I3,5    | Verzió   | Termékkadatok | Csomagolás |
| Rendelési szám | <a href="#">1582330000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló  |               | Doboz      |
| GTIN (EAN)     | 4008190066079              | érintkező, Csapos&ndash; hosszú, Aranyozott, Max. rögzítési tartomány : 1.5 mm <sup>2</sup>  |               |            |
| Qty.           | 250 Stück                  |  |               |            |
| Típus          | CSL1,6E14-12 AU,75 I3,5    | Verzió   | Termékkadatok | Csomagolás |
| Rendelési szám | <a href="#">1428700000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló  |               | Doboz      |
| GTIN (EAN)     | 4008190098353              | érintkező, Csapos&ndash; hosszú, Aranyozott, Max. rögzítési tartomány : 2.5 mm <sup>2</sup>  |               |            |
| Qty.           | 250 Stück                  |  |               |            |
| Típus          | CSL1,6E22-20 AU,75 I2,5    | Verzió   | Termékkadatok | Csomagolás |
| Rendelési szám | <a href="#">1424700000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló  |               | Doboz      |
| GTIN (EAN)     | 4008190143350              | érintkező, Csapos&ndash; hosszú, Aranyozott, Max. rögzítési tartomány : 0.5 mm <sup>2</sup>  |               |            |
| Qty.           | 250 Stück                  |  |               |            |
| Típus          | CSL1,6E14-12 SN I4,2       | Verzió   | Termékkadatok | Csomagolás |
| Rendelési szám | <a href="#">1582390000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló  |               | Doboz      |
| GTIN (EAN)     | 4008190166762              | érintkező, Csapos&ndash; hosszú, ónozott, Max. rögzítési tartomány : 2.5 mm <sup>2</sup>   |               |            |
| Qty.           | 250 Stück                  |  |               |            |
| Típus          | CSL1,6E22-20 AU,75 I1,8    | Verzió   | Termékkadatok | Csomagolás |
| Rendelési szám | <a href="#">1422700000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló  |               | Doboz      |
| GTIN (EAN)     | 4008190168667              | érintkező, Csapos&ndash; hosszú, Aranyozott, Max. rögzítési tartomány : 0.5 mm <sup>2</sup>  |               |            |
| Qty.           | 250 Stück                  |  |               |            |

A létrehozás dátuma 2024. május 22. 8:02:23 CEST

A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## RSV1,6 S24 GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

| Típus          | CSL1,6R14-12 SN I3,5 | Verzió  | Termékadatok | Csomagolás |
|----------------|----------------------|---|--------------|------------|
| Rendelési szám | 1565780000           | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses |              | Doboz      |
| GTIN (EAN)     | 4008190056735        | csomagolás, Csapos&ndash; hosszú, ónozott, Max. rögzítési   |              |            |
| Qty.           | 4 000 Stück          | tartomány : 2.5 mm <sup>2</sup>                             |              |            |
| Típus          | CSL1,6R18-16 SN I2,5 | Verzió  | Termékadatok | Csomagolás |
| Rendelési szám | 1565810000           | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses |              | Doboz      |
| GTIN (EAN)     | 4008190056803        | csomagolás, Csapos&ndash; hosszú, ónozott, Max. rögzítési   |              |            |
| Qty.           | 5 000 Stück          | tartomány : 1.5 mm <sup>2</sup>                             |              |            |

## Húzásmentesítők



## Gyakori terhelési változásokhoz: a dugaszolható csatlakozók "összekötése"

Kábelsarus csatlakozás  
A törésgátló többre is képes, mint csupán enyhíteni a vezetéket érintő feszültséget:

Egyszerűen pattintsa rá a csatlakozóra és

- kötegelt vezetékek
- vezető kábelek
- használja csatlakoztatási és leválasztási segítségként

A csatlakozási pontokat nem érte kár, tiszta rendezett vezetékelés és könnyen kezelhető.

Felhasználói előnyök: állandó, nagy terhelhetőségű csatlakozók durva ipari környezetbe és hétköznapi felhasználásra, továbbfejlesztett rendszer rendelkezésre állás.

## Általános rendelési adatok

| Típus          | RSV1,6 ZE12 BK BX | Verzió   | Termékadatok | Csomagolás |
|----------------|-------------------|--|--------------|------------|
| Rendelési szám | 1563300000        | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, Húzásmentesítő, fekete, |              | Doboz      |
| GTIN (EAN)     | 4008190095871     | Pólusszám: 12  |              |            |
| Qty.           | 25 Stück          |  |              |            |

## Adapterek sínre szereléshez



## Pattintsa fel, és használja!

A vezérlőszekrény áramköri lapjából: felpattintható vagy felszerelt talpak biztosítják a dugaszolható csatlakozók és a kapocs sín közötti kapcsolatot.

Az összes szabványos mérettel kompatibilis: TS 15 vagy TS 35. Kombinált láb vagy más változatok állnak rendelkezésre.

A gyors alternatíva csavaros csatlakozásokhoz: egyedülállóan könnyű felszerelés és szervíz.

A kapocs sín rögzítőlábai lehetővé teszik a dugaszolható csatlakozórendszerek univerzális használatát a modulon, a házban és a vezérlőszekrényben, így nincs szükség barkácsolt megoldásokra.

## Általános rendelési adatok

| Típus          | RSV1,6 RF12/35X15 SW | Verzió  | Termékadatok | Csomagolás |
|----------------|----------------------|---|--------------|------------|
| Rendelési szám | 1690140000           | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, Bepattintható láb, fekete, |              | Doboz      |
| GTIN (EAN)     | 4008190863005        | Pólusszám: 12   |              |            |
| Qty.           | 10 Stück             |   |              |            |

**RSV1,6 S24 GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tartozékok**


| Típus          | RSV1,6 RF12/35X7.5 SW      | Verzió  | Termékadatok | Csomagolás |
|----------------|----------------------------|---|--------------|------------|
| Rendelési szám | <a href="#">1582940000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, Bepattintható láb, fekete, |              | Doboz      |
| GTIN (EAN)     | 4008190068486              | Pólusszám: 12   |              |            |
| Qty.           | 10 Stück                   |   |              |            |





male plug



female plug




mounting cut-out  
wall thickness : 1,3 - 2,3mm  
recommended : 1,5 - 2,0mm






For the mounting of PCBs, it should be noted that the rated data given in the catalogue relates only to the connection elements. The necessary creepage and clearance paths must be observed in connection with the respective applicant in accordance to VDE 0110. The current-carrying capacity and pitch tolerance is to be determined according to DIN IEC 326 part 3 very fine.

Weidmueller connectors are tested to the DIN VDE 0627 standard, and are valid for its field of application. Provided that the connectors are used to the intended purpose, all requirements with respect to the occurring of electrical, mechanical, thermic and corrosive stress will be satisfied.



|       | dimension male plug / female plug |      |      |      |      | mounting cut-out |             |
|-------|-----------------------------------|------|------|------|------|------------------|-------------|
| poles | A                                 | B    | C    | D    | E    | a $\pm 0,3$      | b $\pm 0,3$ |
| 4     | 23,0                              | 25,0 | 10,8 | 12,8 | 17,8 | 20,3             | 18,1        |
| 6     | 23,0                              | 30,0 | 10,8 | 17,6 | 17,8 | 25,1             | 18,1        |
| 9     | 29,0                              | 30,0 | 16,6 | 17,6 | 23,8 | 25,1             | 24,0        |
| 12    | 29,0                              | 35,0 | 16,6 | 22,6 | 23,8 | 30,0             | 24,0        |
| 18    | 29,0                              | 46,0 | 16,6 | 33,0 | 23,8 | 40,5             | 24,0        |
| 24    | 33,0                              | 46,0 | 20,6 | 33,0 | 27,8 | 40,5             | 28,3        |
| 36    | 33,0                              | 61,0 | 20,6 | 48,0 | 27,8 | 55,5             | 28,3        |

|   |                                 |            |  |  |  |
|---|---------------------------------|------------|--|--|--|
| General tolerance:<br>DIN ISO 2768-mK<br><div></div> | 94488/5<br>29.06.18 HELIS_MA 00 |            | <div>Weidmüller</div> | Cat.no.: 1419100000  |  |
|   | Modification                    |            |  | 1 14928 (15)   |  |
|   |                                 |            |  | Drawing no. Issue no.  |  |
| <div></div>  |                                 | Date       | Name   | <div>RSV 1.6 S36<br/>STECKERGEHAEUSE<br/>PLUG MOULDING</div> |  |
|   | Drawn                           | 25.05.2011 | LANG_T   |  |  |
|   | Responsible                     |            | LANG_T   |  |  |
|   | Scale: 10:1                     | Checked    | 12.07.2018   |  |  |
| Supersedes: .   | Approved                        |            | LANG_T   | Product file: RSV 1.6 CRIMP 7265                             |  |
|   |                                 |            |  | Sheet 01 of 01 sheets  |  |