

THM EL 100 GE 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Identifikace na míru: EL**

Nekonečné variace značek MultiMark tvoří ekonomickou alternativu pro běžné lišty na štítky a speciální značky. Pro jakoukoliv šířku je možné přesně nakonfigurovat výšku pomocí softwaru a tím vytvořit perfektně souměrné značení. Čepel seřízne štítky na určenou velikost. Perfektní pro tvorbu velkých značek na funkční bloky a celé svorkovnice.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------------|---|
| Verze | THM, Značky na přístroje, 100 x , Žlutá |
| Objednací číslo | 1419980000 |
| Typ | THM EL 100 GE 30M |
| GTIN (EAN) | 4050118223460 |
| Množství | 1 ks |
| kompatibilní tiskárna | 2599430000 2599440000 |

Datum vytvoření 20. května 2024 14:18:00 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

THM EL 100 GE 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|-----------|---------------------|--------------|
| Hloubka | 0,08 mm | Hloubka (v palcích) | 0,003 inch |
| Výška | 100 mm | Výška (v palcích) | 3,937 inch |
| Délka | 30 000 mm | Délka (v palcích) | 1 181,1 inch |
| Čistá hmotnost | 491 g | | |

Teploty

| | |
|-------------------------|--------------|
| Rozsah provozní teploty | -40...150 °C |
|-------------------------|--------------|

Obecné údaje

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Barevný | Žlutá |
| Délka | 30 000 mm |
| Halogen | Ne |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 |
| Lepidlo | Akrylátové lepidlo |
| Materiál | Polyester |
| Metoda tisku | Tepelný přenos |
| Počet na list | 1 |
| Počet na roli | 1 |
| Počet značek na kombinaci | 1 Kotouč štítků = Značky na přístroje |
| Počet značek v balení | Forma napájení Kotouč štítků |
| Rozsah provozní teploty | -40...150 °C |
| Rozsah provozní teploty, max. | 150 °C |
| Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C |
| Schválení podle UL 969 | Ano |
| Verze | Kontinuální, Samolepicí |

Značky na přístroje

| | |
|---------|----|
| Halogen | Ne |
|---------|----|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001288 | ETIM 7.0 | EC001288 |
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Soubory ke stažení

| | |
|----------|--|
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |
|----------|--|

THM EL 100 GE 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



THM EL 100 GE 30M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****Inkoustové pásky**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|------------------|
| Typ | RIBBON MM 110/360 SW | Verze |
| Objednací číslo | 2005070000 | Inkoustová páska |
| GTIN (EAN) | 4050118390049 | |
| Množství | 1 ks | |

THM EL 100 GE 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

