

## THM EL 100 GE 30M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Testreszabott azonosítás: EL**

A MultiMark jelölők végtelen lehetőségei gazdaságos alternatívává teszik őket a hagyományos címkésínekkel vagy különleges címkékkel szemben. Minden adott szélességhez pontosan konfigurálható a magasság a szoftverrel, hogy tökéletesen illeszkedjen az adott jelölőhöz. A címkék egyedi, meghatározott hosszra vágásához vágófejet használunk. Tökéletes a funkciók blokkokhoz vagy komplett sorkapocs-tömbökhöz való nagy címkék készítéséhez.

**Általános rendelési adatok**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Verzió                | THM, Készülékjelölők, 100 x , sárga                   |
| Rendelési szám        | <a href="#">1419980000</a>                            |
| Típus                 | THM EL 100 GE 30M                                     |
| GTIN (EAN)            | 4050118223460   |
| Qty.                  | 1 Stück   |
| kompatibilis nyomtató | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a> |

## THM EL 100 GE 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |           |                 |              |
|-------------|-----------|-----------------|--------------|
| Mélység     | 0,08 mm   | Mélység (coll)  | 0,003 inch   |
| Magasság    | 100 mm    | Magasság (coll) | 3,937 inch   |
| Hossz       | 30 000 mm | Hossz, inch     | 1 181,1 inch |
| Nettó tömeg | 491 g     |                 |              |

## Hőmérsékletek

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...150 °C |
|------------------------------|--------------|

## Általános adatok

|                                    |                                     |                 |
|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Anyag                              | Poliészter                          |                 |
| Halogén                            | Nem                                 |                 |
| Hossz                              | 30 000 mm                           |                 |
| Jelölők száma kombinációként       | Tápellátás formája                  | Etikett-tekercs |
| Jelölők száma kombinációként       | 1 Etikett-tekercs = Készülékjelölők |                 |
| Laponkénti jelölőszám              | 1                                   |                 |
| Nyomtatás módja                    | Hőnyomtató                          |                 |
| Ragasztóanyag                      | Akril ragasztó                      |                 |
| Szám tekercsenként                 | 1                                   |                 |
| Szín                               | sárga                               |                 |
| UL 94 éghetőségi osztály           | V-0                                 |                 |
| UL 969 tanúsítvány                 | Igen                                |                 |
| Változat                           | Végtelenített, Öntapadós            |                 |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány       | -40...150 °C                        |                 |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 150 °C                              |                 |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C                              |                 |

## Készülékjelölők

|         |     |
|---------|-----|
| Halogén | Nem |
|---------|-----|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 | ECLASS 9,1  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Letöltések


|             |  |
|-------------|--|
| Katalógusok | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|-------------|--|

**THM EL 100 GE 30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**



## THM EL 100 GE 30M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |              |
|----------------|----------------------------|--------------|
| Típus          | RIBBON MM 110/360 SW       | Verzió       |
| Rendelési szám | <a href="#">4005070000</a> | Festékszalag |
| GTIN (EAN)     | 4050118390049              |              |
| Qty.           | 1 Stück                    |              |

