

**HSS-HF 1.2-2.4 EL Y13M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Smršťovací pouzdro umožňuje 2stranný potisk a lze je použít pro značení a oddělení vodičů a kabelů. Pružný, teplem smrštitelný materiál umožňuje trvalé a dokonalé nasazení na vodič, čímž šetří prostor.

**Všeobecné objednací údaje**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Verze                 | Označení vodičů a kabelů, 1.2 - 2.4 mm, Žlutá         |
| Objednací číslo       | <a href="#">1423220000</a>                            |
| Typ                   | HSS-HF 1.2-2.4 EL Y13M                                |
| GTIN (EAN)            | 4050118227628   |
| Množství              | 1 ks  |
| kompatibilní tiskárna | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a> |

## HSS-HF 1.2-2.4 EL Y13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

|                |           |                     |             |
|----------------|-----------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 0,5 mm    | Hloubka (v palcích) | 0,02 inch   |
| Šířka          | 4,2 mm    | Šířka (v palcích)   | 0,165 inch  |
| Délka          | 13 000 mm | Délka (v palcích)   | 511,81 inch |
| Čistá hmotnost | 86 g      |                     |             |

## Teploty

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Rozsah provozní teploty | -55...105 °C |
|-------------------------|--------------|

## Obecné údaje

|                               |        |                               |              |
|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------------|
| Barevný                       | Žlutá  | Délka                         | 13 000 mm    |
| Halogen                       | Ne     | Materiál                      | Polyolefin   |
| Počet na roli                 | 1      | Rozsah provozní teploty       | -55...105 °C |
| Rozsah provozní teploty, max. | 105 °C | Rozsah provozní teploty, min. | -55 °C       |
| Tištěné znaky                 | bez    | Typ tisku                     | prázdný      |
| Šířka                         | 4,2 mm |                               |              |

## Označení vodičů a kabelů

|                                  |                            |                           |                     |
|----------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|
| Doporučená teplota na smršťování | 90 °C                      | Halogen                   | Ne                  |
| Průřez připojeného vodiče        | 0.25 - 0.5 mm <sup>2</sup> | Průřez vodiče, max.       | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Průřez vodiče, min.              | 0,25 mm <sup>2</sup>       | Rychlost smršťování       | 2:1                 |
| Vnější prům. vodiče              | 1.2 - 2.4 mm               | Vnější prům. vodiče, max. | 2,4 mm              |
| Vnější prům. vodiče, min.        | 1,2 mm                     | Výška textového pole      | 4 mm                |
| Šířka textového pole             | 0 mm                       |                           |                     |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Soubory ke stažení

|   |  |
|---|--|
| Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě | <a href="#">NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006</a><br><a href="#">BS EN ISO 4589-2 1999</a><br><a href="#">EN 45545-2:2020</a> |
| Katalogy                                | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |

### HSS-HF 1.2-2.4 EL Y13M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy




## HSS-HF 1.2-2.4 EL Y13M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### THM MULTIMARK PLUS



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

#### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Typ             | MM PLUS ROLLER 110         |
| Objednací číslo | <a href="#">6672590000</a> |
| GTIN (EAN)      | 4050118708097              |
| Množství        | 1 ks                       |

### Inkoustové pásky



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

#### Všeobecné objednací údaje


|                 |                             |                  |
|-----------------|-----------------------------|------------------|
| Typ             | RIBBON HSS HF EL 40/300 ... | Verze            |
| Objednací číslo | <a href="#">6426210000</a>  | Inkoustová páska |
| GTIN (EAN)      | 4050118228823               |                  |
| Množství        | 1 ks                        |                  |

**HSS-HF 1.2-2.4 EL Y13M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Příslušenství****THM MMP**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

**Všeobecné objednací údaje**

|     |                   |
|-----|-------------------|
| Typ | THM MMP ROLLER 30 |
|-----|-------------------|

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Objednací číslo | <a href="#">6357430000</a> |
|-----------------|----------------------------|

|            |               |
|------------|---------------|
| GTIN (EAN) | 4050118160253 |
|------------|---------------|

|          |      |
|----------|------|
| Množství | 1 ks |
|----------|------|

|     |                    |
|-----|--------------------|
| Typ | THM MMP ROLLER 115 |
|-----|--------------------|

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Objednací číslo | <a href="#">6357420000</a> |
|-----------------|----------------------------|

|            |               |
|------------|---------------|
| GTIN (EAN) | 4050118160314 |
|------------|---------------|

|          |      |
|----------|------|
| Množství | 1 ks |
|----------|------|