

**HSS-HF 3.2-6.4 EL Y13M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Den värmekrympbara hylsan är skrivbar på 2 sidor och kan användas för märkning och isolering av kablar och ledningar. Det flexibla, värmekrympande materialet möjliggör en fast, perfekt passform runt ledaren och sparar därmed utrymme.

**Allmänna beställningsdata**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Artikelbeteckning | Ledar- och kabelmärkning, 3.2 - 6.4 mm, gul           |
| Art.nr.           | <a href="#">1423250000</a>                            |
| Typ               | HSS-HF 3.2-6.4 EL Y13M                                |
| GTIN (EAN)        | 4050118227635   |
| Förp.             | 1 Stück   |
| anpassad skrivare | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a> |

## HSS-HF 3.2-6.4 EL Y13M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

|           |           |                 |             |
|-----------|-----------|-----------------|-------------|
| Djup      | 0,9 mm    | Byggdjup (tum)  | 0,035 inch  |
| Bredd     | 10,7 mm   | Byggbredd (tum) | 0,421 inch  |
| Längd     | 13 000 mm | Bygglängd (tum) | 511,81 inch |
| Nettovikt | 190 g     |                 |             |

## Temperaturer

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Temperaturområde för användning | -55...105 °C |
|---------------------------------|--------------|

## Allmänna data

|                                      |           |                                      |              |
|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------|--------------|
| Antal per rulle                      | 1         | Bredd                                | 10,7 mm      |
| Färgkod                              | gul       | Halogener                            | Nej          |
| Längd                                | 13 000 mm | Material                             | Polyolefin   |
| Skrivna tecken                       | utan      | Temperaturområde för användning      | -55...105 °C |
| Temperaturområde för användning max. | 105 °C    | Temperaturområde för användning min. | -55 °C       |
| Typ av märkning                      | neutral   |                                      |              |

## Ledar- och kabelmärkning

|                               |                         |                          |                   |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| Halogener                     | Nej                     | Krympmån                 | 2:1               |
| Ledararea                     | 1,5 - 6 mm <sup>2</sup> | Ledardiameter, max.      | 6 mm <sup>2</sup> |
| Ledardiameter, min.           | 1,5 mm <sup>2</sup>     | Ledarytterdiameter       | 3,2 - 6,4 mm      |
| Ledarytterdiameter, max.      | 6,4 mm                  | Ledarytterdiameter, min. | 3,2 mm            |
| Rekommenderad krymptemperatur | 90 °C                   | Textfältsbredd           | 0 mm              |
| Textfältshöjd                 | 10,5 mm                 |                          |                   |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Nedladdningar

|   |  |
|---|--|
| Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse | <a href="#">NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006</a><br><a href="#">BS EN ISO 4589-2 1999</a><br><a href="#">EN 45545-2:2020</a> |
| Kataloger   | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |

**HSS-HF 3.2-6.4 EL Y13M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**



## HSS-HF 3.2-6.4 EL Y13M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Färgband



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

|            |                             |                   |
|------------|-----------------------------|-------------------|
| Typ        | RIBBON HSS HF EL 40/300 ... | Artikelbeteckning |
| Art.nr.    | <a href="#">1426210000</a>  | Färgband          |
| GTIN (EAN) | 4050118228823               |                   |
| Förp.      | 1 Stuck                     |                   |

## THM MULTIMARK PLUS



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Typ        | MM PLUS ROLLER 110         |
| Art.nr.    | <a href="#">2672590000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118708097              |
| Förp.      | 1 Stuck                    |

## HSS-HF 3.2-6.4 EL Y13M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

## THM MMP



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertechniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Typ        | THM MMP ROLLER 115         |
| Art.nr.    | <a href="#">1357420000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118160314              |
| Förp.      | 1 Stück                    |
| Typ        | THM MMP ROLLER 30          |
| Art.nr.    | <a href="#">1357430000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118160253              |
| Förp.      | 1 Stück                    |