

HSS-HF 4.8-9.5 EL Y13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Den värmekrympbara hylsan är skrivbar på 2 sidor och kan användas för märkning och isolering av kablar och ledningar. Det flexibla, värmekrympande materialet möjliggör en fast, perfekt passform runt ledaren och sparar därmed utrymme.

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|---|
| Artikelbeteckning | Ledar- och kabelmärkning, 4.8 - 9.5 mm, gul |
| Art.nr. | 1423260000 |
| Typ | HSS-HF 4.8-9.5 EL Y13M |
| GTIN (EAN) | 4050118227437 |
| Förp. | 1 Stück |
| anpassad skrivare | 2599430000 2599440000 |

HSS-HF 4.8-9.5 EL Y13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|-----------|-----------------|-------------|
| Djup | 1,2 mm | Byggdjup (tum) | 0,047 inch |
| Bredd | 15,1 mm | Byggbredd (tum) | 0,594 inch |
| Längd | 13 000 mm | Bygglängd (tum) | 511,81 inch |
| Nettovikt | 259 g | | |

Temperaturer

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Temperaturområde för användning | -55...105 °C |
|---------------------------------|--------------|

Allmänna data

| | | | |
|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------|--------------|
| Antal per rulle | 1 | Bredd | 15,1 mm |
| Färgkod | gul | Halogener | Nej |
| Längd | 13 000 mm | Material | Polyolefin |
| Skrivna tecken | utan | Temperaturområde för användning | -55...105 °C |
| Temperaturområde för användning max. | 105 °C | Temperaturområde för användning min. | -55 °C |
| Typ av märkning | neutral | | |

Ledar- och kabelmärkning

| | | | |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|
| Halogener | Nej | Krympmån | 2:1 |
| Ledararea | 4 - 16 mm ² | Ledardiameter, max. | 16 mm ² |
| Ledardiameter, min. | 4 mm ² | Ledarytterdiameter | 4.8 - 9.5 mm |
| Ledarytterdiameter, max. | 9,5 mm | Ledarytterdiameter, min. | 4,8 mm |
| Rekommenderad krymptemperatur | 90 °C | Textfältsbredd | 0 mm |
| Textfältshöjd | 14,9 mm | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001530 | ETIM 7.0 | EC001530 |
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Nedladdningar

| | |
|---|--|
| Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse | NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006 BS EN ISO 4589-2 1999 EN 45545-2:2020 |
| Kataloger | Catalogues in PDF-format |

HSS-HF 4.8-9.5 EL Y13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ritningar



HSS-HF 4.8-9.5 EL Y13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Färgband



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|-----------------------------|-------------------|
| Typ | RIBBON HSS HF EL 40/300 ... | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1426210000 | Färgband |
| GTIN (EAN) | 4050118228823 | |
| Förp. | 1 Stück | |

THM MULTIMARK PLUS



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|----------------------------|
| Typ | MM PLUS ROLLER 110 |
| Art.nr. | 2672590000 |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 |
| Förp. | 1 Stück |

HSS-HF 4.8-9.5 EL Y13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

THM MMP



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|----------------------------|
| Typ | THM MMP ROLLER 115 |
| Art.nr. | 1357420000 |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 |
| Förp. | 1 Stück |
| Typ | THM MMP ROLLER 30 |
| Art.nr. | 1357430000 |
| GTIN (EAN) | 4050118160253 |
| Förp. | 1 Stück |