

HSS-HF 6.4-12.7 EL Y13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A hőre zsugorodó zsugorcső két oldalon nyomtatható és vezetékek és kábelek jelölésére és leválasztására használható. A rugalmas, hőre zsugorodó anyag szilárd, tökéletes illeszkedést biztosít a vezetőkkel, így helyet takarít meg.

Általános rendelési adatok

| | |
|-----------------------|---|
| Verzió | Vezeték és kábeljelölők, 6.4 - 12.7 mm, sárga |
| Rendelési szám | 1423270000 |
| Típus | HSS-HF 6.4-12.7 EL Y13M |
| GTIN (EAN) | 4050118227642 |
| Qty. | 1 Stück |
| kompatibilis nyomtató | 2599430000 2599440000 |

HSS-HF 6.4-12.7 EL Y13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|-----------|------------------|-------------|
| Mélység | 1,2 mm | Mélység (coll) | 0,047 inch |
| Szélesség | 20,9 mm | Szélesség (coll) | 0,823 inch |
| Hossz | 13 000 mm | Hossz, inch | 511,81 inch |
| Nettó tömeg | 358 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|------------------------------|--------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -55...105 °C |
|------------------------------|--------------|

Általános adatok

| | | | |
|------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------|
| Anyag | Poliiolefin | Halogén | Nem |
| Hossz | 13 000 mm | Nyomatott karakterek | nélkül |
| Nyomtatás típusa | üres | Szám tekercsenként | 1 |
| Szélesség | 20,9 mm | Szín | sárga |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -55...105 °C | Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 105 °C |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -55 °C | | |

Vezeték és kábeljelölők

| | | | |
|---|------------------------|------------------------------|-------------------|
| Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete | 6 - 35 mm ² | Halogén | Nem |
| Javasolt zsugorítási hőmérséklet | 90 °C | Szövegmező magassága | 20,7 mm |
| Szövegmező szélessége | 0 mm | Vezeték külső átm. | 6,4 - 12,7 mm |
| Vezeték külső átmérő, max. | 12,7 mm | Vezeték külső átmérő, min. | 6,4 mm |
| Vezeték-keresztmetszet, max. | 35 mm ² | Vezeték-keresztmetszet, min. | 6 mm ² |
| Zsugorodás mértéke | 2:1 | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001530 | ETIM 7.0 | EC001530 |
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 9,1 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|---|--|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006 BS EN ISO 4589-2 1999 EN 45545-2:2020 |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |

HSS-HF 6.4-12.7 EL Y13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rajzok



HSS-HF 6.4-12.7 EL Y13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|-----------------------------|--------------|
| Típus | RIBBON HSS HF EL 40/300 ... | Verzió |
| Rendelési szám | 1426210000 | Festékszalag |
| GTIN (EAN) | 4050118228823 | |
| Qty. | 1 Stück | |

THM MMP



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|----------------------------|
| Típus | THM MMP ROLLER 115 |
| Rendelési szám | 1357420000 |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 |
| Qty. | 1 Stück |

| | |
|----------------|----------------------------|
| Típus | THM MMP ROLLER 30 |
| Rendelési szám | 1357430000 |
| GTIN (EAN) | 4050118160253 |
| Qty. | 1 Stück |

HSS-HF 6.4-12.7 EL Y13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

THM MULTIMARK PLUS



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---------------------------|
| Típus | MM PLUS ROLLER 110 |
| Rendelési szám | 672590000 |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 |
| Qty. | 1 Stück |