

HSS-HF 25.4-50.8EL Y10M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Smršťovací pouzdro umožňuje 2stranný potisk a lze je použít pro značení a oddělení vodičů a kabelů. Pružný, teplem smrštitelný materiál umožňuje trvalé a dokonalé nasazení na vodič, čímž šetří prostor.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Označení vodičů a kabelů, 25.4 - 50.8 mm, Žlutá
Objednací číslo	1423320000
Typ	HSS-HF 25.4-50.8EL Y10M
GTIN (EAN)	4050118227659
Množství	1 ks
kompatibilní tiskárna	2599430000 2599440000

HSS-HF 25.4-50.8EL Y10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	1,5 mm	Hloubka (v palcích)	0,059 inch
Šířka	79,3 mm	Šířka (v palcích)	3,122 inch
Délka	10 000 mm	Délka (v palcích)	393,7 inch
Čistá hmotnost	1 256 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-55...105 °C
-------------------------	--------------

Obecné údaje

Barevný	Žlutá	Doporučená odvětví	Doprava
Délka	10 000 mm	Halogen	Ne
Materiál	Polyolefin	Počet na roli	1
Rozsah provozní teploty	-55...105 °C	Rozsah provozní teploty, max.	105 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-55 °C	Tištěné znaky	bez
Typ tisku	prázdný	Šířka	79,3 mm

Označení vodičů a kabelů

Doporučená teplota na smršťování	90 °C	Halogen	Ne
Průřez připojeného vodiče	120 - 300 mm ²	Průřez vodiče, max.	300 mm ²
Průřez vodiče, min.	120 mm ²	Rychlost smršťování	2:1
Vnější prům. vodiče	25.4 - 50.8 mm	Vnější prům. vodiče, max.	50,8 mm
Vnější prům. vodiče, min.	25,4 mm		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006](#)[BS EN ISO 4589-2 1999](#)[EN 45545-2:2020](#)Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

HSS-HF 25.4-50.8EL Y10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



HSS-HF 25.4-50.8EL Y10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

THM MULTIMARK PLUS



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	MM PLUS ROLLER 110
Objednací číslo	6672590000
GTIN (EAN)	4050118708097
Množství	1 ks

Inkoustové pásky



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	RIBBON HSS HF EL 40/300 ...	Verze
Objednací číslo	6426210000	Inkoustová páska
GTIN (EAN)	4050118228823	
Množství	1 ks	

HSS-HF 25.4-50.8EL Y10M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****THM MMP**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	THM MMP ROLLER 115
-----	--------------------

Objednávací číslo	6357420000
-------------------	----------------------------

GTIN (EAN)	4050118160314
------------	---------------

Množství	1 ks
----------	------

Typ	THM MMP ROLLER 30
-----	-------------------

Objednávací číslo	6357430000
-------------------	----------------------------

GTIN (EAN)	4050118160253
------------	---------------

Množství	1 ks
----------	------