

HSS-HF 2.4-4.8 EL W13M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Smršťovací pouzdro umožňuje 2stranný potisk a lze je použít pro značení a oddělení vodičů a kabelů. Pružný, teplem smrštitelný materiál umožňuje trvalé a dokonalé nasazení na vodič, čímž šetří prostor.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------------|---|
| Verze | Označení vodičů a kabelů, 2.4 - 4.8 mm, Bílá |
| Objednací číslo | 1423350000 |
| Typ | HSS-HF 2.4-4.8 EL W13M |
| GTIN (EAN) | 4050118227741 |
| Množství | 1 ks |
| kompatibilní tiskárna | 2599430000 2599440000 |

HSS-HF 2.4-4.8 EL W13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|-----------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 0,9 mm | Hloubka (v palcích) | 0,035 inch |
| Šířka | 7,6 mm | Šířka (v palcích) | 0,299 inch |
| Délka | 13 000 mm | Délka (v palcích) | 511,81 inch |
| Čistá hmotnost | 138 g | | |

Teploty

| | |
|-------------------------|--------------|
| Rozsah provozní teploty | -55...105 °C |
|-------------------------|--------------|

Obecné údaje

| | | | |
|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------------|
| Barevný | Bílá | Délka | 13 000 mm |
| Halogen | Ne | Materiál | Polyolefin |
| Počet na roli | 1 | Rozsah provozní teploty | -55...105 °C |
| Rozsah provozní teploty, max. | 105 °C | Rozsah provozní teploty, min. | -55 °C |
| Tištěné znaky | bez | Typ tisku | prázdný |
| Šířka | 7,6 mm | | |

Označení vodičů a kabelů

| | | | |
|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|
| Doporučená teplota na smršťování | 90 °C | Halogen | Ne |
| Průřez připojeného vodiče | 0.75 - 4 mm ² | Průřez vodiče, max. | 4 mm ² |
| Průřez vodiče, min. | 0,75 mm ² | Rychlost smršťování | 2:1 |
| Vnější prům. vodiče | 2.4 - 4.8 mm | Vnější prům. vodiče, max. | 4,8 mm |
| Vnější prům. vodiče, min. | 2,4 mm | Výška textového pole | 7,4 mm |
| Šířka textového pole | 0 mm | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001530 | ETIM 7.0 | EC001530 |
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006](#)[BS EN ISO 4589-2 1999](#)[EN 45545-2:2020](#)Technické údaje [CAD data – STEP](#)Technické údaje [Zuken E3.S](#)Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

HSS-HF 2.4-4.8 EL W13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy




HSS-HF 2.4-4.8 EL W13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

THM MULTIMARK PLUS



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Typ | MM PLUS ROLLER 110 |
| Objednací číslo | 6672590000 |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 |
| Množství | 1 ks |

Inkoustové pásky



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|-----------------------------|------------------|
| Typ | RIBBON HSS HF EL 40/300 ... | Verze |
| Objednací číslo | 6426210000 | Inkoustová páska |
| GTIN (EAN) | 4050118228823 | |
| Množství | 1 ks | |

HSS-HF 2.4-4.8 EL W13M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****THM MMP**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednávací údaje

| | |
|-----|-------------------|
| Typ | THM MMP ROLLER 30 |
|-----|-------------------|

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Objednávací číslo | 6357430000 |
|-------------------|----------------------------|

| | |
|------------|---------------|
| GTIN (EAN) | 4050118160253 |
|------------|---------------|

| | |
|----------|------|
| Množství | 1 ks |
|----------|------|

| | |
|-----|--------------------|
| Typ | THM MMP ROLLER 115 |
|-----|--------------------|

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Objednávací číslo | 6357420000 |
|-------------------|----------------------------|

| | |
|------------|---------------|
| GTIN (EAN) | 4050118160314 |
|------------|---------------|

| | |
|----------|------|
| Množství | 1 ks |
|----------|------|