

HSS-HF 25.4-50.8EL W10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A hőre zsugorodó zsugorcső két oldalon nyomtatható és vezetékek és kábelek jelölésére és leválasztására használható. A rugalmas, hőre zsugorodó anyag szilárd, tökéletes illeszkedést biztosít a vezetőkkel, így helyet takarít meg.

Általános rendelési adatok

Verzió	Vezeték és kábeljelölők, 25.4 - 50.8 mm, fehér
Rendelési szám	1423430000
Típus	HSS-HF 25.4-50.8EL W10M
GTIN (EAN)	4050118227680
Qty.	1 Stück
kompatibilis nyomtató	2599430000 2599440000

HSS-HF 25.4-50.8EL W10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	1,5 mm	Mélység (coll)	0,059 inch
Szélesség	79,3 mm	Szélesség (coll)	3,122 inch
Hossz	10 000 mm	Hossz, inch	393,7 inch
Nettó tömeg	1 260 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-55...105 °C
------------------------------	--------------

Általános adatok

Anyag	Poliiolefin	Halogén	Nem
Hossz	10 000 mm	Nyomatott karakterek	nélkül
Nyomtatás típusa	üres	Szám tekercsenként	1
Szélesség	79,3 mm	Szín	fehér
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-55...105 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	105 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-55 °C		

Vezeték és kábeljelölők

Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	120 - 300 mm ²	Halogén	Nem
Javasolt zsugorítási hőmérséklet	90 °C	Vezeték külső átm.	25.4 - 50.8 mm
Vezeték külső átmérő, max.	50,8 mm	Vezeték külső átmérő, min.	25,4 mm
Vezeték-keresztmetszet, max.	300 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	120 mm ²
Zsugorodás mértéke	2:1		

Besorolások

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9,1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006 BS EN ISO 4589-2 1999 EN 45545-2:2020
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

HSS-HF 25.4-50.8EL W10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

THM MULTIMARK PLUS



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	MM PLUS ROLLER 110
Rendelési szám	672590000
GTIN (EAN)	4050118708097
Qty.	1 Stück

Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON HSS HF EL 40/300 ...	Verzió
Rendelési szám	1426210000	Festékszalag
GTIN (EAN)	4050118228823	
Qty.	1 Stück	

HSS-HF 25.4-50.8EL W10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

THM MMP



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus THM MMP ROLLER 115

Rendelési szám [1357420000](#)

GTIN (EAN) 4050118160314

Qty. 1 Stück

Típus THM MMP ROLLER 30

Rendelési szám [1357430000](#)

GTIN (EAN) 4050118160253

Qty. 1 Stück