

RIBBON HSS HF EL 40/300 SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Verzió	Festékszalag
Rendelési szám	1426210000
Típus	RIBBON HSS HF EL 40/300 SW
GTIN (EAN)	4050118228823
Qty.	1 Stück

RIBBON HSS HF EL 40/300 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Szélesség	40 mm	Szélesség (coll)	1,575 inch
Hossz	300 000 mm	Hossz, inch	11 811 inch
Nettó tömeg	115 g		

Besorolások

ETIM 6.0	EC001694	ETIM 7.0	EC001694
ETIM 8.0	EC001694	ETIM 9.0	EC001694
ECLASS 9.0	19-14-92-90	ECLASS 9,1	19-14-06-11
ECLASS 10.0	19-14-92-90	ECLASS 11.0	19-14-90-90
ECLASS 12.0	19-14-90-90	ECLASS 13.0	19-14-90-90

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	--