


RIBBON HSS HF EL 40/300 SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

| | |
|------------------|----------------------------|
| Исполнение | Красящая лента |
| Номер для заказа | 1426210000 |
| Тип | RIBBON HSS HF EL 40/300 SW |
| GTIN (EAN) | 4050118228823 |
| Кол. | 1 Шт. |

RIBBON HSS HF EL 40/300 SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные****Размеры и массы**

| | | | |
|-------------|------------|-------------------|-------------|
| Ширина | 40 мм | Ширина (в дюймах) | 1,575 inch |
| Длина | 300 000 мм | Длина (в дюймах) | 11 811 inch |
| Масса нетто | 115 g | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001694 | ETIM 7.0 | EC001694 |
| ETIM 8.0 | EC001694 | ETIM 9.0 | EC001694 |
| ECLASS 9.0 | 19-14-92-90 | ECLASS 9.1 | 19-14-06-11 |
| ECLASS 10.0 | 19-14-92-90 | ECLASS 11.0 | 19-14-90-90 |
| ECLASS 12.0 | 19-14-90-90 | ECLASS 13.0 | 19-14-90-90 |

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Загрузки

| | |
|---------|--|
| Каталог | Catalogues in PDF-format |
|---------|--|