


RIBBON HSS HF EL 40/300 SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertechniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Färgband
Art.nr.	1426210000
Typ	RIBBON HSS HF EL 40/300 SW
GTIN (EAN)	4050118228823
Förp.	1 Stück

RIBBON HSS HF EL 40/300 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	40 mm	Byggbredd (tum)	1,575 inch
Längd	300 000 mm	Bygglängd (tum)	11 811 inch
Nettovikt	115 g		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001694	ETIM 7.0	EC001694
ETIM 8.0	EC001694	ETIM 9.0	EC001694
ECLASS 9.0	19-14-92-90	ECLASS 9.1	19-14-06-11
ECLASS 10.0	19-14-92-90	ECLASS 11.0	19-14-90-90
ECLASS 12.0	19-14-90-90	ECLASS 13.0	19-14-90-90

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
-----------	--