

VARITECTOR LOGGER 30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



Similar a la ilustración

Para evitar que los rayos y sobretensiones dañen los diferentes equipos e instalaciones, resulta muy útil monitorizar la capacidad de carga de los equipos de protección instalados. VARITECTOR LOGGER 30 registra los impulsos de corriente de sobretensión derivados por los equipos de protección a través del conductor de protección (PE). De esta manera se obtiene una medición fiable de la actividad de los equipos de protección. Esta medición permite una óptima comprobación y ajuste del nivel de protección y se realiza en descargadores de sobretensión VPU de tipo 2 y 3.

Datos generales para pedido

Versión	Protectores contra rayos y sobretensión, Contador de impulsos
Código	1428780000
Tipo	VARITECTOR LOGGER 30
GTIN (EAN)	4050118232950
Cantidad	1 Pieza

VARITECTOR LOGGER 30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	68 mm	Profundidad (pulgadas)	2,677 inch
Altura	90 mm	Altura (pulgadas)	3,543 inch
Anchura	36 mm	Anchura (pulgadas)	1,417 inch
Peso neto	165 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-40 °C...80 °C	Temperatura de servicio	-20 °C...60
Humedad	0...95 % (sin condensación)		

Datos nominales IEC / EN

Batería	Tipo CR123A 3V	Corriente máxima de descarga I_{mcw}	8/20 μ s	50 kA
Corriente operativa I_{tc} (8/20 μ s)	50 A	Diámetro de la ferrita antiparasitaria	15,5 mm	
Longitud aproximada de conexión de la ferrita antiparasitaria	500 mm	Longitud de impulso	≤ 1 s	
Normas	EN 62561-6, VDE 0185-561-6	Número máx. de impulsos	999	
Pantalla indicadora	LCD	Vida útil de batería, típ.	4 años	

Datos generales

Carril	TS 35, TS 35 x 15, TS 35 x 7.5	Color	negro, naranja
Diseño	Cajas de instalación; 2 TE, Insta IP20	Grado inflamabilidad según UL 94	V-0
Tipo de protección	IP20		

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000490	ETIM 7.0	EC000490
ETIM 8.0	EC000490	ETIM 9.0	EC000490
ECLASS 9.0	27-20-03-16	ECLASS 9.1	27-13-92-90
ECLASS 11.0	27-20-03-16	ECLASS 12.0	27-20-03-16
ECLASS 13.0	27-20-03-16		

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad	EU_Konformitätserklärung / EU_Declaration_of_Conformity
Documentación del usuario	Instruction sheet
Catálogo	Catalogues in PDF-format

Fecha de creación 16 de mayo de 2024 10:57:16 CEST

Versión del catálogo 04.05.2024 / Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas


VARITECTOR LOGGER 30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dibujos

www.weidmueller.com

Aplicación



Application circuit diagram with
type-2 surge protection (VPU II)