

VARIRECTOR LOGGER 30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

Annak érdekében, hogy eszközeit és rendszerét hatékonyan védje a villám és túlfeszültség által okozott károsodástól, célszerű tudni, milyen nagy terhelésre nyújtanak védelmet a védőelemek. A VARIRECTOR LOGGER 30 feljegyzi a bizonyos nagyság feletti áramimpulzusokat, amelyeket a túlfeszültség-védelmi eszközök a védőföldelésen (PE-vezeték) keresztül elvezetnek. Ez megbízhatóan méri a védőelemek terhelését. A mérés optimális tesztelést és a védelem beállítását teszi lehetővé az Ön számára, és ideálisan kiegészíti a II. és III. típusú túlfeszültség-védelmi berendezést.

Általános rendelési adatok

Verzió	Villám- és túlfeszültség-védelem, Impulzusszámláló
Rendelési szám	1428780000
Típus	VARIRECTOR LOGGER 30
GTIN (EAN)	4050118232950
Qty.	1 Stück

VARITECTOR LOGGER 30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	68 mm	Mélység (coll)	2,677 inch
Magasság	90 mm	Magasság (coll)	3,543 inch
Szélesség	36 mm	Szélesség (coll)	1,417 inch
Nettó tömeg	165 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...80 °C	Üzemi hőmérséklet	-20 °C...60
Páratartalom	0...95% (páralecsapódás nem megengedett)		

IEC / EN névleges adatok

Akkumulátor	CR123A 3 V típus	Akkumulátor tipikus élettartama	4 év
Impulzus hossz	≤ 1 s	Kijelző	LCD
Max. pulzusszám	999	Maximális kisülési határáram, I _{mcw} 8/20 µs	50 kA
Meghúzási áram I _{tc} (8/20 µs)	50 A	Szabványok	EN 62561-6, VDE 0185-561-6
Szerelhető ferrit megközelítő csatlakozási hossza	500 mm	Szerelhető ferrit átmérő	15,5 mm

Általános adatok

Kivitel	Installációs ház; 2 modulos, Insta IP 20	Szín	fekete, narancssárga
Sín	TS 35, TS 35 x 15, TS 35 x 7,5	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Védelmi osztály	IP20		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000490	ETIM 7.0	EC000490
ETIM 8.0	EC000490	ETIM 9.0	EC000490
ECLASS 9.0	27-20-03-16	ECLASS 9,1	27-13-92-90
ECLASS 11.0	27-20-03-16	ECLASS 12.0	27-20-03-16
ECLASS 13.0	27-20-03-16		

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	EU_Konformitätserklärung / EU_Declaration_of_Conformity
User Documentation	Instruction sheet
Katalógusok	Catalogues in PDF-format


VARITECTOR LOGGER 30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

Alkalmazás



Application circuit diagram with
type-2 surge protection (VPU II)