

**VARITECTOR LOGGER 30****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изображение аналогичное

Чтобы эффективно защитить устройства и системы от повреждений, вызванных молниями и перенапряжением, целесообразно знать, насколько высока нагрузка, предлагаемая в защитных элементах. VARITECTOR LOGGER 30 регистрирует импульсы тока как определенные силы, которые отводятся от устройств защиты от перенапряжений с помощью заземленного провода. Надежно измеряет нагрузку ваших защитных элементов. Измерение обеспечивает оптимальное тестирование и настройку защитной системы и идеально дополняет тип II и III оборудования VPU для защиты от перенапряжений.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Устройства защиты от грозовых разрядов и перенапряжения, Счетчик импульсов
Номер для заказа	<a href="#">1428780000</a>
Тип	VARITECTOR LOGGER 30
GTIN (EAN)	4050118232950
Кол.	1 Шт.

## VARITECTOR LOGGER 30

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	68 мм	Глубина (дюймов)	2,677 inch
Высота	90 мм	Высота (в дюймах)	3,543 inch
Ширина	36 мм	Ширина (в дюймах)	1,417 inch
Масса нетто	165 g		

## Температуры

Температура хранения	-40 °C...80 °C	Рабочая температура	-20 °C...60
Влажность	0...95 % (без появления конденсата)		

## Номинальные характеристики IEC / RU

Батарея	Тип CR123A 3V	Диаметр феррита с защелкой	15,5 мм
Дисплей	ЖК	Длительность импульса	≤ 1 с
Макс. число импульсов	999	Максимально допустимый разрядный ток, $I_{msw}$ 8/20 мкс	50 кА
Нормы	EN 62561-6, VDE 0185-561-6	Прибл. длина защелкивающегося ферритового соединения	500 мм
Типовой срок службы батареи	4 года	Ток срабатывания, $I_{tc}$ (8/20 μс)	50 А

## Общие данные

Вид защиты	IP20	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Конструкция	Монтажный корпус; 2 TE, Insta IP 20	Рейка	TS 35, TS 35 x 15, TS 35 x 7.5
Цветовой код	черный, оранжевый		

## Классификации

ETIM 6.0	EC000490	ETIM 7.0	EC000490
ETIM 8.0	EC000490	ETIM 9.0	EC000490
ECLASS 9.0	27-20-03-16	ECLASS 9.1	27-13-92-90
ECLASS 11.0	27-20-03-16	ECLASS 12.0	27-20-03-16
ECLASS 13.0	27-20-03-16		

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

## Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity](#)

Пользовательская документация

[Instruction sheet](#)

Каталог


[Catalogues in PDF-format](#)

**VARITECTOR LOGGER 30****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Изображения****Применение**

Application circuit diagram with  
type-2 surge protection (VPU II)