

VARITECTOR LOGGER 30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

För att effektivt skydda dina enheter och system från skador orsakade av blixtnedslag och överspänning, är det klokt att veta hur hög lasten som erbjuds av skyddselementen är. VARITECTOR LOGGER 30 registrerar strömpulser från och med en viss styrka, vilka avleds av dina överspänningsskyddsenheter via skyddsledaren. Detta mäter tillförlitligt lasten på dina skyddande element. Mätningen medger en optimal testning och justering av ditt skydd och kompletterar idealiskt VPU överspänningsskyddsutrustningen av typ II och III.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Åsk- och överspänningsskydd, Impulsräknare
Art.nr.	1428780000
Typ	VARITECTOR LOGGER 30
GTIN (EAN)	4050118232950
Förp.	1 Stück

VARITECTOR LOGGER 30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	68 mm	Byggdjup (tum)	2,677 inch
Höjd	90 mm	Bygghöjd (tum)	3,543 inch
Bredd	36 mm	Byggbredd (tum)	1,417 inch
Nettovikt	165 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-40 °C...80 °C	Drifttemperatur	-20 °C...60
Fuktighet	0...95 % (ingen daggbildning)		

Allmänna data

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Byggform	Installationskapsling; 2 TE, Insta IP20
Färgkod	svart, orange	Skena	TS 35, TS 35 x 15, TS 35 x 7.5
Skyddsklass	IP20		

Märkdata IEC/EN

Batteri	Typ CR123A 3 V	Diameter snäppferrit	15,5 mm
Impulslängd	≤ 1 s	Max. antal pulser	999
Maximal avledningsström I_{mcw} 8/20 μ s	50 kA	Normer	EN 62561-6, VDE 0185-561-6
Tillslagsström I_{tc} (8/20 μ s)	50 A	Typisk livslängd batteri	4 år
Ungefärlig anslutningslängd snäppferrit	500 mm	Visning	LCD

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000490	ETIM 7.0	EC000490
ETIM 8.0	EC000490	ETIM 9.0	EC000490
ECLASS 9.0	27-20-03-16	ECLASS 9.1	27-13-92-90
ECLASS 11.0	27-20-03-16	ECLASS 12.0	27-20-03-16
ECLASS 13.0	27-20-03-16		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse

[EU_Konformit tserkl ring / EU_Declaration_of_Conformity](#)

Anv ndardokumentation

[Instruction sheet](#)

Kataloger

[Catalogues in PDF-format](#)


VARITECTOR LOGGER 30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Applikation



Application circuit diagram with
type-2 surge protection (VPU II)