

**HDC MBUS 2 MC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Souple**

Les quatre tailles de modules permettent des solutions de branchement individuelles qui gagnent une place considérable. Le plus petit pas se traduit en outre par une conception optimisée.

**Informations générales de commande**

Version	Module de données
Référence	<a href="#">1428990000</a>
Type	HDC MBUS 2 MC
GTIN (EAN)	4050118233346
Qté.	1 pièce(s)

## HDC MBUS 2 MC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Profondeur	34 mm	Profondeur (pouces)	1,339 inch
Hauteur	40,4 mm	Hauteur (pouces)	1,591 inch
Largeur	14,5 mm	Largeur (pouces)	0,571 inch
Poids net	6,511 g		

## Températures

Température limite	-40 °C ... 125 °C
--------------------	-------------------

## Caractéristiques du raccordement PE

Type de raccordement PE	Raccordement vissé par cadre support
-------------------------	--------------------------------------

## Classifications

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-18
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

## Caractéristiques générales

Catégorie de surtension	III	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Cycles d'enfichage	≥ 500	Degré de pollution	3
Emplacements d'enfichage nécessaires	1	Matériau	Renforcé à la fibre de verre, au polycarbonate
Nombre de pôles	2	Série	ModuPlug
Tenue d'isolation	10 <sup>12</sup> Ω	Type	Mâle

## Version

Type de raccordement	Raccordement à sertir
----------------------	-----------------------

## Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

## Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	<a href="#">Manufacturer's declaration</a>
Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Notification de modification produit	<a href="#">Technical change</a> <a href="#">Technical change DE</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	

### HDC MBUS 2 MC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**



Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins



**HDC MBUS 2 MC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessoires****Norme****Informations générales de commande**

Type	HDC MF 16B DA	Version
Référence	<a href="#">1429030000</a>	Cadre
GTIN (EAN)	4050118233407	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	HDC MF 16B AD	Version
Référence	<a href="#">1429010000</a>	Cadre
GTIN (EAN)	4050118233315	
Qté.	1 pièce(s)	

**Norme****Informations générales de commande**

Type	HDC MF 6B AB	Version
Référence	<a href="#">1428920000</a>	Cadre
GTIN (EAN)	4050118233414	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	HDC MF 6B BA	Version
Référence	<a href="#">1428940000</a>	Cadre
GTIN (EAN)	4050118233353	
Qté.	1 pièce(s)	

## HDC MBUS 2 MC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Divers



En plus des connecteurs industriels étanches, RockStar® inclut des accessoires pratiques et de sécurité, facilitant le câblage de vos installation ; comprenant systèmes de codage, étriers de blindage, plaques de protection et joints de remplacement.

## Informations générales de commande

Type	HDC MBUS 2 PCLIP	Version
Référence	<a href="#">1989300000</a>	Griffe de fixation
GTIN (EAN)	4050118373752	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	HDC MBUS 2 MCLIP	Version
Référence	<a href="#">1989290000</a>	Griffe de fixation
GTIN (EAN)	4050118373745	
Qté.	2 pièce(s)	

## Norme



## Informations générales de commande

Type	HDC MF 24B AF	Version
Référence	<a href="#">1429050000</a>	Cadre
GTIN (EAN)	4050118233285	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	HDC MF 24B FA	Version
Référence	<a href="#">1429070000</a>	Cadre
GTIN (EAN)	4050118233520	
Qté.	1 pièce(s)	

## HDC MBUS 2 MC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

## Avec petit repère



## Informations générales de commande

Type	HDC MFGS 24B AF	Version
Référence	<a href="#">2736950000</a>	Cadre
GTIN (EAN)	4050118823011	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	HDC MFGS 24B FA	Version
Référence	<a href="#">2736960000</a>	Cadre
GTIN (EAN)	4050118823028	
Qté.	1 pièce(s)	

## Avec petit repère



## Informations générales de commande

Type	HDC MFGS 10B AC	Version
Référence	<a href="#">2736910000</a>	Cadre
GTIN (EAN)	4050118822274	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	HDC MFGS 10B CA	Version
Référence	<a href="#">2736920000</a>	Cadre
GTIN (EAN)	4050118822281	
Qté.	1 pièce(s)	

## HDC MBUS 2 MC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

## Norme



## Informations générales de commande

Type	HDC MF 10B AC	Version
Référence	<a href="#">1428960000</a>	Cadre
GTIN (EAN)	4050118233223	
Qté.	1 pièce(s)	

Type	HDC MF 10B CA	Version
Référence	<a href="#">1428980000</a>	Cadre
GTIN (EAN)	4050118233278	
Qté.	1 pièce(s)	

## Avec longue goupille



## Informations générales de commande

Type	HDC MFGL 16B AD	Version
Référence	<a href="#">2737010000</a>	Cadre
GTIN (EAN)	4050118823066	
Qté.	1 pièce(s)	

Type	HDC MFGL 16B DA	Version
Référence	<a href="#">2737020000</a>	Cadre
GTIN (EAN)	4050118823073	
Qté.	1 pièce(s)	

**HDC MBUS 2 MC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessoires****Avec longue goupille****Informations générales de commande**

Type	HDC MFGL 10B AC	Version
Référence	<a href="#">2736990000</a>	Cadre
GTIN (EAN)	4050118823042	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	HDC MFGL 10B CA	Version
Référence	<a href="#">2737000000</a>	Cadre
GTIN (EAN)	4050118823059	
Qté.	1 pièce(s)	

**Avec longue goupille****Informations générales de commande**

Type	HDC MFGL 6B BA	Version
Référence	<a href="#">2736980000</a>	Cadre
GTIN (EAN)	4050118822908	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	HDC MFGL 6B AB	Version
Référence	<a href="#">2736970000</a>	Cadre
GTIN (EAN)	4050118823035	
Qté.	1 pièce(s)	



## HDC MBUS 2 MC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

## Avec petit repère



## Informations générales de commande

Type	HDC MFGS 16B DA	Version
Référence	<a href="#">2736940000</a>	Cadre
GTIN (EAN)	4050118823004	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	HDC MFGS 16B AD	Version
Référence	<a href="#">2736930000</a>	Cadre
GTIN (EAN)	4050118822298	
Qté.	1 pièce(s)	

## Avec petit repère



## Informations générales de commande

Type	HDC MFGS 6B BA	Version
Référence	<a href="#">2736900000</a>	Cadre
GTIN (EAN)	4050118822267	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	HDC MFGS 6B AB	Version
Référence	<a href="#">2736890000</a>	Cadre
GTIN (EAN)	4050118822250	
Qté.	1 pièce(s)	

## HDC MBUS 2 MC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

## Avec longue goupille



## Informations générales de commande

Type	HDC MFGL 24B AF	Version
Référence	<a href="#">2737030000</a>	Cadre
GTIN (EAN)	4050118823080	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	HDC MFGL 24B FA	Version
Référence	<a href="#">2737040000</a>	Cadre
GTIN (EAN)	4050118823097	
Qté.	1 pièce(s)	