

HDC MHP 100 MC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Flexibilní**

Čtyři velikosti modulu umožňují individuální řešení a tím šetří velké množství prostoru. Menší rozteč také znamená optimalizovaný design.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Napájecí modul
Objednací číslo	1429060000
Typ	HDC MHP 100 MC
GTIN (EAN)	4050118233292
Množství	1 ks

HDC MHP 100 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	34 mm	Hloubka (v palcích)	1,339 inch
Výška	50,4 mm	Výška (v palcích)	1,984 inch
Šířka	21,85 mm	Šířka (v palcích)	0,86 inch
Čistá hmotnost	12,935 g		

Teploty

Mezní teplota	-40 °C ... 125 °C
---------------	-------------------

Obecné údaje

Cykly zapojování	≥ 500	Izolační síla	10 ¹² Ω
Jmenovité napětí (DIN EN 61984)	1 000 V	Jmenovité napětí: podle UL/CSA	600 V
Jmenovité rázové napětí (DIN EN 61984)	8 kV	Jmenovitý proud (DIN EN 61984)	100 A
Kategorie rázového napětí	III	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Materiál	Polykarbonát, vyztužený skelnými vlákny	Počet pólů	2
Požadovaný počet míst na zásuvná připojení	1,5	Typ	Zástrčný
Závažnost znečištění	3	Řada	ModuPlug

PE připojení, údaje

Typ připojení PE	Šroubové připojení přes rám modulu
------------------	------------------------------------

Verze

Průřez vodiče, max.	35 mm ²	Průřez vodiče, min.	10 mm ²
Typ připojení	Nalisované připojení		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-18
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cURus)	E92202

Datum vytvoření 21. května 2024 0:23:44 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

HDC MHP 100 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Manufacturer's declaration](#)

Technické údaje [CAD data – STEP](#)

Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)


Brožury [FL FIELDWIRING EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)

HDC MHP 100 MC


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Nákresy




**HDC-MHP100-Module im IP65-Gehäuse,
Leiter H07V-K10:**




**HDC-MHP100-Module im IP65-Gehäuse,
Leiter H07V-K35:**



**HDC-MHP100-modules in the IP65-housing,
Conductor H07V-K10:**



**HDC-MHP100-modules in the IP65-housing,
Conductor H07V-K35:**



HDC MHP 100 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Nástroje na vyjmutí kontaktu



Weidmüller nabízí celou řadu krimpovacího nářadí, nástrojů na rozepínání kontaktů a optických nástrojů.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MHP100 REMOVAL TOOL	Verze
Objednací číslo	6480380000	ModuPlug, Nástroj na vyjmutí kontaktu
GTIN (EAN)	4050118288933	
Množství	1 ks	

Krimpané kontakty 100 A



Krimpané spoje poskytují elektrické a mechanické spojení mezi vodičem a kontaktem, které je bezpečné a spolehlivé. Optimální krimpované připojení je plynotěsné a odolné proti korozi.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MHP100 M 25	Verze
Objednací číslo	6435770000	Zástrčka, stříbrné, 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118240573	
Množství	10 ks	
Typ	HDC MHP100 M 10	Verze
Objednací číslo	6435750000	Zástrčka, stříbrné, 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118240566	
Množství	10 ks	
Typ	HDC MHP100 M 35	Verze
Objednací číslo	6435780000	Zástrčka, stříbrné, 35 mm²
GTIN (EAN)	4050118240672	
Množství	10 ks	
Typ	HDC MHP100 M 16	Verze
Objednací číslo	6435760000	Zástrčka, stříbrné, 16 mm²
GTIN (EAN)	4050118240689	
Množství	10 ks	