

HDC MHP 100 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Flexible**

The four module sizes make for individual plug solutions that save a huge amount of space. The smaller pitch translates into an optimised design too.

Általános rendelési adatok

Verzió	Áramellátás modul
Rendelési szám	1429060000
Típus	HDC MHP 100 MC
GTIN (EAN)	4050118233292
Qty.	1 Stück

HDC MHP 100 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	34 mm	Mélység (coll)	1,339 inch
Magasság	50,4 mm	Magasság (coll)	1,984 inch
Szélesség	21,85 mm	Szélesség (coll)	0,86 inch
Nettó tömeg	12,935 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 125 °C
-------------------------	-------------------

PE csatlakozási adatok

Csatlakozás típusa PE	Csavaros csatlakozás modulkerettel
-----------------------	---------------------------------------

Verzió

Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás	Vezeték-keresztmetszet, max.	35 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	10 mm ²		

Általános adatok

Anyag	polikarbonát, üvegszál- erősítésű	Dugaszhelyek szükséges száma	1,5
Dugaszolási ciklusok	≥ 500	Névleges feszültség (DIN EN 61984)	1 000 V
Névleges feszültség az UL/CSA szerint	600 V	Névleges lököfeszültség (DIN EN 61984)	8 kV
Névleges áram (DIN EN 61984)	100 A	Pólusszám	2
Sorozat	ModuPlug	Szennyezés súlyossága	3
Szigetelés erőssége	10 ¹² Ω	Típus	Dugó
Túlfeszültség kategória	III	UL 94 éghetőségi osztály	V-0

Besorolások

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9,1	27-44-02-18
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E92202

HDC MHP 100 MC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Letöltések**Approval/Certificate/Document of
Conformity[Manufacturer's declaration](#)

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

Kiadványok


[FL FIELDWIRING EN](#)[FL FIELDWIRING EN](#)

HDC MHP 100 MC


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok


www.weidmueller.com




**HDC-MHP100-Module im IP65-Gehäuse,
Leiter H07V-K10:**




**HDC-MHP100-Module im IP65-Gehäuse,
Leiter H07V-K35:**



**HDC-MHP100-modules in the IP65-housing,
Conductor H07V-K10:**



**HDC-MHP100-modules in the IP65-housing,
Conductor H07V-K35:**



HDC MHP 100 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Egyéb



A nagy igénybevételre tervezett csatlakozásokon kívül a RockStar® tartalmazza a megfelelő tartozékokat a hatékony, funkcionális és biztonságos rendszerkábelezéshez is; például kódoló rendszerek, árnyékoló kengyelek, fedőlemezek és cseretömlések.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC MHP100 REMOVAL TOOL	Verzió
Rendelési szám	1480380000	ModuPlug, Érintkezőkiodó szerszám
GTIN (EAN)	4050118288933	
Qty.	1 Stück	

100 A-es sajtolható érintkezők



A krimp (sajtol) csatlakozások olyan elektronikai és mechanikai kötést biztosítanak a vezeték és az érintkező között, ami egyszerre biztonságos és megbízható. Az optimális krimpcsatlakozás gázzáró és korrózióálló.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC MHP100 M 35	Verzió
Rendelési szám	1435780000	Érintkező, ezüst, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118240672	
Qty.	10 Stück	
Típus	HDC MHP100 M 16	Verzió
Rendelési szám	1435760000	Érintkező, ezüst, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118240689	
Qty.	10 Stück	
Típus	HDC MHP100 M 25	Verzió
Rendelési szám	1435770000	Érintkező, ezüst, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118240573	
Qty.	10 Stück	
Típus	HDC MHP100 M 10	Verzió
Rendelési szám	1435750000	Érintkező, ezüst, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118240566	
Qty.	10 Stück	