

**HDC MHP 100 MC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Flexibel**

De fyra modulstorlekarna ger individuella propplösningar som sparar en stor mängd utrymme. Den mindre delningen bidrar också till en optimerad design.

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Strömförsörjningsmodul
Art.nr.	<a href="#">1429060000</a>
Typ	HDC MHP 100 MC
GTIN (EAN)	4050118233292
Förp.	1 Stück

## HDC MHP 100 MC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	34 mm	Byggdjup (tum)	1,339 inch
Höjd	50,4 mm	Bygghöjd (tum)	1,984 inch
Bredd	21,85 mm	Byggbredd (tum)	0,86 inch
Nettovikt	12,935 g		

## Temperaturer

Gränsvärde, temperatur	-40 °C ... 125 °C
------------------------	-------------------

## Allmänna data

Antal poler	2	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Isolationshållfasthet	10 <sup>12</sup> Ω	Märkspänning (DIN EN 61984)	1 000 V
Märkstötspänning (DIN EN 61984)	8 kV	Märkström (DIN EN 61984)	100 A
Material	Polykarbonat, glasfiberförstärkt	Märkspänning enligt UL/CSA	600 V
Nedsmuttningsgrad	3	Nödvändiga insticksplatser	1,5
Serie	ModuPlug	Stickcykler	≥ 500
Typ	Hane	Överspänningskategori	III

## PE anslutningsdata

Anslutningstyp PE	Skruvanslutning via modulram
-------------------	------------------------------

## Utförande

Anslutningstyp	Crimpanslutning	Ledardiameter, max.	35 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, min.	10 mm <sup>2</sup>		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-18
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

## Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr (cURus)	E92202

**HDC MHP 100 MC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tekniska data****Nedladdningar**Godkännande/Certifikat/Dokument om  
överensstämmelse[Manufacturer's declaration](#)

Teknikuppgifter Data

[CAD data – STEP](#)

Kataloger

[Catalogues in PDF-format](#)


Broschyrer

[FL FIELDWIRING EN](#)[FL FIELDWIRING EN](#)


# HDC MHP 100 MC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


## Ritningar




**HDC-MHP100-Module im IP65-Gehäuse,  
Leiter H07V-K10:**




**HDC-MHP100-Module im IP65-Gehäuse,  
Leiter H07V-K35:**



**HDC-MHP100-modules in the IP65-housing,  
Conductor H07V-K10:**



**HDC-MHP100-modules in the IP65-housing,  
Conductor H07V-K35:**



## HDC MHP 100 MC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## 100 A crimpkontakter



Crimping är en elektrisk och mekaniskt säker och pålitlig anslutning mellan ledare och kontakt. En idealisk crimpkontakt är gastät och korrosionstål.

## Allmänna beställningsdata

Typ	HDC MHP100 M 16	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1435760000</a>	Stift, Silver, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118240689	
Förp.	10 Stück	
Typ	HDC MHP100 M 25	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1435770000</a>	Stift, Silver, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118240573	
Förp.	10 Stück	
Typ	HDC MHP100 M 10	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1435750000</a>	Stift, Silver, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118240566	
Förp.	10 Stück	
Typ	HDC MHP100 M 35	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1435780000</a>	Stift, Silver, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118240672	
Förp.	10 Stück	

## Kontaktborttagningsverktyg



Weidmüller erbjuder en mängd olika crimpverktyg, kontaktborttagningsverktyg och fiberoptiska verktyg.

## Allmänna beställningsdata

Typ	HDC MHP100 REMOVAL TOOL	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1480380000</a>	ModuPlug, Kontaktlösgöringsverktyg
GTIN (EAN)	4050118288933	
Förp.	1 Stück	