

## THM UR20 WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



THM ET S7 icke självhäftande rullförpackade etiketter används för att märka SIMATIC ET 200S- och S7-modulerna från Siemens.

Med programvaran M-Print® PRO kan THM ET S7 märkas individuellt med en THM-skrivare. Etiketterna kan lätt frigöras. THM MultiMark-skrivaren säkerställer mycket beständiga utskrifter.

## Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	THM, Insats märkning, 90 x 8 mm, vit
Art.nr.	<a href="#">1429420000</a>
Typ	THM UR20 WS
GTIN (EAN)	4050118233858
Förp.	1 Stück
anpassad skrivare	<a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>

## THM UR20 WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	0,08 mm	Byggdjup (tum)	0,003 inch
Höjd	90 mm	Bygghöjd (tum)	3,543 inch
Bredd	8 mm	Byggbredd (tum)	0,315 inch
Nettovikt	329 g		

## Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...80 °C
---------------------------------	-------------

## Allmänna data

Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	Etikettrulle
Antal märkningar per kombination	1 Etikettrulle = Insats märkning	
Antal per ark	1 000	
Antal per rulle	1 000	
Bredd	8 mm	
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB	
Färgkod	vit	
Godkännande enligt UL 969	Nej	
Halogener	Ja	
Material	Vinylfilm	
Märkningsmetod	Termotransfer	
Temperaturområde för användning	-40...80 °C	
Temperaturområde för användning max.	80 °C	
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	

## Apparitmärkning

Halogener	Ja
-----------	----

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	



## THM UR20 WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

## Färgband



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2005070000</a>	Färgband
GTIN (EAN)	4050118390049	
Förp.	1 Stück	