

THM UR20 GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nelepicí značky balené v rolích THM ET S7 se používají na označení modulů SIMATIC ET 200S a S7 od společnosti Siemens.

Software M-Print® PRO lze použít pro jednotlivý tisk štítků THM ET S7 pomocí tiskárny THM. Štítky lze snadno oddělit. Tiskárna THM MultiMark zajišťuje vysoce odolný tisk.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Verze | THM, Vkládací značky, 90 x 8 mm, Žlutá |
| Objednací číslo | 1429910000 |
| Typ | THM UR20 GE |
| GTIN (EAN) | 4050118234787 |
| Množství | 1 ks |
| kompatibilní tiskárna | 2599430000 2599440000 |

THM UR20 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Hloubka | 0,08 mm | Hloubka (v palcích) | 0,003 inch |
| Výška | 90 mm | Výška (v palcích) | 3,543 inch |
| Šířka | 8 mm | Šířka (v palcích) | 0,315 inch |
| Čistá hmotnost | 327 g | | |

Teploty

| | |
|-------------------------|-------------|
| Rozsah provozní teploty | -40...80 °C |
|-------------------------|-------------|

Obecné údaje

| | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| Barevný | Žlutá | |
| Halogen | Ano | |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | HB | |
| Materiál | Vinylová fólie | |
| Metoda tisku | Tepelný přenos | |
| Počet na list | 1 000 | |
| Počet na roli | 1 000 | |
| Počet značek na kombinaci | 1 Kotouč štítků = Vkládací značky | |
| Počet značek v balení | Forma napájení | Kotouč štítků |
| Rozsah provozní teploty | -40...80 °C | |
| Rozsah provozní teploty, max. | 80 °C | |
| Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C | |
| Schválení podle UL 969 | Ne | |
| Šířka | 8 mm | |

Značky na přístroje

| | |
|---------|-----|
| Halogen | Ano |
|---------|-----|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001288 | ETIM 7.0 | EC001288 |
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Soubory ke stažení

| | |
|-----------------|------------------------------------------|
| Technické údaje | CAD data – STEP |
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |
| Brožury | |

THM UR20 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



THM UR20 GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****Inkoustové pásky**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|------------------|
| Typ | RIBBON MM 110/360 SW | Verze |
| Objednací číslo | 2005070000 | Inkoustová páska |
| GTIN (EAN) | 4050118390049 | |
| Množství | 1 ks | |