

IE-FSMZ2LY0005MLD0LD0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Összeszerelt IE kábelek, FO

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Verzió | Patchkábel duplex kengyel mellékelve, LC-Duplex IP 20, LC-Duplex IP 20, 9 µm, LSZH, 5 m |
| Rendelési szám | 1433950050 |
| Típus | IE-FSMZ2LY0005MLD0LD0-X |
| GTIN (EAN) | 4050118242379 |
| Qty. | 1 Stück |

IE-FSMZ2LY0005MLD0LD0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|------|-------------|-------------|
| Hossz | 5 m | Hossz, inch | 196,85 inch |
| Nettó tömeg | 54 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|-------------------|-------------|
| Üzemi hőmérséklet | -20 °C...70 |
|-------------------|-------------|

Kábelszabványok

| | | | |
|--|-------------|---|-------------------------------|
| A szimmetrikus kommunikációs kábelezés ellenőrzésének specifikációja | IEC 61935-3 | csavart érpárú készülékcsatlakoztató kábelek specifikációja | IEC 61156-6, DIN EN 50288-4-2 |
|--|-------------|---|-------------------------------|

Szabványok

| | |
|----------------------|--------------|
| Csatlakozó, standard | IEC 61754-20 |
|----------------------|--------------|

Általános szabványok

| | |
|----------------------|--------------|
| Csatlakozó, standard | IEC 61754-20 |
|----------------------|--------------|

Dugó

| | | | |
|-----------------|---|------------------|--|
| Csatlakozó, bal | LC-Duplex, IP20, dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, Műanyag, árnyékolatlan | Csatlakozó, jobb | LC-Duplex, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, unshielded |
|-----------------|---|------------------|--|

Dugó, bal

| | |
|-----------------|---|
| Csatlakozó, bal | LC-Duplex, IP20, dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, Műanyag, árnyékolatlan |
|-----------------|---|

Dugó, jobb

| | |
|------------------|--|
| Csatlakozó, jobb | LC-Duplex, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, unshielded |
|------------------|--|

Kábel mechanikai jellemzői és anyagjellemzői

| | | | |
|---------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| Halogén | Nem | Min. hajlítási sugár, csak egyszer | 20 mm |
| Min. hajlítási sugár, ismétlődő | 40 mm | | |

Kábel szerkezet

| | | | |
|---------------------|---------|-----------------------|--------------|
| Kábelek elrendezése | ZIPCORD | Köpeny anyaga | LSZH |
| Köpeny színe | sárga | Köpenyátmérő | 2.0 * 4.1 mm |
| Primary coating | 245 µm | Standard megnevezések | I-V(ZN)H |
| Értékmérő | 9 µm | | |

IE-FSMZ2LY0005MLD0LD0-X**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Besorolások**

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002607 | ETIM 7.0 | EC002607 |
| ETIM 8.0 | EC002607 | ETIM 9.0 | EC002607 |
| ECLASS 9.0 | 27-06-10-03 | ECLASS 9,1 | 27-06-10-03 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-10-03 | ECLASS 11.0 | 27-06-10-03 |
| ECLASS 12.0 | 27-06-10-03 | ECLASS 13.0 | 27-06-10-03 |

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|--------------------|---|
| User Documentation | MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
| Kiadványok | FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN |


IE-FSMZ2LY0005MLD0LD0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

Részletrajz



Tartozékok

V0 anyag



A SlimFix vezeték- és kábeljelölő, helytakarékos kialakítással. A jelölőket a vezeték beszerelése után is fel lehet helyezni. Halogénmentes anyagból készülnek és a V0/V2 éghetőségi osztálynak felelnek meg. A SlimFix elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban. Az SF eszköz egyszerű szerelést tesz lehetővé, még nagyon kis jelölők esetén is.

Előnyök:

- Halogénmentes anyag
- V0/V2 éghetőségi osztály
- Elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési stb. alkalmazásokban
- Ha a vezeték-keresztmetszet 16,0 mm²-nél nagyobb, akkor kábelkötegelővel kell rögzíteni.
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | VT SF 5/21 MC NE WS V0 | Verzió |
| Rendelési szám | 1689470001 | SlimFix, Vezeték és kábeljelölők, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, fehér |
| GTIN (EAN) | 4008190872571 | |
| Qty. | 160 Stück | |
| Típus | VT SF 6/21 MC NE WS V0 | Verzió |
| Rendelési szám | 1730560001 | SlimFix, Vezeték és kábeljelölők, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, fehér |
| GTIN (EAN) | 4008190954611 | |
| Qty. | 160 Stück | |