

**IE-FSMZ2LY0015MLD0LD0-X****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Konfektionerade IE-ledningar FO

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Förkonfektionerad patchkabel – crossover, LC-Duplex IP 20, LC-Duplex IP 20, 9 µm, LSZH, 15 m
Art.nr.	<a href="#">1433950150</a>
Typ	IE-FSMZ2LY0015MLD0LD0-X
GTIN (EAN)	4050118694246
Förp.	1 Stück

Skapandedatum den 20 maj 2024 12:31:47 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

## IE-FSMZ2LY0015MLD0LD0-X

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tekniska data

## Mått och vikter

Längd	15 m	Bygglängd (tum)	590,551 inch
Nettovikt	0,01 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...75 °C	Drifttemperatur	-5 °C...75
Installation temperature	-5 °C...50 °C		

## Anslutningsstickpropp

Stickkontakt höger	LC-Duplex, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, unshielded	Stickkontakt vänster	LC-Duplex, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, Plast, oskärmad
--------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------	--------------------------------------------------------------------------

## Kabeluppbyggnad

Kärnans diameter	9 µm	Kabeluppbyggnad	ZIPCORD
Manteldiameter	3*6 mm	Mantelfärg	gul
Material mantel	LSZH	Normbeteckningar	I-V(ZN)Y
Primär ytbehandling	245 µm		

## Kontakt höger

Stickkontakt höger	LC-Duplex, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, unshielded
--------------------	--------------------------------------------------------------------

## Kontakt vänster

Stickkontakt vänster	LC-Duplex, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, Plast, oskärmad
----------------------	--------------------------------------------------------------------------

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002607	ETIM 7.0	EC002607
ETIM 8.0	EC002607	ETIM 9.0	EC002607
ECLASS 9.0	27-06-10-03	ECLASS 9.1	27-06-10-03
ECLASS 10.0	27-06-10-03	ECLASS 11.0	27-06-10-03
ECLASS 12.0	27-06-10-03	ECLASS 13.0	27-06-10-03

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	------------------------------------------

**IE-FSMZ2LY0015MLD0LD0-X**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

### Detaljerad ritning



## IE-FSMZ2LY0015MLD0LD0-X

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## V0 Material



SlimFix är ledar- och kabelmärkning med en platssparande design. Märkskyltarna kan också appliceras efter ledningsanslutning. De består av halogenfritt material med brandklassificering V0/V2. SlimFix är en erkänd och ackrediterad märkningstyp för trafiktekniska applikationer. SF-verktyget möjliggör enkel installation, även vid små märkningar.

**Fördelar:**

- Halogenfritt material
- Brandskyddsklass V0/V2
- Godkänd och ackrediterad märkning för trafiktekniska applikationer etc.
- Fästs med buntband om ledararean är större än 16,0 mm<sup>2</sup>
- Märkning i beprövat MultiCard-format

## Allmänna beställningsdata

Typ	VT SF 6/21 MC NE WS V0	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1730560001</a>	SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, vit
GTIN (EAN)	4008190954611	
Förp.	160 Stück	
Typ	VT SF 5/21 MC NE WS V0	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1689470001</a>	SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, vit
GTIN (EAN)	4008190872571	
Förp.	160 Stück	