

**IE-FM5Z2LO0010MSD0SD0-X****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Konfektionerade IE-ledningar FO

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Patchkabel, med duplexklämma, SC duplex IP 20, SC duplex IP 20, 50 µm, LSZH, 10 m
Art.nr.	<a href="#">1433970100</a>
Typ	IE-FM5Z2LO0010MSD0SD0-X
GTIN (EAN)	4050118242591
Förp.	1 Stük

Skapandedatum den 1 juni 2024 20:20:22 CEST

Katalogversion 18.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

## IE-FM5Z2LO0010MSD0SD0-X

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Längd	10 m	Bygglängd (tum)	393,701 inch
Nettovikt	100 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur	-20 °C...70
-----------------	-------------

## Allmänna standarder

KontaktDon Norm	IEC 61754-4
-----------------	-------------

## Kabelspecifika standarder

Specifikation för apparatanslutningsledningar av partvinnad typ	IEC 61156-6, DIN EN 50288-4-2	Specifikation för provning av de symmetriskt riska kommunikationskablar	IEC 61935-3
---	-------------------------------	---	-------------

## Normer

KontaktDon Norm	IEC 61754-4
-----------------	-------------

## Anslutningsstickpropp

Stickkontakt höger	SC-Duplex, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, unshielded	Stickkontakt vänster	SC-Duplex, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, Plast, oskärmad
--------------------	--	----------------------	--

## Kabeluppbyggnad

Kärnans diameter	50 µm	Kabeluppbyggnad	ZIPCORD
Manteldiameter	2,8 * 5,7 mm	Mantelfärg	orange
Material mantel	LSZH	Normbeteckningar	I-V(ZN)H
Primär ytbehandling	245 µm		

## Kontakt höger

Stickkontakt höger	SC-Duplex, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, unshielded
--------------------	--

## Kontakt vänster

Stickkontakt vänster	SC-Duplex, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, Plast, oskärmad
----------------------	--

## Mekaniska egenskaper och materialegenskaper kabel

Böjradie min, unik	28 mm	Böjradie min, upprepade	56 mm
Flamhärdighet	IEC 60754-2	Halogener	Nej

**IE-FM5Z2LO0010MSD0SD0-X****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tekniska data****Klassificeringar**

ETIM 6.0	EC002607	ETIM 7.0	EC002607
ETIM 8.0	EC002607	ETIM 9.0	EC002607
ECLASS 9.0	27-06-10-03	ECLASS 9.1	27-06-10-03
ECLASS 10.0	27-06-10-03	ECLASS 11.0	27-06-10-03
ECLASS 12.0	27-06-10-03	ECLASS 13.0	27-06-10-03

**Godkännanden**

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

**Nedladdningar**

Användardokumentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>

**IE-FM5Z2LO0010MSD0SD0-X**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

### Detaljerad ritning



## IE-FM5Z2LO0010MSD0SD0-X

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## V0 Material



SlimFix är ledar- och kabelmärkning med en platssparande design. Märkskyltarna kan också appliceras efter ledningsanslutning. De består av halogenfritt material med brandklassificering V0/V2. SlimFix är en erkänd och ackrediterad märkningstyp för trafiktekniska applikationer. SF-verktyget möjliggör enkel installation, även vid små märkningar.

**Fördelar:**

- Halogenfritt material
- Brandskyddsklass V0/V2
- Godkänd och ackrediterad märkning för trafiktekniska applikationer etc.
- Fästs med buntband om ledararean är större än 16,0 mm<sup>2</sup>
- Märkning i beprövat MultiCard-format

## Allmänna beställningsdata

Typ	VT SF 5/21 MC NE WS V0	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1689470001</a>	SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, vit
GTIN (EAN)	4008190872571	
Förp.	160 Stück	
Typ	VT SF 6/21 MC NE WS V0	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1730560001</a>	SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, vit
GTIN (EAN)	4008190954611	
Förp.	160 Stück	