

IE-FM6Z2LO0005DST0ST0-X**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Sestavené IE kabely, optické

Všeobecné objednáací údaje

Verze	Propojovací kabel, ST IP 20, ST IP 20, 62.5 µm, LS-ZH, 0.5 m
Objednáací číslo	1433980005
Typ	IE-FM6Z2LO0005DST0ST0-X
GTIN (EAN)	4050118242829
Množství	1 ks

Datum vytvoření 5. května 2024 6:14:16 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

IE-FM6Z2LO0005DST0ST0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Délka	0,5 m	Délka (v palcích)	19,685 inch
Čistá hmotnost	26 g		

Teploty

Provozní teplota	-20 °C...70
------------------	-------------

Obecné standardy

Standardní konektor	IEC 60874-10
---------------------	--------------

Standardy

Standardní konektor	IEC 60874-10
---------------------	--------------

Standardy specifické pro kabel

Specifikace ke kontrole symetrických komunikačních kabelů	IEC 61935-3	Specifikace pro kroucenou dvojlinku k připojení zařízení	IEC 61156-6, DIN EN 50288-4-2
---	-------------	--	-------------------------------

Konektor, pravý

Zástrčka vpravo	ST, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, unshielded
-----------------	---

Konektor, vlevo

Zástrčka vlevo	ST, IP20, Kontakt samec, přímý, konektor, Plast, nestíněné
----------------	--

Mechanické a materiálové vlastnosti kabelu

Halogen	Ne	Poloměr ohybu, min., jen jednou	28 mm
Poloměr ohybu, min., opakovaný	56 mm		

Struktura kabelu

Barva opláštění	Oranžová	Materiál pláště	LSZH
Primární plášť	245 µm	Průměr jádra	62,5 µm
Průměr pláště	2,8 * 5,7 mm	Rozvržení kabelu	ZIPCORD
Standardní označení	I-V(ZN)H		

Zástrčka

Zástrčka vlevo	ST, IP20, Kontakt samec, přímý, konektor, Plast, nestíněné	Zástrčka vpravo	ST, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, unshielded
----------------	--	-----------------	---

IE-FM6Z2LO0005DST0ST0-X**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje**Klasifikace**

ETIM 6.0	EC002607	ETIM 7.0	EC002607
ETIM 8.0	EC002607	ETIM 9.0	EC002607
ECLASS 9.0	27-06-10-03	ECLASS 9.1	27-06-10-03
ECLASS 10.0	27-06-10-03	ECLASS 11.0	27-06-10-03
ECLASS 12.0	27-06-10-03	ECLASS 13.0	27-06-10-03

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Uživatelská dokumentace	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-FM6Z2LO0005DST0ST0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Detailní výkres



IE-FM6Z2LO0005DST0ST0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

V0 materiál



SlimFix jsou značky na vodiče a kabely s prostorově úsporným designem. Tyto značky mohou být použity i po zapojení vodičů. Jsou vyrobeny z materiálu neobsahující halogeny a odpovídají třídě hořlavosti V0/V2. SlimFix je uznávaný a akreditovaný typ značek pro dopravní strojírenství. Nástroj SF umožňuje snadnou instalaci i v případě malých značek.

Výhody:

- Materiál neobsahuje halogeny
- Třída hořlavosti V0/V2
- Schválené a akreditované značky pro dopravní strojírenství, atd.
- Pokud průřez vodiče přesahuje 16,0 mm², je potřeba je připevnit vázacími pásky
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Všeobecné objednávací údaje

Typ	VT SF 6/21 MC NE WS V0	Verze
Objednávací číslo	6730560001	SlimFix, Označení vodičů a kabelů, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, Bílá
GTIN (EAN)	4008190954611	
Množství	160 ks	
Typ	VT SF 5/21 MC NE WS V0	Verze
Objednávací číslo	6689470001	SlimFix, Označení vodičů a kabelů, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, Bílá
GTIN (EAN)	4008190872571	
Množství	160 ks	