

**IE-FM5Z2LO0003MST0ST0-X****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Sestavené IE kabely, optické

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Propojovací kabel, ST IP 20, ST IP 20, 50 µm, LS-ZH, 3 m
Objednací číslo	<a href="#">1433990030</a>
Typ	IE-FM5Z2LO0003MST0ST0-X
GTIN (EAN)	4050118242782
Množství	1 ks

Datum vytvoření 29. května 2024 23:53:25 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## IE-FM5Z2LO0003MST0ST0-X

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Délka	3 m	Délka (v palcích)	118,11 inch
Čistá hmotnost	67 g		

## Teploty

Provozní teplota	-20 °C...70
------------------	-------------

## Obecné standardy

Standardní konektor	IEC 60874-10
---------------------	--------------

## Standardy

Standardní konektor	IEC 60874-10
---------------------	--------------

## Standardy specifické pro kabel

Specifikace ke kontrole symetrických komunikačních kabelů	IEC 61935-3	Specifikace pro kroucenou dvojlinku k připojení zařízení	IEC 61156-6, DIN EN 50288-4-2
-----------------------------------------------------------	-------------	----------------------------------------------------------	-------------------------------

## Konektor, pravý

Zástrčka vpravo	ST, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, unshielded
-----------------	-------------------------------------------------------------

## Konektor, vlevo

Zástrčka vlevo	ST, IP20, Kontakt samec, přímý, konektor, Plast, nestíněné
----------------	------------------------------------------------------------

## Mechanické a materiálové vlastnosti kabelu

Halogen	Ne	Poloměr ohybu, min., jen jednou	28 mm
Poloměr ohybu, min., opakovaný	56 mm		

## Struktura kabelu

Barva opláštění	Oranžová	Materiál pláště	LSZH
Primární plášť	245 µm	Průměr jádra	50 µm
Průměr pláště	2,8 * 5,7 mm	Rozvržení kabelu	ZIPCORD
Standardní označení	I-V(ZN)H		

## Zástrčka

Zástrčka vlevo	ST, IP20, Kontakt samec, přímý, konektor, Plast, nestíněné	Zástrčka vpravo	ST, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, unshielded
----------------	------------------------------------------------------------	-----------------	-------------------------------------------------------------

## IE-FM5Z2LO0003MST0ST0-X

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC002607	ETIM 7.0	EC002607
ETIM 8.0	EC002607	ETIM 9.0	EC002607
ECLASS 9.0	27-06-10-03	ECLASS 9.1	27-06-10-03
ECLASS 10.0	27-06-10-03	ECLASS 11.0	27-06-10-03
ECLASS 12.0	27-06-10-03	ECLASS 13.0	27-06-10-03

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Uživatelská dokumentace	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>

**IE-FM5Z2LO0003MST0ST0-X**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

### Detailní výkres



## IE-FM5Z2LO0003MST0ST0-X

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## V0 materiál



SlimFix jsou značky na vodiče a kabely s prostorově úsporným designem. Tyto značky mohou být použity i po zapojení vodičů. Jsou vyrobeny z materiálu neobsahující halogeny a odpovídají třídě hořlavosti V0/V2. SlimFix je uznávaný a akreditovaný typ značek pro dopravní strojírenství. Nástroj SF umožňuje snadnou instalaci i v případě malých značek.

**Výhody:**

- Materiál neobsahuje halogeny
- Třída hořlavosti V0/V2
- Schválené a akreditované značky pro dopravní strojírenství, atd.
- Pokud průřez vodiče přesahuje 16,0 mm<sup>2</sup>, je potřeba je připevnit vázacími pásky
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	VT SF 5/21 MC NE WS V0	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6689470001</a>	SlimFix, Označení vodičů a kabelů, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, Bílá
GTIN (EAN)	4008190872571	
Množství	160 ks	
Typ	VT SF 6/21 MC NE WS V0	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6730560001</a>	SlimFix, Označení vodičů a kabelů, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, Bílá
GTIN (EAN)	4008190954611	
Množství	160 ks	