

SAIE-M12B-CD-1.0U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Till anslutningen på apparatsidan behövs för Sensor-aktor-kablarna olika stickanslutningar. Dessa finns tillgängliga i varianterna M12, M8 och naturligtvis också i M5.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Chassie kontakt, M12, PG 9, Antal poler: 5, 1 m
Art.nr.	1436710100
Typ	SAIE-M12B-CD-1.0U
GTIN (EAN)	4050118244458
Förp.	1 Stück

SAIE-M12B-CD-1.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	80 g
-----------	------

Tekniska data för kabel

Antal poler	5	Böjradie min, fast monterad	5 x kabeldiameter
Böjradie min, rörlig	10 x kabeldiameter	Kabellängd	1 m
Mantelfärg	violett	Mantelmateriäl	PUR halogenfri
PE-Funktion	Nej		

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Antal poler	5	Förskruvningar	PG 9
Kabeldiameter max.	7,5	Kabeldiameter min.	6,9
Kodering	A-kodad	Kontaktyta	förgylld
Märkspänning	125 V	Märkström	4 A
Nedsmutningsgrad	3	Skyddsklass	IP68
Temperaturområde kapsling	-5 ... +70 °C		

Normer

Kontaktdon Norm	IEC 61076-2-101
-----------------	-----------------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC003570
ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ECLASS 9.0	27-44-01-03	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-03	ECLASS 11.0	27-44-01-03
ECLASS 12.0	27-44-01-03	ECLASS 13.0	27-44-01-03

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	bd63baef-8092-4596-90c7-5b4daa22710b

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	FL FIELDWIRING EN


SAIE-M12B-CD-1.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Ritningar

Profilritning



Detaljerad ritning



Kopplingsbild

