

PAC-HD15F-F-V0-1M5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Avbildning liknande

De förkonfektionerade PAC-kablarna skapar en elektrisk och logisk förbindelse mellan PLC och PLC-gränssnitten. Dessa kablar består av följande komponenter:

- Tillverkarens PLC-kontakt.
- Flerpolig LIYY eller LY YCY (skärmad) kabel med 0,14 mm² eller 0,25 mm² area.
- Bandkabelkontakt, D-sub eller RSV, för anslutning till gränssnittet.

Kablarna provas automatiskt vad avser genomgång och isolering för att garantera den funktionalitet som de utformats för.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	
Art.nr.	1440780015
Typ	PAC-HD15F-F-V0-1M5
GTIN (EAN)	4099986582040
Förp.	1 Stück

PAC-HD15F-F-V0-1M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	222 g
-----------	-------

Temperaturer

Lagertemperatur	-10...60 °C	Drifttemperatur	-10...50 °C
-----------------	-------------	-----------------	-------------

Allmänna data

Anslutning gränssnitt	SUBD HD female 15P	Antal poler, min.	15 poler
Kabel	Kabel LiYCY	Kabellängd	1,5 m
Ledararea	0,25 mm ²	Lämplig för	analoga signaler
Material	PVC	PLC-gränssnitt	H0.25/10 (FERRULES 0.25mm ²)
Ytterdiameter	8,7 ± 1 mm		

Elektriska data

Driftspänning	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC	Högspänningstest	1 KV/1s
Kapacitet ledare/ledare	300 pF/m	Kapacitet ledare/skärm	300 pF/m
Motstånd	≤ 80 mΩ/m	Märkspänning	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC
Tillåten strömstyrka per ledare, max.	1 A	Totalström max.	3 A

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000237	ETIM 7.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ECLASS 9.0	27-24-22-20	ECLASS 9.1	27-24-22-20
ECLASS 10.0	27-24-22-20	ECLASS 11.0	27-24-22-20
ECLASS 12.0	27-24-22-20	ECLASS 13.0	27-24-22-20

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Användardokumentation	Colours chart
Kataloger	Catalogues in PDF-format