

IE-PCBR2-M12X-S-180

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Általános rendelési adatok

Verzió	NYÁK dugaszoló csatlakozó, M12, Solder connection, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67, becsavart állapotban, Reflow-kompatibilis, Hátlap rögzítés, 2 részes
Rendelési szám	1444650000
Típus	IE-PCBR2-M12X-S-180
GTIN (EAN)	4050118250060
Qty.	10 Stück

A létrehozás dátuma 2024. április 27. 18:29:25 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

IE-PCBR2-M12X-S-180

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Falvastagság, min.	0,9 mm	Falvastagság, max.	2,5 mm
Nettó tömeg	16 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...85 °C
-------------------	----------------

Dugaszoló NYÁK-csatlakozók műszaki adatai

Kódolás	X kódolású	Pólusszám	8
Névleges feszültség	48 V	Védelmi osztály	IP67, becsavart állapotban
Érintkező felület	Arany a nikkelt felett	Ház fő anyaga	CuZn
Csatlakozási menet	M12	Szigetelés erőssége	100 MΩ
Dugaszolási ciklusok	≥ 100	Érintkező anyaga	Cu-ötvezet

Általános információk

Pólusszám	8	1. csatlakozás	M12
2. csatlakozás	Solder connection	Konfiguráció	Reflow-kompatibilis, Hátlap rögzítés
Ház fő anyaga	CuZn	Kategória	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Csatlakozási menet	M12	Érintkező anyaga	Cu-ötvezet
Érintkező felület	Arany a nikkelt felett	Árnyékoló anyag	CuSn
Árnyékolás	360°; körkörös ház	Védelmi osztály	IP67, becsavart állapotban
Dugaszolási ciklusok	≥ 100		

Besorolások

ETIM 6.0	EC002638	ETIM 7.0	EC003568
ETIM 8.0	EC003568	ETIM 9.0	EC003568
ECLASS 9.0	27-44-03-09	ECLASS 9.1	27-44-03-09
ECLASS 10.0	27-44-03-09	ECLASS 11.0	27-44-01-10
ECLASS 12.0	27-44-01-10	ECLASS 13.0	27-44-01-10

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E316369

IE-PCBR2-M12X-S-180**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Letöltések**

Approval/Certificate/Document of Conformity	DUXR.E316369 CC Link IE Field M12-X PROFINET Manufacturer's Declaration
Engineering Data	CAD data – STEP
User Documentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN


IE-PCBR2-M12X-S-180

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Rajzok


Méretrajz




Csapkiosztás



Fúrósablon



Szerelési kivágás



IE-PCBR2-M12X-S-180

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Screwty® tömszelence szerszám



Az ideális eszköz mindenféle alkalmazáshoz

A Screwty® az ideális, általános célú szerszám minden általánosan használt szenzor- és aktuátorkábel megszorításához. A Screwty® használatával még a nehezen hozzáférhető kerek csatlakozódugaszok is kezelhetők. A csatlakozókat különösebb erőfeszítés nélkül, egyszerű forgató mozdulattal lehet megszorítani vagy kilazítani. A Screwty® egyedülálló és általános megoldás, mivel más gyártók legtöbb (több mint 90%) kábeléhez és csatlakozójához is használható. A Screwty® egy nyélből és egy hagyományos 1/4"-os adapterből áll. Ezért minden mérethez használható: M12 és M8 kerek csatlakozó, M12F és M8F egyedi igényekre szabható dugaszok és aljzatok, valamint minden M23 dugasz és aljzat.

Általános rendelési adatok

Típus	SCREWTY SET	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	1910000000	Tömszelence szerszám M8-as, M12-es vezetékekhez és csatlakozókhoz	Kartondoboz
GTIN (EAN)	4032248436842		
Qty.	1 Stück		
Típus	SCREWTY- M12 F	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	1900020000	Tömszelence-szerszám M12 csatlakozókhoz	Kartondoboz
GTIN (EAN)	4032248375851		
Qty.	1 Stück		

Screwty® tömszelence szerszám nyomaték funkcióval



Az ideális eszköz mindenféle alkalmazáshoz

A Screwty® az ideális, általános célú szerszám minden általánosan használt szenzor- és aktuátorkábel megszorításához. A Screwty® használatával még a nehezen hozzáférhető kerek csatlakozódugaszok is kezelhetők. A csatlakozókat különösebb erőfeszítés nélkül, egyszerű forgató mozdulattal lehet megszorítani vagy kilazítani. A Screwty® egyedülálló és általános megoldás, mivel más gyártók legtöbb (több mint 90%) kábeléhez és csatlakozójához is használható. A Screwty® egy nyélből és egy hagyományos 1/4"-os adapterből áll. Ezért minden mérethez használható: M12 és M8 kerek csatlakozó, M12F és M8F egyedi igényekre szabható dugaszok és aljzatok, valamint minden M23 dugasz és aljzat.

Általános rendelési adatok

Típus	SCREWTY SET -DM	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	1920000000	Tömszelence szerszám M8-as, M12-es vezetékekhez és csatlakozókhoz	Kartondoboz
GTIN (EAN)	4032248436859		
Qty.	1 Stück		
Típus	SCREWTY-M12 F-DM	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	1900021000	Tömszelence-szerszám M12 csatlakozókhoz	Kartondoboz
GTIN (EAN)	4032248436828		
Qty.	1 Stück		