

IE-C6KS8VG0015XCSXXX-E**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Sestavené IE kabely, PROFINET, Kat.6_A, PVC, zelený, M12
X-typ

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|---|
| Verze | Připojovací kabely, Zástrčka M12 typu X IP 67 rovná, Open, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010), PVC, 1.5 m |
| Objednací číslo | 1449470015 |
| Typ | IE-C6KS8VG0015XCSXXX-E |
| GTIN (EAN) | 4050118263879 |
| Množství | 1 ks |

Datum vytvoření 13. května 2024 17:54:38 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhraujeme si právo na technické změny.

IE-C6KS8VG0015XCSXXX-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|-------------------|-------------|
| Délka | 1,5 m | Délka (v palcích) | 59,055 inch |
| Čistá hmotnost | 0,001 g | | |

Teploty

| | | | |
|--------------------|----------------|------------------|----------------|
| Skladovací teplota | -40 °C...80 °C | Provozní teplota | -40 °C...80 °C |
| Teplota instalace | -40 °C...80 °C | | |

Standardy

| | |
|---------------------|---------------|
| Standardní, sestava | UL-Style 2461 |
|---------------------|---------------|

Standardy specifické pro kabel

| | |
|---------------------|---------------|
| Standardní, sestava | UL-Style 2461 |
|---------------------|---------------|

Elektrické vlastnosti kabelu

| | | | |
|--------------------------------------|--|--------------------|-----------|
| Kategorie | Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) | Přenosová rychlost | 10 Gbit/s |
| Zkušební napětí: stínění vodič-vodič | 800 V _{ef} , 50 Hz, 1 min | | |

Konektor, pravý

| | |
|-----------------|--------------------|
| Zástrčka vpravo | volný konec vodiče |
|-----------------|--------------------|

Konektor, vlevo

| | |
|----------------|---|
| Zástrčka vlevo | M12, X-kódování, IP67, Kontakt samec, přímý, ko- nektor, Plast, stíněné |
|----------------|---|

Mechanické a materiálové vlastnosti kabelu

| | | | |
|---------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------------------|
| Halogen | Ano | Odolnost proti šíření ohně | in accordance with IEC 60332-1-2 |
| Poloměr ohybu, min., jen jednou | 4 *průměr | Poloměr ohybu, min., opakovaný | 8x průměr kabelu |
| Síla při vytažení | ≤ 150 N | | |

Struktura kabelu

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------------|
| Barevná posloupnost vodičů – párů vodičů | bílá/modrá - modrá, bílá/oranžová - oranžová, bílá/zelená - zelená, bílá/hnědá - hnědá | Barva opláštění | zelená (RAL 6018) |
| Materiál pláště | PVC | Průměr pláště, max. | 8,8 mm |
| Průřez | 4*2*AWG 23/7 | Průřez izolace | 1,58 mm |
| Stínění | S/FTP | | |

IE-C6KS8VG0015XCSXXX-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002599 | ETIM 7.0 | EC002599 |
| ETIM 8.0 | EC002599 | ETIM 9.0 | EC002599 |
| ECLASS 9.0 | 27-06-03-08 | ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 | ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 12.0 | 27-06-03-08 | ECLASS 13.0 | 27-06-03-08 |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a |

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Soubory ke stažení

| | |
|---|---|
| Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě | PROFINET Manufacturer's Declaration |
| Uživatelská dokumentace | MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN |
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |
| Brožury | FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN |

IE-C6KS8VG0015XCSXXX-E**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

| | | |
|---------------|---|-----|
| White, Orange | 1 | M12 |
| Orange | 2 | |
| White, Green | 3 | |
| Green | 4 | |
| White, Brown | 5 | |
| Brown | 6 | |
| White, Blue | 7 | |
| Blue | 8 | |

IE-C6KS8VG0015XCSXXX-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Prázdné



TM-I je uznávaný a akreditovaný typ značek pro dopravní strojírenství. K dispozici jsou různé délky štítků pro jednotlivá značení s dlouhými znakovými řetězci. Snadné oddělení a instalace díky poli projektové značky. Předpřipojení pouzder a doplnění štítků poskytují dokonalou všestrannost

Speciální okraj TM-I usnadňuje instalaci a zabezpečuje pevné umístění. Jsou kompatibilní s mnoha komerčně dostupnými pouzdry. Díky formátu MultiCard lze označovat štítky rychle a pohodlně pomocí laserové tiskárny PrintJet CONNECT, plotteru nebo pera STI.

- Snadné oddělení a instalace díky poli projektové značky.
- Uznávaná a akreditovaná značka pro dopravní strojírenství
- Předpřipojení pouzder a doplnění štítků poskytují dokonalou všestrannost
- Nehodí se pro značení pomocí inkoustu P-ink nebo STI fixu při použití s CLI T obaly

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|-------------------|----------------------------|---|
| Typ | TM-I 18 MC NE GE | Verze |
| Objednávací číslo | 6718431687 | TM-I, Vkládací značky, 18 x 4 mm, Žlutá |
| GTIN (EAN) | 4008190349028 | |
| Množství | 320 ks | |

IE-C6KS8VG0015XCSXXX-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Prázdné



TM-I je uznávaný a akreditovaný typ značek pro dopravní strojírenství. K dispozici jsou různé délky štítků pro jednotlivá značení s dlouhými znakovými řetězci. Snadné oddělení a instalace díky poli projektové značky. Předpřipojení pouzder a doplnění štítků poskytují dokonalou všestrannost

Speciální okraj TM-I usnadňuje instalaci a zabezpečuje pevné umístění. Jsou kompatibilní s mnoha komerčně dostupnými pouzdry. Díky formátu MultiCard lze označovat štítky rychle a pohodlně pomocí laserové tiskárny PrintJet CONNECT, plotteru nebo pera STI.

- Snadné oddělení a instalace díky poli projektové značky.
- Uznávaná a akreditovaná značka pro dopravní strojírenství
- Předpřipojení pouzder a doplnění štítků poskytují dokonalou všestrannost
- Nehodí se pro značení pomocí inkoustu P-ink nebo STI fixu při použití s CLI T obaly

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|-------------------|----------------------------|---|
| Typ | TM-I 12 MC NE GE | Verze |
| Objednávací číslo | 6718411687 | TM-I, Vkládací značky, 12 x 4 mm, Žlutá |
| GTIN (EAN) | 4008190348984 | |
| Množství | 320 ks | |