

THM MT30X 27/85 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A THM címkék a hőnyomtatásnak köszönhetően briliáns nyomtatási minőségűek. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

- Különbféle színű, kiváló minőségű poliészter címkék és kedvező árú papírcímkék kaphatók
- A címkék automatikusan pozicionálódnak a nyomtatóban, hogy minden címke pontosan középre kerüljön.

Általános rendelési adatok

| | |
|-----------------------|---|
| Verzió | THM, Készülékjelölők, 85 x 27 mm, fehér |
| Rendelési szám | 1449830000 |
| Típus | THM MT30X 27/85 WS |
| GTIN (EAN) | 4050118254716 |
| Qty. | 1 Stück |
| kompatibilis nyomtató | 2599430000 2599440000 |

THM MT30X 27/85 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Mélység | 0,08 mm | Mélység (coll) | 0,003 inch |
| Magasság | 85 mm | Magasság (coll) | 3,346 inch |
| Szélesség | 27 mm | Szélesség (coll) | 1,063 inch |
| Nettó tömeg | 402 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|------------------------------|--------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...150 °C |
|------------------------------|--------------|

Általános adatok

| | | |
|---|-------------------------------------|-----------------|
| Anyag | Poliészter | |
| Anyag színe az ellenállás kódja szerint | 9 | |
| Halogén | Nem | |
| Jelölők száma kombinációként | Tápellátás formája | Etikett-tekercs |
| Jelölők száma kombinációként | 1 Etikett-tekercs = Készülékjelölők | |
| Nyomtatás módja | Hőnyomtató | |
| Ragasztóanyag | Akril ragasztó | |
| Szám tekercsenként | 1 000 | |
| Szélesség | 27 mm | |
| Szín | fehér | |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0 | |
| UL 969 tanúsítvány | Igen | |
| Változat | Öntapadós, halogénmentes | |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...150 °C | |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 150 °C | |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C | |

Készülékjelölők

| | |
|---------|-----|
| Halogén | Nem |
|---------|-----|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001288 | ETIM 7.0 | EC001288 |
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 9,1 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések


| | |
|------------------|--|
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |

THM MT30X 27/85 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok



THM MT30X 27/85 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--------------|
| Típus | RIBBON MM 110/360 SW | Verzió |
| Rendelési szám | 4005070000 | Festékszalag |
| GTIN (EAN) | 4050118390049 | |
| Qty. | 1 Stück | |