

## IE-FC-SFP-KNOB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védeettségi osztály követelményeinek.

## Általános rendelési adatok

Verzió	FrontCom, Single frame, Műanyag fedél, Control knob locking
Rendelési szám	<a href="#">1450510000</a>
Típus	IE-FC-SFP-KNOB
GTIN (EAN)	4050118255454
Qty.	1 Stück

## IE-FC-SFP-KNOB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	27,5 mm	Mélység (coll)	1,083 inch
Magasság	134 mm	Magasság (coll)	5,276 inch
Szélesség	67 mm	Szélesség (coll)	2,638 inch
Falvastagság, min.	1 mm	Falvastagság, max.	5 mm
Nettó tömeg	322,53 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
-------------------	----------------

## Általános adatok

Fedél anyaga	Polikarbonát, PC	Terméktípus	Single frame, Műanyag fedél, Control knob locking
Vázkeret anyaga	Cink présöntvény	Védelmi osztály	IP65, zárt állapotban

## Általános szabványok

Tanúsítvány sz. (DNV)	TAA000022B
-----------------------	------------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9,1	27-18-27-90
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">GL_FrontCom</a>
Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Product Change Notification	<a href="#">FrontCom Vario Single Frame EN</a> <a href="#">FrontCom Vario Single Frame DE</a>
User Documentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a> <a href="#">Manual</a> <a href="#">Designation key / Type key</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>


## IE-FC-SFP-KNOB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


## Rajzok

### Méretrajz




Unit: mm

### Szerelési kivágás




Unit: mm

### Méretrajz



Unit: in

### Szerelési kivágás



Unit: in

## IE-FC-SFP-KNOB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Szerszám



- Overpressure valve protects against overloading
- Cylinder head angled at 90°
- Angled head can be rotated through 360°
- Ergonomic handle springs back automatically
- The waste piece no longer becomes jammed thanks to triple splitting
- Hydraulic punch made of high-strength aluminium (approx. 40% weight saving)
- Service life greatly reduced when stainless steel sheets are used

## Általános rendelési adatok

Típus	IE-KO-HAT	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1966810000</a>	Lemezlyukasztó
GTIN (EAN)	4032248659630	
Qty.	1 Stück	

## Tartozékok FrontCom Vario-hoz



## Általános rendelési adatok

Típus	IE-FC-PWPC	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1450820000</a>	FrontCom, Érintésvédelem
GTIN (EAN)	4050118255584	
Qty.	1 Stück	

## IE-FC-SFP-KNOB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Pozidriv csillagfejű csavarhúzó



Csillagfejű csavarhúzó, Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, kihajtó ISO 8764/1-PZ szerint, ChromTop hegy, SoftFinish markolat

## Általános rendelési adatok

Típus	SDK PZ1	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6008530000</a>	Csavarhúzó, Csavarhúzó
GTIN (EAN)	4032248056521	
Qty.	1 Stück	

## Négyszögletes hasítóbélyeg FrontCom-hoz



A Weidmüller lyukasztószerszámai a legjobb eszközök arra, hogy nyílásokat vágjon az elektromos szekrényeibe!

- PG tömszelencék
- M tömszelencék
- Speciális tömszelencék

## Általános rendelési adatok

Típus	KOK 52 X 91	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6008410000</a>	Lemezlyukasztó
GTIN (EAN)	4050118394177	
Qty.	1 Stück	

## IE-FC-SFP-KNOB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Üres, ragasztós hátoldal



Az SM egy MultiCard – jelölőrendszer vezérlő- és jelzőkészülékek feliratozásához. A címkék a tartókba pattinthatók, vagy a rajtuk található öntapadós fólia segítségével lehet felhelyezni őket. A PrintJet CONNECT nyomtatókkal vagy a plotterekkel testre szabott jelölőket lehet létrehozni.

- A felhasználó gyorsan előállíthatja a szükséges címkéket
- Nincs szükség drága, szabványos címkék tárolására
- A PrintJet kopásálló nyomtatási minősége lehetővé teszi a gravírozás kiváltását
- Extrém követelmények esetére ajánljuk az ETO SM védőfóliát
- A tartók a Siemens, ABB, Moeller és Télémecanique 22 mm vagy 30 mm átmérőjű nyomógombjaihoz használhatók

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

Típus	SM 27/18 K MC NE WS	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1707270000</a>	SwitchMark, Készülékjelölők, 18 x 27 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190925116	
Qty.	80 Stück	
Típus	SM 27/18 K MC NE SI	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1713760000</a>	SwitchMark, Készülékjelölők, 18 x 27 mm, ezüst
GTIN (EAN)	4008190331177	
Qty.	80 Stück	
Típus	SM 27/18 K MC NE GR	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1073340000</a>	SwitchMark, Készülékjelölők, 18 x 27 mm, szürke
GTIN (EAN)	4032248831425	
Qty.	80 Stück	

## IE-FC-SFP-KNOB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

Típus	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1736181044</a>	ESG, Készülékjelölők x 20 mm, PA 66, Szín: fehér, dugaszolható
GTIN (EAN)	4008190985950	
Qty.	200 Stück	

## Lapos csavarhúzó



Hornyos csavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265, ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint. Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

## Általános rendelési adatok

Típus	SDS 0.4X2.5X75	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6009030000</a>	Csavarhúzó, Csavarhúzó
GTIN (EAN)	4032248266944	
Qty.	1 Stück	